



Περιγραφή προϊόντος

MH-NaSc

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων νατρίου σκανδίου, αποτελούμενοι από γυάλινο λαμπτήρα με πλήρωση αερίου, οι οποίοι εναλλακτικά είναι διαφανείς ή διαθέτουν εσωτερική επικάλυψη και σωλήνα εκκένωσης χαλαζία (DT).

Οφέλη

- Λύση εξοικονόμησης ενέργειας με καλύτερη χρωματική όψη και ιδιότητες απόδοσης χρωμάτων για τη συμβατική έκδοση.

Χαρακτηριστικά

- Σωλήνας εκκένωσης χαλαζία που περιέχει υδράργυρο υπό υψηλή πίεση και μείγμα αλογονιδίων νατρίου και σκανδίου, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία φάσματος με πολλαπλές γραμμές εκπομπής, όπως και αδρανές αέριο Ar (αργκόν) προς διευκόλυνση της ανάφλεξης.
- Καλύτερος δείκτης χρωματικής απόδοσης γύρω στο 60
- Απόδοση φωτεινότητας έως και 90 lm/W
- Θέση λειτουργίας γενικής χρήσης, επιτρέπεται

Εφαρμογή


- Φωτισμός σταδίων και αθλητικών εγκαταστάσεων
- Φωτισμός βιομηχανικών και εμπορικών χώρων – εργοστάσια
- σουπερμάρκετ και εκθεσιακοί χώροι κ.λπ.
- Φωτισμός δημόσιων χώρων – πλατείες, σταθμοί, λιμένες, αεροδρόμια κ.λπ.
- Διακοσμητικός φωτισμός με προβολείς – π.χ. μνημεία, κτίρια
- ξενοδοχεία

Versions



LPPR MH E26 E27 CL

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	L (min)	C (max)
MH 100W/640 E27 CL 1SL/24	56 mm	83 mm	141 mm

