



Descripción del producto

MH-Sc

Lámparas de haluro metálico de escandio sodio compuestas por una lamparita de vidrio rellena con gas, que pueden ser transparentes o con revestimiento interno, y un tubo de descarga de cuarzo (DT).

Beneficios

- Solución de ahorro de energía con mejores propiedades de apariencia y reproducción de color para la versión convencional.

Características

- Tubo de descarga de cuarzo con mercurio de alta presión y una mezcla de haluros de sodio y escandio, que contribuyen a un espectro de líneas múltiples; con Ar para ayudar al arranque.
- Mejor índice de reproducción de color cercano a 60
- Eficacia luminosa de hasta 90 lm/W
- Posición de operación universal permitida

Aplicaciones


- Iluminación de estadios e instalaciones deportivas
- Iluminación industrial y comercial: fábricas
- supermercados y salones de exposiciones, etc.
- Iluminación pública: plazas, estaciones, puerto, aeropuerto, etc.
- Proyección decorativa: monumentos, edificios, por ejemplo
- hoteles

Versions



LPPR MH 0002

Plano de dimensiones



Product	D (max)	L (min)	C (max)
MH - 250W/640 E40 CL U 1SL/12	91 mm	149 mm	226 mm
MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12	91 mm	146 mm	226 mm

Información general	
Tapa-base	E40
Posición de funcionamiento	H
Información técnica sobre la luz	
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	390
Designación de color	Blanco frío (CW)
Índice de producción de color (IRC)	60
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente
Forma del foco	ED90

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Coordenada de cromaticidad X (nominal)	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
928480200097	MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12	375	4300 K	80 lm/W
928480300097	MH - 250W/640 E40 CL U 1SL/12	390	4000 K	82 lm/W

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nominal)	Consumo de energía
928480200097	MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12	132 V	175.0 W

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nominal)	Consumo de energía
928480300097	MH - 250W/640 E40 CL U 1SL/12	133 V	250.0 W

Aprobación y aplicación

		Consumo energético kWh/ 1000 h	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
Order Code	Full Product Name		
928480200097	MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12	192 kWh	28 mg

		Consumo energético kWh/ 1000 h	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
Order Code	Full Product Name		
928480300097	MH - 250W/640 E40 CL U 1SL/12	275 kWh	33 mg

