



Mô tả sản phẩm

MH-Sc

Đèn halogen kim loại natri scandium có bóng đèn thủy tinh chứa khí halogen, bóng này có thể trong suốt hoặc được tráng bên trong, và ống phóng điện bằng thạch anh (DT).

Lợi ích

- Giải pháp tiết kiệm năng lượng với các đặc tính về màu sắc và độ hoàn màu tốt hơn phiên bản thông thường.

Tính năng

- Ống phóng điện thạch anh chứa thủy ngân áp suất cao và hỗn hợp natri và Scandium halogenua, là thành phần tạo nên quang phổ đa tuyến; với khí trơ Argon hỗ trợ phóng điện.
- Chỉ số hoàn màu tốt, khoảng 60
- Hiệu suất chiếu sáng cao, lên tới 90 lm/W
- Vị trí đốt của dây tóc không giới hạn

Ứng dụng


- Chiếu sáng sân vận động và các công trình thể thao
- Chiếu sáng công nghiệp và thương mại - nhà máy
- siêu thị và phòng triển lãm, v.v.
- Chiếu sáng công cộng — quảng trường, bến xe, bến cảng, sân bay, v.v.
- Trang hoàng sân bãi — ví dụ: công trình kỷ niệm, tòa nhà.
- khách sạn

Phiên bản



LPPR MH E26 E27 CL

Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	L (min)	C (max)
MH 70W/640 E27 CL 1SL/24	56 mm	83 mm	141 mm

