



## 產品說明

這款鈉鈣複金屬燈是由氣體填充玻璃燈泡 (分為透明或內磨砂兩種) 和石英放電管所組成。

### 优点

- 節省能源，色彩外觀和演色性更佳，適用於傳統版本。
- 節省能源，色彩外觀和演色性更佳，適用於傳統版本。

### Applications

- 體育場和運動設施照明
- 工業和商業照明—工廠
- 超市和展覽廳等等
- 公共照明—廣場、車站、港口、機場等等

- 裝飾性投光照明—紀念碑、建築物等等
- 旅館

### 特点


- 石英放電燈管內含高壓汞以及鈉和鈣鹵化物的混合體，因此可產生多線光譜；採用氬轉輔助 (Ar to aid) 點火技術。
- 演色性指數更高，約 60
- 光效最高 90 lm/W
- 支援全方向操作(點燈)位置

Versions



LPPR MH E26 E27 CL

二维绘图



| Product                   | D (max) | L (min) | C (max) |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| MH 100W/640 E27 CL 1SL/24 | 56 mm   | 83 mm   | 141 mm  |
| MH 150W/640 E27 CL 1SL/24 | 56 mm   | 83 mm   | 141 mm  |
| MH 70W/640 E27 CL 1SL/24  | 56 mm   | 83 mm   | 141 mm  |

一般資訊

|      |                  |
|------|------------------|
| 燈座基底 | E27              |
| 操作位置 | H [垂掛或基底朝上 (BU)] |

照明技術

|      |          |
|------|----------|
| 色彩名稱 | 冷白光 (CW) |
|------|----------|

控制與調光

|     |   |
|-----|---|
| 可調光 | 否 |
|-----|---|

機械與外罩

|      |      |
|------|------|
| 燈泡表層 | 透明   |
| 燈泡形狀 | ED55 |

照明技術

| Order Code   | Full Product Name         | 色度坐標 X (標稱) | 色度坐標 Y (Nom) | 相關色溫 (標稱) | 光效 (額定) (標準) | 演色性指數 (CRI) |
|--------------|---------------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| 928484400092 | MH 70W/640 E27 CL 1SL/24  | 390         | 380          | 4000 K    | 74 lm/W      | 60          |
| 928484500092 | MH 100W/640 E27 CL 1SL/24 | 375         | 385          | 4200 K    | 92 lm/W      | 65          |
| 928484600092 | MH 150W/640 E27 CL 1SL/24 | 385         | 390          | 4000 K    | 95 lm/W      | 65          |

運轉與電力

| Order Code   | Full Product Name         | 耗電量   | 電壓 (標稱) |
|--------------|---------------------------|-------|---------|
| 928484400092 | MH 70W/640 E27 CL 1SL/24  | 76 W  | 85 V    |
| 928484500092 | MH 100W/640 E27 CL 1SL/24 | 105 W | 100 V   |
| 928484600092 | MH 150W/640 E27 CL 1SL/24 | 153 W | 95 V    |

認證與應用

| Order Code   | Full Product Name         | 汞 (Hg) 含量 (標稱) | 能源消耗 kWh/1000 h |
|--------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| 928484400092 | MH 70W/640 E27 CL 1SL/24  | 12 mg          | -               |
| 928484500092 | MH 100W/640 E27 CL 1SL/24 | 10.2 mg        | 110 kWh         |
| 928484600092 | MH 150W/640 E27 CL 1SL/24 | 11 mg          | 165 kWh         |