



Ganske enkelt fantastisk LED

Ledinaire SlimDownlight

LEDINAIRE-serien indeholder et udvalg af populære LED-lysarmaturer, der fås som lagervarer og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for

Fordele

- Philips-kvalitet og -driftssikkerhed
- Energibesparelse
- Behageligt diffus lysoverflade

Funktioner

- Fås i forskellige størrelser og lysniveauer
- Fås med forskellige lysfarver
- Ultraslankt design

Anvendelsesområder

- Gangarealer
- Toiletter
- Venteværelser

Ledinaire SlimDownlight

Versions



DN065B G4 LED20 19W D200 RD










LEDINAIRE SlimDownlight-DN065B LED10S




DN065B G3 LDNR LED10 L150 SQ

Målskitse



Ledinaire SlimDownlight

Målskitse



Oplysninger om produktet



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT03



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted Back DT01



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT04



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT01

additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT03



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT01



Ledinaire SlimDownlight

Oplysninger om produktet



Philips Ledinaire slim downlight
recessed Back DT01



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT02



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT02



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT04

Ledinaire SlimDownlight

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220 til 240 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
Indledende ydelse (overholder IEC-standard)	
Lysstrømtolerance	+/-10%

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Antal forkoblingsenheder
929003251432	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-
929003250532	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	1 enhed
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	1 enhed
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-

Lysteknisk (1/2)

		Alt-i-en-type	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel)		Lysstrøm			Alt-i-en-type	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel)		Lysstrøm
Order Code	Full Product Name			(nom.)	(nom.)		Order Code	Full Product Name			(nom.)	(nom.)	
929003251432	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	105 lm/W	2.000 lm		929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	4000 K	108 lm/W	1.200 lm	
929003250532	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-	3000 K	100 lm/W	1.200 lm		929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	3000 K	105 lm/W	2.000 lm	
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	-	3000 K	100 lm/W	1.200 lm		929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	4000 K	105 lm/W	2.000 lm	
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	-	3000 K	105 lm/W	2.000 lm		929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	3000 K	100 lm/W	1.200 lm	
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	3000 K	100 lm/W	1.200 lm		929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	4000 K	100 lm/W	1.200 lm	

Lysteknisk (2/2)

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Optiktype
929003251432	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Strålevinkel 110°
929003250532	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Strålevinkel 110°
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	Strålevinkel 100°
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	Strålevinkel 100°
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Strålevinkel 110°

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Linjefrekvens	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift
929003251432	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	50 or 60 Hz	19 W	-
929003250532	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	50 or 60 Hz	12 W	-
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	-	12 W	Ikke relevant
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	-	19 W	Ikke relevant
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	50 or 60 Hz	12 W	-

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
929003251432	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	IP20/44
929003250532	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	IP20/44
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	IP20/44
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	IP20/44
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	IP20/40

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning
929003251432	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-	-
929003250532	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-	-
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	Nej	Klar til nødbelysning (via

Order Code	Full Product Name	Optiktype
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Strålevinkel 110°
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Strålevinkel 110°
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Strålevinkel 110°
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Strålevinkel 110°
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Strålevinkel 110°

Order Code	Full Product Name	Linjefrekvens	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	50 or 60 Hz	12 W	-
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	50 or 60 Hz	19 W	-
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	50 or 60 Hz	19 W	-
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	50 or 60 Hz	12 W	-
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	50 or 60 Hz	12 W	-

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning
			kompatibelt batterisæt tilbehør)
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	Nej	Klar til nødbelysning (via kompatibelt

Order Code	Full Product Name	Centraliseret	
		nødbelysning	Nødbelysning
			batterisæt tilbehør)
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	-
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	-
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	-

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Glødetrådtest	Værdi for	
			Flimmerværdi (PstLM)	stroboskopisk effekt (SVM)
929003251432	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-	0,7	0,4
929003250532	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-	0,7	0,4
929004083532	DN065B G4 12S/ 830_840_865 PSU-E D150 RD	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,9	0,3
929004083632	DN065B G4 20S/ 830_840_865 PSU-E D200 RD	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	0,9	0,3
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	0,7	0,4

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
929003251432	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003250532	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	(ANSI3000K, 0.4339; 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	(ANSI3000K, 0.4339; 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Centraliseret	
		nødbelysning	Nødbelysning
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	-
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	-
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	-

Order Code	Full Product Name	Glødetrådtest	Værdi for	
			Flimmerværdi (PstLM)	stroboskopisk effekt (SVM)
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	0,7	0,4
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	0,7	0,4
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	0,7	0,4
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	0,7	0,4
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	0,7	0,4

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5

Ledinaire SlimDownlight

