



Simplemente, excelentes LED

Ledinaire SlimDownlight

La gama LEDINAIRE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Beneficios

- Calidad y confianza de Philips
- Ahorro energético
- Cómoda superficie difusora de luz

Características

- Disponible en varios tamaños y niveles de luz
- Disponibles varios colores de luz
- Diseño ultra fino

Aplicaciones

- Pasillos
- Lavabos
- Salas de espera

Ledinaire SlimDownlight

Versions



DN065B G4 LED20 19W D200 RD









DN065B G4 LED12 12W D150 RD




DN065B G3 LDNR LED10 L150 SQ

Plano de dimensiones



Ledinaire SlimDownlight

Plano de dimensiones



Detalles del producto



Philips Ledinaire slim downlight surface mounted DT03



Philips Ledinaire slim downlight surface mounted Back DT01



Philips Ledinaire slim downlight surface mounted DT04



Philips Ledinaire slim downlight surface mounted DT01



additional photo

Ledinaire SlimDownlight

Detalles del producto



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT03



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT01



Philips Ledinaire slim downlight
recessed Back DT01



additional photo

Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT02



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT02

Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT04



additional photo



Ledinaire SlimDownlight

Información general	
Driver incluido	Sí
Fuente de luz sustituible	No
Datos técnicos de la luz	
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Operativos y eléctricos	
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Tensión de entrada	220 a 240 V
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Blanco
Índice de protección frente a choque mecánico	IK03
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
Marca CE	Sí
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%

Información general

Order Code	Full Product Name	Número de unidades de equipo
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	1 unidad
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	1 unidad
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-

Datos técnicos de la luz (1/2)

Order			Temperatura de color correlacionada (nom.)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
Code	Full Product Name	Tipo All-in			
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	105 lm/W	2.000 lm
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-	3000 K	100 lm/W	1.200 lm
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-	4000 K	100 lm/W	1.200 lm
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-	3000 K	105 lm/W	2.000 lm
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-	4000 K	105 lm/W	2.000 lm
Order			Temperatura de color correlacionada (nom.)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
Code	Full Product Name	Tipo All-in			
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	-	3000 K	100 lm/W	1.200 lm
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	-	3000 K	105 lm/W	2.000 lm
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	100 lm/W	1.200 lm
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	3000 K	100 lm/W	1.200 lm
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	4000 K	108 lm/W	1.200 lm

Ledinaire SlimDownlight

			Temperatura de color correlacionada	Eficacia luminica (nominal)	Flujo luminoso
Order Code	Full Product Name	Tipo All-in	(nom.)	(nom.)	
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	3000 K	105 lm/W	2.000 lm
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	4000 K	105 lm/W	2.000 lm

			Temperatura de color correlacionada	Eficacia luminica (nominal)	Flujo luminoso
Order Code	Full Product Name	Tipo All-in	(nom.)	(nom.)	
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	3000 K	100 lm/W	1.200 lm
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	4000 K	100 lm/W	1.200 lm

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Ángulo del haz de 110°
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Ángulo del haz de 110°
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Ángulo del haz de 110°
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Ángulo del haz de 110°
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Ángulo del haz de 110°
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	Ángulo del haz de 100°
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	Ángulo del haz de 100°

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Ángulo del haz de 110°
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Ángulo del haz de 110°
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Ángulo del haz de 110°
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Ángulo del haz de 110°
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Ángulo del haz de 110°
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Ángulo del haz de 110°
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Ángulo del haz de 110°

Operativos y eléctricos

		Line	Consumo	Adecuado para conmutación
Order Code	Full Product Name	Frequency	de energía	aleatoria
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	50 or 60 Hz	19 W	-
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	50 or 60 Hz	12 W	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	50 or 60 Hz	12 W	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	50 or 60 Hz	19 W	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	50 or 60 Hz	19 W	-
30395901	DN065B G4 12S/ 830_840_865 PSU-E D150 RD	-	12 W	No aplicable
30397301	DN065B G4 20S/ 830_840_865 PSU-E D200 RD	-	19 W	No aplicable

		Line	Consumo	Adecuado para conmutación
Order Code	Full Product Name	Frequency	de energía	aleatoria
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	50 or 60 Hz	12 W	-
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	50 or 60 Hz	12 W	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	50 or 60 Hz	12 W	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	50 or 60 Hz	19 W	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	50 or 60 Hz	19 W	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	50 or 60 Hz	12 W	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	50 or 60 Hz	12 W	-

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Código de protección de entrada
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	IP20/44
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Código de protección de entrada
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	IP20/40
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	IP20/40

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Código de protección de entrada
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	IP20/40
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	IP20/44
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	IP20/44
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	IP20/44
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Código de protección de entrada
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40

Funcionamiento de emergencia

Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada	Iluminación de emergencia
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-	-
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-	-
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	No	iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	No	iluminación de emergencia lista

Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada	Iluminación de emergencia
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-	(mediante un accesorio de kit de batería compatible)
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	-



Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Test del hilo incandescente	Valor de parpadeo (PstLM)	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-	0,7	0,4
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-	0,7	0,4
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-	0,7	0,4
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-	0,7	0,4
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-	0,7	0,4
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	Temperatura 650 °C, duración 30 s	0,9	0,3
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	Temperatura 650 °C, duración 30 s	0,9	0,3

Order Code	Full Product Name	Test del hilo incandescente	Valor de parpadeo (PstLM)	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-	0,7	0,4
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	0,7	0,4
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	0,7	0,4
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	0,7	0,4
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	0,7	0,4
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	0,7	0,4
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	0,7	0,4

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	(ANSI3000K, 0.4339; 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	(ANSI3000K, 0.4339; 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5



Ledinaire SlimDownlight

