



Yksinkertaisesti mahtava LED-valaisin

Ledinaire-tuoteperhe sisältää useita suosittuja LED-valaisimia. Korkeaa Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.

Hyödyt

- Philipsin laatu ja luotettavuus
- Energiaa säästävä
- Miellyttävä tasainen valo

Applications

- Käytävät
- Yleiset WC:t
- Odotustilat


Ominaisuudet

- Saatavilla useita kokoversioita ja valotasoja
- Valo saatavilla useissa väreissä
- Erittäin ohut malli

Versions





Mittapiirros



DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ


DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225



DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD



DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175



DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD

Tuotetiedot



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT03



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
Back DT01



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT04



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT01



additional photo



additional photo



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT02

Yleistä tietoa

Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI)	80
All-in-ominaisuus	All-in, Multi Color Temperature

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Valkoinen
Iskunkestävyysluokka	IK03 [0.35 J Vahvistettu]

Hätätilakäyttö

Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
Turvavalaistus	Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Optiikan tyyppi
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	1 200 lm	3000 K	100 lm/W	Keilakulma 100°
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	2 000 lm	3000 K	105 lm/W	Keilakulma 100°
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	1 200 lm	3000 K	100 lm/W	Keilakulma 110°
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	1 200 lm	4000 K	108 lm/W	Keilakulma 110°
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	2 000 lm	3000 K	105 lm/W	Keilakulma 110°
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	2 000 lm	4000 K	105 lm/W	Keilakulma 110°
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	1 200 lm	3000 K	100 lm/W	Keilakulma 110°
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	1 200 lm	4000 K	100 lm/W	Keilakulma 110°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	12 W
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	19 W
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	12 W
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	12 W
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	19 W
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	19 W
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	12 W
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	12 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	IP20/44
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	IP20/44
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppi-ilmion arvo (SVM)
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	0,9	0,3
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	0,9	0,3
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	0,7	0,4
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	0,7	0,4
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	0,7	0,4
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	0,7	0,4
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	0,7	0,4
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	0,7	0,4

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	(ANSI3000K, 0.4339; 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	(ANSI3000K, 0.4339; 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5