



La qualité maîtrisée. Installation facile. À chaque fois, votre choix fiable et abordable pour chaque projet.

La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiable, économe en énergie et abordable – exactement ce dont vous avez besoin

Avantages

- Qualité et fiabilité Philips
- Économie d'énergie
- Surface de lumière diffuse et agréable

Applications

- Couloirs
- Sanitaires
- Salles d'attente

Fonctions

- Plusieurs dimensions et flux lumineux disponibles
- Plusieurs températures de couleur disponibles
- Luminaire extra-plat

Versions

DN065B G4 LED20 19W D200
RD




DN065B G4 LED12 12W D150
RD




Downlight MZD DN027C 220V
RD




Schéma dimensionnel




DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225



DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD



DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175



DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD

Détails sur le produit



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT03



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
Back DT01



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT04



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT01



additional photo



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT02

Informations générales

Source lumineuse remplaçable	Non
Driver inclus	Oui

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 110°
Type « tout-en-un »	All-in, Multi Color Temperature

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc
Protection contre les chocs mécaniques	IK03 [0,3 J]

Approbation et application

Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	0,7
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)
8719514464452	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	2.000 lm	3000 K 4000 K 6500 K	105 lm/W
8719514464438	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	1.200 lm	3000 K 4000 K 6500 K	100 lm/W
8719514464476	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	1.200 lm	3000 K	100 lm/W
8719514464513	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	2.000 lm	3000 K	105 lm/W
8719514464537	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	2.000 lm	4000 K	105 lm/W

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514464452	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	19 W
8719514464438	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	12 W
8719514464476	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	12 W
8719514464513	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	19 W
8719514464537	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	19 W

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
8719514464452	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	IP20/44
8719514464438	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	IP20/44
8719514464476	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
8719514464513	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
8719514464537	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	IP20/40

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514464452	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
8719514464438	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
8719514464476	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
8719514464513	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5
8719514464537	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5