



Des LED tout simplement

Ledinaire SlimDownlight

La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin

Avantages

- Qualité et fiabilité Philips
- Économie d'énergie
- Surface de lumière diffuse et agréable

Fonctions

- Plusieurs dimensions et flux lumineux disponibles
- Plusieurs températures de couleur disponibles
- Luminaire extra-plat

Application

- Couloirs
- Sanitaires
- Salles d'attente

Ledinaire SlimDownlight

Versions







DN065B G4 LED20 19W D200 RD



DN065B G4 LED12 12W D150 RD

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT03



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted Back DT01

Ledinaire SlimDownlight

Détails sur le produit



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT04



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT01



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT02

Ledinaire SlimDownlight

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 110°
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Protection contre les chocs mécaniques	IK03
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Valeur de scintillement (PstLM)	0,7
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Température de couleur	Efficacité lumineuse	Flux lumineux
			corrélée (nom.)	(nominale)	
8719514464452	DN065B G4	All-in, Multi	3000 K	105 lm/W	2.000 lm
	LED20/830_840_865 19W	Color			
	D200 RD	Temperature			
8719514464438	DN065B G4	All-in, Multi	3000 K	100 lm/W	1.200 lm
	LED12/830_840_865 12W	Color			
	D150 RD	Temperature			
8719514464476	DN065C G4 LED12/830 12W	-	3000 K	100 lm/W	1.200 lm
	220-240V 6-D175				
8719514464513	DN065C G4 LED20/830 19W	-	3000 K	105 lm/W	2.000 lm
	220-240V 8-D225				
8719514464537	DN065C G4 LED20/840 19W	-	4000 K	105 lm/W	2.000 lm
	220-240V 8-D225				

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514464452	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	19 W
8719514464438	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	12 W
8719514464476	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	12 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514464513	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	19 W
8719514464537	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	19 W

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
8719514464452	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	IP20/44
8719514464438	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	IP20/44
8719514464476	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
8719514464513	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
8719514464537	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	IP20/40

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514464452	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
8719514464438	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
8719514464476	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
8719514464513	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5
8719514464537	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5

