



Qualità comprovata. Installazione semplicissima. Ogni volta, la tua scelta affidabile e conveniente per ogni lavoro

La gamma LEDINAIRE offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, a basso consumo energetico ed economico – esattamente ciò di cui hai bisogno

Vantaggi

- Qualità e affidabilità Philips
- A risparmio energetico
- Confortevole superficie di luce diffusa

Applications

- Corridoi
- Servizi igienici
- Sale d'attesa

Caratteristiche

- Disponibile in più dimensioni e livelli di luminosità

- Disponibili più colori luce
- Design ultra sottile

Versions

LEDINAIRE SlimDownlight-
DN065B LED10S







Downlight MZD DN027C 220V
RD



DN065B G3 LDNR LED10 L150
SQ




Disegno tecnico




DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ



DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD



DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225



DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175



DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD

Dati del prodotto



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT03



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
Back DT01



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT04



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT01



additional photo



Philips Ledinaire slim
downlight recessed DT03



Philips Ledinaire slim
downlight recessed DT01



Philips Ledinaire slim
downlight recessed Back
DT01



additional photo



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT02



Philips Ledinaire slim
downlight recessed DT02



Philips Ledinaire slim
downlight recessed DT04

additional photo



Informazioni generali

Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver incluso	Sì

Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa cromatica (CRI)	80
Tipo di ottica	Angolo del fascio 110°

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Colore alloggiamento	Bianco
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,3 J]

Approvazione e applicazione

Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	0,7
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Temperatura di colore corretta (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	1.200 lm	3000 K	100 lm/W
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	1.200 lm	4000 K	100 lm/W
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	2.000 lm	3000 K	105 lm/W
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	2.000 lm	4000 K	105 lm/W
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	1.200 lm	3000 K	100 lm/W
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	1.200 lm	4000 K	108 lm/W
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	2.000 lm	3000 K	105 lm/W
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	2.000 lm	4000 K	105 lm/W
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	1.200 lm	3000 K	100 lm/W
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	1.200 lm	4000 K	100 lm/W

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	12 W
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	12 W
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	19 W
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	19 W
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	12 W
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	12 W
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	19 W
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	19 W
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	12 W
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	12 W

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	IP20/44
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	IP20/40
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	IP20/40
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	IP20/40
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5