



Vetrouwde kwaliteit. Installatiegemak. Elke keer. Betrouwbaar en betaalbaar.

De Philips LEDINAIRE-serie bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

Voordelen

- Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Comfortabel, diffuus lichtoppervlak
- Energiezuinig

Applications

- Gangen
- Toiletten
- Wachtkamers

Kenmerken

- Beschikbaar in meerdere maten en lichtniveaus
- Beschikbaar in meerdere lichtkleuren
- Ultraslanke vormgeving

Versions

DN065B G4 LED20 19W D200
RD




DN065B G4 LED12 12W D150
RD




Downlight MZD DN027C 220V
RD




Maatschets




DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225



DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD



DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175



DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD

Productgegevens



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT03



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
Back DT01



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT04



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT01



additional photo



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT02

Algemene informatie

Lichtbron vervangbaar	Nee
Driver/VSA inbegrepen	Ja

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	80
Optiektype	Bundelhoek 110°
Alles-in-één type	All-in, Multi Color Temperature

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]

Keurmerken en classificaties

Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	0,7
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)
8719514464452	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	2.000 lm	3000 K 4000 K 6500 K	105 lm/W
8719514464438	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	1.200 lm	3000 K 4000 K 6500 K	100 lm/W
8719514464476	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	1.200 lm	3000 K	100 lm/W
8719514464513	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	2.000 lm	3000 K	105 lm/W
8719514464537	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	2.000 lm	4000 K	105 lm/W

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514464452	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	19 W
8719514464438	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	12 W
8719514464476	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	12 W
8719514464513	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	19 W
8719514464537	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	19 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8719514464452	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	IP 20/44
8719514464438	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	IP 20/44
8719514464476	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	IP 20/40
8719514464513	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	IP 20/40
8719514464537	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	IP 20/40

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514464452	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
8719514464438	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
8719514464476	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
8719514464513	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5
8719514464537	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5