



Dokumentert kvalitet. Enkel installasjon. Hver gang – ditt pålitelige og rimelige valg for enhver jobb

LEDINAIRE-utvalget omfatter flere populære LED-armaturer som har den høye Philips-kvaliteten til en konkurransedyktig pris. Pålitelig, energieffektiv og rimelig – akkurat det du trenger

Fordeler

- Philips' kvalitet og pålitelighet
- Energibesparelse
- Behagelig indirekte lysoverflate

Applications

- Korridorer
- Toaletter
- Venterom



Funksjoner


- Stort utvalg av størrelser og lysnivåer
- Stort utvalg av lysfarger
- Svært slank design

Versions


	DN065B G4 830 840 865 PSU E RD		Downlight MZD DN027C 220V RD
	DN065B G3 LDNR LED10 L150 SQ		DN065B G4 830 840 865 PSU E PG

Målskisse


 DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	 DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225
---	--




DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 PG




DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175



DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 PG



DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD



DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD

Produkt detaljer



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT03



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
Back DT01



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT04



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT01



additional photo



additional photo



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT02

Generell informasjon	
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Alt-i-ett-type	All-in, Multi Color Temperature
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kan dimmes Nei

Innfatningsfarge	Hvit
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,35 J armert]

Sentral nødbelysning	Nei
Nødbelysning	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +40 °C

Lysstrømstoleranse +/-10%

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korreleret fargetempe- ratur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Optikktype
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	1 200 lm	3000 K	100 lm/W	Spredningsvinkel 100°
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	2 000 lm	3000 K	105 lm/W	Spredningsvinkel 100°
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	1 200 lm	3000 K	100 lm/W	Spredningsvinkel 110°
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	1 200 lm	4000 K	108 lm/W	Spredningsvinkel 110°
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	2 000 lm	3000 K	105 lm/W	Spredningsvinkel 110°
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	2 000 lm	4000 K	105 lm/W	Spredningsvinkel 110°
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	1 200 lm	3000 K	100 lm/W	Spredningsvinkel 110°
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	1 200 lm	4000 K	100 lm/W	Spredningsvinkel 110°
929004128832	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 PG	1 200 lm	3000 K	100 lm/W	Spredningsvinkel 100°
929004128932	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 PG	2 000 lm	3000 K	105 lm/W	Spredningsvinkel 100°

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929004083532	DN065B G4 12S/830 840 865 PSU-E D150 RD	12 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	19 W
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	12 W
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	12 W
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	19 W
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	19 W
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	12 W
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	12 W
929004128832	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 PG	12 W
929004128932	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 PG	19 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Ingress beskyttelseskode
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	IP20/44
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	IP20/44
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40
929004128832	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 PG	IP20/44
929004128932	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 PG	IP20/44

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Flimmerverdi (PstLM)	Stroboskopisk effekt
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	0,9	0,3
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	0,9	0,3
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	0,7	0,4
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	0,7	0,4
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	0,7	0,4
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	0,7	0,4
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	0,7	0,4
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	0,7	0,4
929004128832	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 PG	0,9	0,3
929004128932	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 PG	0,9	0,3

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	(ANSI3000K, 0.4339,, 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	(ANSI3000K, 0.4339;, 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5
929004128832	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 PG	(ANSI3000K, 0.4339;, 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
929004128932	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 PG	(ANSI3000K, 0.4339;, 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM