



Sprawdzona jakość. Bezproblemowa instalacja. Za każdym razem – niezawodny i przystępny cenowo wybór do każdego zadania.

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i przystępne cenowo – dokładnie to, czego potrzebujesz.

Korzyści

- Jakość i niezawodność produktów Philips
- Oszczędność energii
- Komfortowe światło rozproszone

Applications

- Korytarze
- Miejsca ogólnodostępne
- Poczekalnie

Cechy

- Dostępne w wersjach o różnych rozmiarach i poziomach natężenia światła
- Wiele dostępnych barw światła
- Wyjątkowo smukła konstrukcja

Wersje



DN065B G4 LED20 19W D200
RD



LEDINAIRE SlimDownlight-
DN065B LED10S



DN065B G4 LED12 12W D150
RD




Downlight MZD DN027C 220V
RD




DN065B G3 LDNR LED10 L150
SQ




Rysunki techniczne




DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ






DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD



DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225





DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD



DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175

DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD



DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD

Więcej o produkcie



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT03



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
Back DT01



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT04



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT01



additional photo



Philips Ledinaire slim
downlight recessed DT03



Philips Ledinaire slim
downlight recessed DT01



Philips Ledinaire slim
downlight recessed Back
DT01



additional photo



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT02



Philips Ledinaire slim
downlight recessed DT02



Philips Ledinaire slim
downlight recessed DT04

additional photo



Informacje ogólne

Wymienne źródło światła	Nie
W zestawie sterownik	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Typ optyki	Kąt rozsyłu światła 110°
Typ „Wszystko w jednym”	All-in, Multi Color Temperature

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Biel
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03 [0,3 J]

Certyfikaty i zastosowania

Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak
Wartość migotania (PstLM)	0,7
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +40°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
----------------------------------	--------

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	2 000 lm	3000 K 4000 K 6500 K	105 lm/W
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	1 200 lm	3000 K	100 lm/W
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	1 200 lm	4000 K	100 lm/W
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	2 000 lm	3000 K	105 lm/W
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	2 000 lm	4000 K	105 lm/W
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	1 200 lm	3000 K 4000 K 6500 K	100 lm/W
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	1 200 lm	3000 K	100 lm/W
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	1 200 lm	4000 K	108 lm/W
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	2 000 lm	3000 K	105 lm/W
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	2 000 lm	4000 K	105 lm/W
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	1 200 lm	3000 K	100 lm/W
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	1 200 lm	4000 K	100 lm/W

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	19 W
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	12 W
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	12 W
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	19 W
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	19 W
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	12 W
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	12 W
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	12 W
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	19 W
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	19 W
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	12 W
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	12 W

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	IP20/44
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	IP20/44
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	IP20/40
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	IP20/40
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	IP20/44
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5