



Перевірена якість. Легке встановлення. Ви завжди отримуєте надійний і доступний вибір для кожного завдання:

В асортименті LEDINAIRE представлено популярні готові світлодіодні світильники, які вирізняються високим рівнем якості Philips за конкурентною ціною. Надійний, енергоефективний і доступний — саме те, що вам потрібно

Переваги

- Якість та надійність Philips
- Енергозбереження
- Комфортне поверхня розсіяного світла

Applications

- Коридори
- Кімнати відпочинку
- Зали очікування

Характеристики

- Доступні різні розміри та рівні освітлення
- Доступні кілька кольорів світла
- Ультратонка конструкція

Версії



DN065B G4 LED20 19W D200
RD



LEDINAIRE SlimDownlight-
DN065B LED10S



DN065B G4 LED12 12W D150
RD




Downlight MZD DN027C 220V
RD




DN065B G3 LDNR LED10 L150
SQ


Розміри




DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ




DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD





DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225





DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD



DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175



DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD



DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD

Деталі по продукції



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT03



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
Back DT01



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT04



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT01



additional photo



Philips Ledinaire slim
downlight recessed DT03



Philips Ledinaire slim
downlight recessed DT01



Philips Ledinaire slim
downlight recessed Back
DT01



additional photo



Philips Ledinaire slim
downlight surface mounted
DT02



Philips Ledinaire slim
downlight recessed DT02



Philips Ledinaire slim
downlight recessed DT04

additional photo



Загальна інформація

Заміна джерела світла	Ні
Драйвер входить у комплект	Так

Світлотехнічні

Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
Тип оптичного пристрою	Кут променя 110°
Тип «Входить усе»	All-in, Multi Color Temperature

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Клас захисту IEC	II клас безпеки

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Білий
Код захисту від механічного впливу	IK03 [0,3 Дж]

Затвердження й застосування

Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Знак CE	Так
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	0,7
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +40 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
--	--------

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна) (ном.)
929003251432	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	2 000 lm	3000 K 4000 K 6500 K	105 lm/W
929003250532	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	1 200 lm	3000 K	100 lm/W
929003250632	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	1 200 lm	4000 K	100 lm/W
929003250832	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	2 000 lm	3000 K	105 lm/W
929003250932	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	2 000 lm	4000 K	105 lm/W
929003251332	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	1 200 lm	3000 K 4000 K 6500 K	100 lm/W
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	1 200 lm	3000 K	100 lm/W
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	1 200 lm	4000 K	108 lm/W
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	2 000 lm	3000 K	105 lm/W
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	2 000 lm	4000 K	105 lm/W
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	1 200 lm	3000 K	100 lm/W
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	1 200 lm	4000 K	100 lm/W

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
929003251432	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	19 W
929003250532	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	12 W
929003250632	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	12 W
929003250832	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	19 W
929003250932	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	19 W
929003251332	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	12 W
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	12 W
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	12 W
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	19 W
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	19 W
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	12 W
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	12 W

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Код захисту від проникнення
929003251432	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	IP20/44
929003250532	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	IP20/44
929003250632	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	IP20/40
929003250832	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	IP20/40
929003250932	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Код захисту від проникнення
929003251332	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	IP20/44
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
929003251432	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003250532	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003250632	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
929003250832	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003250932	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
929003251332	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5

