



適用於挑高天花板，發揮 舒適燈光特色

GreenSpace 吸頂安裝

全新的 GreenSpace DN397C 效率傑出、設計簡潔、可靠性高，能適用於極高的天花板

优点

- 節能
- 彈性靈活的優良光學裝置
- 優異的燈光品質，營造舒適視覺效果
- 簡易安裝




特点

- 高效率
- 雙光束選項
- SDCM 3, CRI >80
- 表面安裝與懸吊式

应用

- 機場
- 展示中心
- 半戶外

二维绘图



一般資訊

內附驅動器	是
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
客戶服務標籤	是

照明技術

光源光束角度	120 °
演色性指數 (CRI)	≥80
光效 (額定) (標準)	120 lm/W
光通量	12,000 lm

運轉與電力

保護等級 IEC	安全等級 I
輸入電壓	220 至 240 V
電網頻率	50 to 60 Hz
耗電量	102 W
適合隨機切換	無

機械與外罩

光學罩類型	透鏡
機械衝擊保護規範	IK06
防水防塵規範 (IP)	IP65

認證與應用

環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
CE 標誌	無
ENEC 標誌	-
易燃性標誌	用於安裝於容易燃燒的表面
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒

初始效能 (符合 IEC 標準)

點火色度	-
光通量容限	+/-10%

長期效能 (符合 IEC 標準)

5000 h 下的驅動器故障率	0.0013 %
-----------------	----------

照明技術

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	光學裝置類型
911401555251	DN397C LED12/840 PSU WH WB GC	4000 K	光束角度 55°
911401555851	DN397C LED12/840 PSU WH MB GC	4000 K	光束角度 30°
911401556751	DN397C LED12/830 PSU WH WB S GC	3000 K	光束角度 55°
911401556851	DN397C LED12/840 PSU WH WB S GC	4000 K	光束角度 55°
911401556351	DN397C LED12/840 PSD WH WB GC	4000 K	光束角度 55°
911401556451	DN397C LED12/840 PSD BK WB GC	4000 K	光束角度 55°
911401556551	DN397C LED12/840 PSD WH MB GC	4000 K	光束角度 30°

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401555251	DN397C LED12/840 PSU WH WB GC	否	不適用
911401555851	DN397C LED12/840 PSU WH MB GC	否	不適用
911401556751	DN397C LED12/830 PSU WH WB S GC	否	不適用
911401556851	DN397C LED12/840 PSU WH WB S GC	否	不適用

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401556351	DN397C LED12/840 PSD WH WB GC	是	1%
911401556451	DN397C LED12/840 PSD BK WB GC	是	1%
911401556551	DN397C LED12/840 PSD WH MB GC	是	1%

機械與外罩

Order Code	Full Product Name	外罩色彩
911401555251	DN397C LED12/840 PSU WH WB GC	白色

Order Code	Full Product Name	外罩色彩
911401555851	DN397C LED12/840 PSU WH MB GC	白色

GreenSpace 吸頂安裝

Order Code	Full Product Name	外罩色彩
911401556751	DN397C LED12/830 PSU WH WB S GC	白色
911401556851	DN397C LED12/840 PSU WH WB S GC	白色
911401556351	DN397C LED12/840 PSD WH WB GC	白色

Order Code	Full Product Name	外罩色彩
911401556451	DN397C LED12/840 PSD BK WB GC	黑色
911401556551	DN397C LED12/840 PSD WH MB GC	白色

長期效能 (符合 IEC 標準)

Order Code	Full Product Name	中值使用壽命	中值使用壽命
		L80B50	L90B50
911401555251	DN397C LED12/840 PSU WH WB GC	34,000 h	15,000 h
911401555851	DN397C LED12/840 PSU WH MB GC	34,000 h	15,000 h
911401556751	DN397C LED12/830 PSU WH WB S GC	34,000 h	15,000 h
911401556851	DN397C LED12/840 PSU WH WB S GC	34,000 h	15,000 h

Order Code	Full Product Name	中值使用壽命	中值使用壽命
		L80B50	L90B50
911401556351	DN397C LED12/840 PSD WH WB GC	36,000 h	17,000 h
911401556451	DN397C LED12/840 PSD BK WB GC	36,000 h	17,000 h
911401556551	DN397C LED12/840 PSD WH MB GC	36,000 h	17,000 h

