

GreenSpace Downlight

DN460B



GreenSpace Downlight - en effektiv og bæredygtig LED-løsning

GreenSpace er den ideelle LED-downlight til projekter, hvor der ønskes en optimal balance mellem initial investering og samlede installationsomkostninger over hele systemets levetid – samtidig med høj fleksibilitet i anvendelsen. Armaturet er udstyret med den nyeste LED-teknologi, hvilket sikrer et ekstremt lavt energiforbrug. Den præcist udskårne pasform fra 150 til 280 mm gør det nemt altid at finde en LED-downlight, der passer perfekt og fremstår visuelt korrekt. GreenSpace Downlight er udviklet med fokus på cirkulær økonomi, optimeret ydeevne og forlænget levetid gennem intelligente opgraderings- og integrationsmuligheder. Armaturet er desuden designet til nem tilpasning, genbrug og adskillelse.

Fordele

- LED Downlights er en god investering og tjener sig ind på få år takket være store energibesparelser og lang levetid.
- Fleksibelt sortiment, der imødekommer forskellige behov og løsninger
- Perfekt til eftermontering (tilpassede udskæringsstørrelser 150 mm til 280 mm) for hurtigere installation
- Vælg mellem 28 størrelser og lysudbytte som passer til forskellige anvendelsesformål
- Opfylder kravene til kontorbelysning, med stabil farveydelse og bred lysfordeling

Applications

- Kontorer
- Detailhandel
- Hoteller og restauranter
- Hospitaler og plejehjem

Funktioner

- Mini (DN460B) og kompakte (DN470B) størrelser til indbygning
- Fås som påbygget, skinnemonteret eller pendeludgave
- Høj effektivitet: op til 131 lm/W
- UGR19- og UGR22-versioner

- Fås i 3000 lumen til afskærmning på steder med ekstra højt til loftet
- Farve på armaturhus: Sølv og sort
- Beskyttelsescover (IP54 og udvalg af nødbelysning)
- Kan konfigureres med mange drivertyper f.eks. DALI, PoE og Interact ready (trådløs)

Versions

GreenSpace Mini, office-compliant reflector, white rim



GreenSpace Mini, office-compliant reflector, protection cover clear, white rim



GreenSpace Mini, high-gloss reflector, grey rim



GreenSpace Compact, white reflector, protection cover opal, white rim



GreenSpace Mini, high-gloss reflector, white rim



GreenSpace Compact, office-compliant reflector, white rim



GreenSpace Mini, high-gloss reflector, black rim



GreenSpace Compact, office-compliant reflector, protection cover clear, white rim






GreenSpace Compact, high-gloss reflector, black rim



GreenSpace Compact, high-gloss reflector, protection cover clear, white rim



GreenSpace Compact, high-gloss reflector, white rim



GreenSpace Mini, high-gloss reflector, protection cover clear, white rim







GreenSpace Mini, white reflector, protection cover opal, white rim



GreenSpace Compact, high-gloss reflector, grey rim

Målskitse



DN510B 30S/840 PSU-E C WH

DN500B 20S/840 PSU-E C BK

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Forkobling	-
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Antal lyskilder	1

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	10 %
------------------------------------	------

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Optiktype
910505105007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	2.000 lm	4000 K	149 lm/W	Højglans spejl
910505105010	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	1.950 lm	4000 K	146 lm/W	Højglans spejl
910505105005	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	2.100 lm	4000 K	157 lm/W	Højglans spejl
910505105016	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	1.950 lm	4000 K	146 lm/W	Højglans spejl Hvid reflektor uden gitter
910505104972	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	1.150 lm	3000 K	149 lm/W	Højglans spejl
910505105003	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	1.950 lm	3000 K	146 lm/W	Højglans spejl
910505105004	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	2.100 lm	4000 K	157 lm/W	Højglans spejl
910505105014	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	2.000 lm	4000 K	149 lm/W	Højglans spejl
910505105019	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	3.000 lm	4000 K	156 lm/W	Højglans spejl
910505105006	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	2.100 lm	4000 K	157 lm/W	Højglans spejl
910505105017	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	1.950 lm	4000 K	146 lm/W	Højglans spejl
910505105013	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	2.100 lm	4000 K	157 lm/W	Højglans spejl
910505105015	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	2.000 lm	4000 K	149 lm/W	Højglans spejl
910505104973	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	1.950 lm	3000 K	146 lm/W	Højglans spejl
910505105011	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	2.100 lm	4000 K	157 lm/W	Højglans spejl
910505105018	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	3.100 lm	4000 K	161 lm/W	Højglans spejl
910505105008	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	2.000 lm	4000 K	149 lm/W	Højglans spejl
910505105009	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	1.850 lm	4000 K	138 lm/W	Højglans spejl Hvid reflektor uden gitter
910505105012	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	2.100 lm	4000 K	157 lm/W	Højglans spejl

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505105007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	13,4 W
910505105010	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	13,4 W
910505105005	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	13,4 W
910505105016	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	13,4 W
910505104972	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	7,7 W
910505105003	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	13,4 W
910505105004	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	13,4 W
910505105014	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	13,4 W
910505105019	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	19,2 W
910505105006	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	13,4 W
910505105017	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	13,4 W
910505105013	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	13,4 W
910505105015	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	13,4 W
910505104973	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	13,4 W
910505105011	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	13,4 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505105018	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	19,2 W
910505105008	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	13,4 W
910505105009	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	13,4 W
910505105012	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	13,4 W

Mekanik og armaturhus


Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910505105007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	IP20
910505105010	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	IP20/54
910505105005	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	IP20
910505105016	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	IP20/54
910505104972	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	IP20
910505105003	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	IP20
910505105004	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	IP20
910505105014	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	IP20
910505105019	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	IP20
910505105006	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	IP20
910505105017	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	IP20/54
910505105013	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	IP20
910505105015	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	IP20/54
910505104973	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	IP20
910505105011	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	IP20
910505105018	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	IP20
910505105008	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	IP20/54
910505105009	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	IP20/54
910505105012	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	IP20

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505105007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	DN500B
910505105010	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	DN500B
910505105005	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	DN500B
910505105016	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	DN510B
910505104972	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	-
910505105003	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	DN500B
910505105004	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	DN500B
910505105014	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	DN510B
910505105019	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	DN510B
910505105006	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	DN500B
910505105017	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	DN510B

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505105013	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	DN510B
910505105015	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	DN510B
910505104973	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	-
910505105011	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	DN510B
910505105018	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	DN510B
910505105008	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	DN500B
910505105009	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	DN500B
910505105012	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	DN510B


Polar normal diagrams



910505105013

910505105004


910505105017




910505105005

910505105014


910505105007




910505105018




910505105019




910505105009




910505105010




910505105011




910505105003




910505105015




910505105016




910505105008




910505105012



910505105006



910505104972



910505104973