



# GreenSpace Downlights – eine hocheffiziente, nachhaltige LED- Lösung

## GreenSpace Downlight

Kunden suchen nach dem optimalen Gleichgewicht zwischen den Kosten der Anfangsinvestition und den Kosten der Beleuchtungslösung über die gesamte Lebensdauer. GreenSpace ist ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight, welches ideal geeignet ist, um in der Allgemeinbeleuchtung von Kompaktleuchtstofflampen-Downlights zu LED-Downlights zu wechseln. Durch den Einsatz der neuesten Technologie wird eine extrem niedrige Systemleistung, eine gleichbleibende Beleuchtungsstärke und gute Farbwiedergabe realisiert. Dank seiner langen Lebensdauer ist das Produkt eine echte Rundum-Sorglos-Lösung.

### Vorteile

- Ideal geeignet, um von Kompaktleuchtstofflampen-Downlights zu LED-Downlights zu wechseln- "Payback- Zeit" von ca. 2 Jahren
- Hocheffizient: Mit bis zu 117 lm/ W sind Energieeinsparungen von bis zu 73% im Vergleich zu konventionellen Lichtlösungen möglich
- Reduzierung der Wartungskosten aufgrund der langen Lebensdauer (bis zu 5x längere Lebensdauer als Kompaktleuchtstofflampen)

# GreenSpace Downlight

## Merkmale

- Zwei Ausführungen: Mini und Compact
- In warmweißer und neutralweißer Lichtfarbe
- Mit externem schaltbaren, oder dimmbaren (DALI) Betriebsgerät
- Auch Versionen mit höherer Schutzart (IP44 raumseitig), mit Notlicht für Einzelbatterie (3 Stunden) und auch als büroarbeitsplatztaugliche Version erhältlich
- Zudem gibt es auch eine neues Anbaudownlight, welches an eine 3-phasen-Stromschiene montiert werden kann

## Anwendung

- Allgemeinbeleuchtung für Flure, Treppenhäuser und weitere Verkehrswegen, aber auch für Büroarbeitsplätze

## Versions

GreenSpace Mini, office-compliant reflector, white rim




GreenSpace perfect fit 200mm cut-out with sensor

GreenSpace Mini, office-compliant reflector, protection cover clear, white rim



GreenSpace Mini, high-gloss reflector, grey rim



GreenSpace Compact, white reflector, protection cover opal, white rim




GreenSpace Compact DN472B with Poycarbonate Cover Opal



# GreenSpace Downlight

## Versions

GreenSpace Mini, high-gloss reflector, black rim



GreenSpace Compact, office-compliant reflector, protection cover clear, white rim



GreenSpace Compact, high-gloss reflector, black rim



GreenSpace Compact, high-gloss reflector, protection cover clear, white rim



GreenSpace Mini, high-gloss reflector, protection cover clear, white rim



GreenSpace Mini, white reflector, protection cover opal, white rim


















GreenSpace Compact, high-gloss reflector, grey rim





# GreenSpace Downlight

## Abmessungsskizzen



# GreenSpace Downlight

## Abmessungsskizzen



## Produktdetails

Greenspace\_EU\_gen\_2-DN473B-DPP.TIF




Greenspace\_EU\_gen\_2-DN472B-DPP.TIF



Greenspace\_EU\_gen\_2-DN462\_463\_472\_473B-1DPP.TIF



Greenspace\_EU\_gen\_2-DN462\_463\_472\_473B-3DPP.TIF



# GreenSpace Downlight

## Produktdetails

Greenspace\_EU\_gen\_2-DN462B-  
DPP.TIF



Greenspace\_EU\_gen\_2-  
DN462\_463\_472\_473B-2DPP.TIF



Greenspace\_EU\_gen\_2-DN463B-  
DPP.TIF



### Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Betriebsgerät	-
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit

### Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Netzfrequenz	50 to 60 Hz

### Mechanik und Gehäuse

Typ optische Abdeckung	-
Schlagfestigkeit (IK)	IK02

### Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
Entflammbarkeitszeichen	-

### Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtquelle austauschbar	Service Tag
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	11S	Nein	Ja
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	11S	Nein	Ja
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	LED11S	Nein	Ja
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	LED11S	Nein	Ja
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	Nein	Ja
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	Nein	Ja
83897000	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	-	-	-
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	-	Ja
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	-	Ja
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	-	Ja
83900700	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	-	-	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	20S	Nein	Ja
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	20S	Nein	Ja
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	20S	Nein	Ja
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	20S	Nein	Ja
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Nein	Ja
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Nein	Ja
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Nein	Ja
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Nein	Ja
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	Nein	Ja
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	Nein	Ja
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	-	Ja
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	-	Ja
83895600	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtquelle	
			austauschbar	Service Tag
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	20S	Nein	Ja
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	Nein	Ja
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	20S	Nein	Ja
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	20S	Nein	Ja
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Nein	Ja
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Nein	Ja
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Nein	Ja
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Nein	Ja
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	Nein	Ja
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	Nein	Ja
83906900	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	-	-	-
83863500	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	-	-	-
83893200	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	-	-	-
83894900	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	-	-	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	11S	Nein	Ja
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	11S	Nein	Ja
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	LED11S	Nein	Ja
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	Nein	Ja
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	Nein	Ja
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	LED11S	Nein	Ja
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	LED11S	Nein	Ja
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	LED20S	Nein	Ja
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	LED20S	Nein	Ja
83904500	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	-	-	-
83909000	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	-	-	-
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	-	-	Ja
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-	-	Ja
83896300	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	-	-	-
83907600	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	-	-	-
83903800	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	-	-	-
83905200	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	-	-	-
83864200	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	-	-	-
83901400	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	-	-	-
83908300	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	-	-	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	-	Ja
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	-	Ja
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	-	Ja
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	-	Ja
83898700	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	-	-	-
83899400	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	-	-	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	-	Ja
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-	-	Ja
83902100	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	-	-	-

## Lichttechnische Daten (1/2)

# GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennl (Nom) Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtaus (Nom)
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	>80	131 lm/W	PSU-E OC WH PCC				
						98309300 DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	- Grad	4000 K	>80	141 lm/W
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	>80	135 lm/W	840 WIA-E C WH P				
						98325300 DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	- Grad	4000 K	>80	136 lm/W
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	- Grad	3000 K	>80	120 lm/W	840 DIA-VLC-E C WH P				
						01309400 DN471B LED20S/830	-	3000 K	>80	135 lm/W
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	- Grad	4000 K	>80	124 lm/W	PSD-E C WH P				
						01310000 DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	>80	139 lm/W
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	- Grad	3000 K	>80	130 lm/W	WH P				
						38474600 DN473B LED20S/830 PSU-E C	- Grad	3000 K	>80	130 lm/W
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	- Grad	4000 K	>80	134 lm/W	WH PCC P				
						38475300 DN473B LED20S/840	- Grad	4000 K	>80	134 lm/W
83897000	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	-	4000 K	80	132 lm/W	PSU-E C WH PCC P				
						79331900 DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	- Grad	3000 K	>80	137 lm/W
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	60 Grad	3000 K	>80	125 lm/W	LED20S/830 PSU-E C WH P				
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	90 Grad	4000 K	>80	138 lm/W	98332600 DN471B LED20S/840 PSU-E C	- Grad	4000 K	>80	141 lm/W
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	90 Grad	3000 K	>80	134 lm/W	WH P				
						94583100 DN471B LED30S/830	- Grad	3000 K	>80	131 lm/W
83900700	DN500B 20S/840	-	4000 K	80	141 lm/W	PSU-E C WH P				

# GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennl. Order (Nom) Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtaus
94584800	DN471B LED30S/ 840 PSU-E C WH P	- Grad	4000 K	>80	135 lm/W 9327200	DN470B LED20S/ 830 PSU-E C WH P	- Grad	3000 K	>80	143 lm/W
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	90 Grad	3000 K	>80	135 lm/W 9328900	DN470B LED20S/ 840 PSU-E C WH P	- Grad	4000 K	>80	147 lm/W
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	90 Grad	4000 K	>80	139 lm/W	94575600 DN470B LED30S/ 830 PSU-E C WH P	- Grad	3000 K	>80	137 lm/W
83895600	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	-	4000 K	80	137 lm/W	94576300 DN470B LED30S/ 830 PSU-E C WH P	- Grad	4000 K	>80	141 lm/W
98305500	DN470B LED20S/ 840 WIA-E C WH P	- Grad	4000 K	>80	148 lm/W	83906900 DN510B 20S/840 PSU-E C WH P	-	4000 K	80	130 lm/W
98332100	DN472B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCC P	- Grad	4000 K	>80	136 lm/W	83863500 DN500B 11S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	80	130 lm/W
01290500	DN470B LED20S/ 830 PSD-E C WH P	-	3000 K	>80	142 lm/W	83893200 DN500B 20S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	80	137 lm/W
01307000	DN470B LED20S/ 840 PSD-E C WH P	-	4000 K	>80	146 lm/W 83894900	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	80	137 lm/W
38470800	DN472B LED20S/ 830 PSU-E C WH PCC P	- Grad	3000 K	>80	137 lm/W	01303200 DN460B LED11S/ 830 PSD-E C WH P	-	3000 K	>80	134 lm/W
38471500	DN472B LED20S/ 840 PSU-E C WH PCC P	- Grad	4000 K	>80	141 lm/W	01304900 DN460B LED11S/ 830 PSD-E C WH P	-	4000 K	>80	138 lm/W
						38462300 DN462B LED11S/ 830	- Grad	3000 K	>80	127 lm/W

# GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)
	PSU-E C WH PCC P				08156700		TCTT180 20S/830 PSU-E WH	90 Grad	3000 K	>80	135 lm/W
79319700	DN460B LED11S/ 830 PSU-E C WH P	- Grad	3000 K	>80	133 lm/W	83896300	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	-	4000 K	80	134 lm/W
79320300	DN460B LED11S/ 840 PSU-E C WH P	- Grad	4000 K	>80	137 lm/W	83907600	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	-	4000 K	80	148 lm/W
79335700	DN462B LED11S/ 830 PSU-E C WH PCO P	- Grad	3000 K	>80	119 lm/W	83903800	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	-	4000 K	80	136 lm/W
						83905200	DN510B 20S/840	-	4000 K	80	128 lm/W
79336400	DN462B LED11S/ 840 PSU-E C WH PCO P	- Grad	4000 K	>80	122 lm/W		PSU-E C WH PCC				
						83864200	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	80	142 lm/W
79347000	DN472B LED20S/ 830 PSU-E C WH PCO P	- Grad	3000 K	>80	121 lm/W	83901400	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	80	141 lm/W
						83908300	DN510B 30S/840	-	4000 K	80	143 lm/W
79348700	DN472B LED20S/ 840 PSU-E C WH PCO P	- Grad	4000 K	>80	125 lm/W		PSU-E C WH				
						56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	90 Grad	4000 K	>80	148 lm/W
83904500	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	-	4000 K	80	135 lm/W	8392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	90 Grad	3000 K	>80	144 lm/W
83909000	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	-	4000 K	80	176,9 lm/W	8398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	90 Grad	4000 K	>80	138 lm/W
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	90 Grad	4000 K	>80	139 lm/W	8398800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	90 Grad	3000 K	>80	134 lm/W

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennl. Order (Nom) Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtaus
83898700	DN500B - 20S/840 PSU-E C WH PCC	-	4000 K	80	120 lm/W	PSU-E WH				
						57396300 TCTT230 20S/830	90 Grad	3000 K	>80	144 lm/W
83899400	DN500B - 20S/840 PSU-E WR WH PCO	-	4000 K	80	144 lm/W	PSU-E WH				
						83902100 DN510B - 20S/840 PSU-E C		4000 K	80	141 lm/W
56410700	TCTT230 20S/840	90 Grad	4000 K	>80	148 lm/W	GR				

### Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Anzahl			Nach oben gerichtete Lichtstromrate
		Lichtstrom	Lichtquellen	Optik	
01305600	DN461B LED11S/83 0 PSD-E C WH P	1.050 lm	-	-	0
01306300	DN461B LED11S/84 0 PSD-E C WH P	1.100 lm	-	-	0
38466100	DN463B LED11S/83 0 PSU-E C WH PCC P	1.000 lm	1	-	-
38467800	DN463B LED11S/84 0 PSU-E C WH PCC P	1.000 lm	1	-	-
79323400	DN461B LED11S/83 0 PSU-E C WH P	1.050 lm	1	-	-
79324100	DN461B LED11S/84 0 PSU-E C WH P	1.100 lm	1	-	-
83897000	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	2.000 lm	1	Hochglanz-Spiegelreflektor	-
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	1.729 lm	-	Abstrahlungswinkel (60°)	-

Order Code	Full Product Name	Anzahl			Nach oben gerichtete Lichtstromrate
		Lichtstrom	Lichtquellen	Optik	
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	1.130 lm	-	Abstrahlungswinkel (90°)	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	1.098 lm	-	Abstrahlungswinkel (90°)	-
83900700	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	2.100 lm	1	Hochglanz-Spiegelreflektor	-
98309300	DN471B LED20S/8 40 WIA-E C WH P	1.850 lm	-	-	0
98325300	DN471B LED20S/8 40 DIA-VLC-E C WH P	1.850 lm	-	-	0
01309400	DN471B LED20S/8 30 PSD-E C WH P	1.800 lm	-	-	0
01310000	DN471B LED20S/8 40 PSD-E C WH P	1.850 lm	-	-	0
38474600	DN473B LED20S/8 30 PSU-E C WH PCC P	1.750 lm	1	-	-

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product		Anzahl			Nach oben gerichtete
	Name	Lichtstrom	Lichtquellen	Optik	Lichtstromrate	
38475300	DN473B LED20S/8 40 PSU-E C WH PCC P	1.800 lm	1	-	-	-
79331900	DN471B LED20S/8 30 PSU-E C WH P	1.800 lm	1	-	-	-
79332600	DN471B LED20S/8 40 PSU-E C WH P	1.850 lm	1	-	-	-
94583100	DN471B LED30S/8 30 PSU-E C WH P	2.700 lm	-	-	-	-
94584800	DN471B LED30S/8 40 PSU-E C WH P	2.800 lm	-	-	-	-
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	1.797 lm	-	Abstrahlungswinkel (90°)	-	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	1.849 lm	-	Abstrahlungswinkel (90°)	-	-
83895600	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	2.100 lm	1	Hochglanz- Spiegelreflektor	-	-
98305500	DN470B LED20S/8 40 WIA-E C WH P	1.950 lm	-	-	0	0
98332100	DN472B LED20S/8 40 DIA- VLC-E C WH PCC P	1.850 lm	-	-	0	0
01290500	DN470B LED20S/8 30 PSD-E C WH P	1.900 lm	-	-	0	0
01307000	DN470B LED20S/8 40 PSD-E C WH P	1.950 lm	-	-	0	0
38470800	DN472B LED20S/8	1.800 lm	1	-	-	-

Order Code	Full Product		Anzahl			Nach oben gerichtete
	Name	Lichtstrom	Lichtquellen	Optik	Lichtstromrate	
38471500	30 PSU-E C WH PCC P	1.850 lm	1	-	-	-
79327200	DN470B LED20S/8 30 PSU-E C WH P	1.900 lm	1	-	-	-
79328900	DN470B LED20S/8 40 PSU-E C WH P	1.950 lm	1	-	-	-
94575600	DN470B LED30S/8 30 PSU-E C WH P	2.900 lm	-	-	-	-
94576300	DN470B LED30S/8 40 PSU-E C WH P	2.900 lm	-	-	-	-
83906900	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	1.950 lm	1	Hochglanz- Spiegelreflektor	-	-
83863500	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	1.950 lm	1	Hochglanz- Spiegelreflektor	-	-
83893200	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	2.100 lm	1	Hochglanz- Spiegelreflektor	-	-
83894900	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	2.100 lm	1	Hochglanz- Spiegelreflektor	-	-
01303200	DN460B LED11S/83 0 PSD-E C WH P	1.100 lm	-	-	0	0
01304900	DN460B LED11S/84 0 PSD-E C WH P	1.150 lm	-	-	0	0
38462300	DN462B LED11S/83	1.050 lm	1	-	-	-

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product			Anzahl	Nach oben gerichtete Lichtstromrate
	Name	Lichtstrom	Optik		
	0 PSU-E C WH PCC P				
79319700	DN460B LED11S/83 0 PSU-E C WH P	1.100 lm	1	-	-
79320300	DN460B LED11S/84 0 PSU-E C WH P	1.150 lm	1	-	-
79335700	DN462B LED11S/83 0 PSU-E C WH PCO P	980 lm	1	-	-
79336400	DN462B LED11S/84 0 PSU-E C WH PCO P	1.000 lm	1	-	-
79347000	DN472B LED20S/8 30 PSU-E C WH PCO P	1.600 lm	1	-	-
79348700	DN472B LED20S/8 40 PSU-E C WH PCO P	1.650 lm	1	-	-
83904500	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	2.000 lm	1	Hochglanz- Spiegelreflektor	-
83909000	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	3.000 lm	1	Hochglanz- Spiegelreflektor	-
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	1.849 lm	-	Abstrahlungswinkel (90°)	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	1.797 lm	-	Abstrahlungswinkel (90°)	-
83896300	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	2.000 lm	1	Hochglanz- Spiegelreflektor	-
83907600	DN510B 20S/840	3.100 lm	1	Hochglanz- Spiegelreflektor	-

Order Code	Full Product			Anzahl	Nach oben gerichtete Lichtstromrate
	Name	Lichtstrom	Optik		
	PSU-E OC WH PCC				
83903800	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	2.000 lm	1	Hochglanz- Spiegelreflektor	-
83905200	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	1.950 lm	1	Hochglanz- Spiegelreflektor	-
83864200	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	1.900 lm	1	Hochglanz- Spiegelreflektor	-
83901400	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	2.100 lm	1	Hochglanz- Spiegelreflektor	-
83908300	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	3.000 lm	1	Hochglanz- Spiegelreflektor	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	1.964 lm	-	Abstrahlungswinkel (90°)	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	1.909 lm	-	Abstrahlungswinkel (90°)	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	1.130 lm	-	Abstrahlungswinkel (90°)	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	1.098 lm	-	Abstrahlungswinkel (90°)	-
83898700	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	1.800 lm	1	Hochglanz- Spiegelreflektor	-
83899400	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	1.950 lm	1	Hochglanz- Spiegelreflektor	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	1.964 lm	-	Abstrahlungswinkel (90°)	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	1.909 lm	-	Abstrahlungswinkel (90°)	-
83902100	DN510B 20S/840	2.100 lm	1	Hochglanz- Spiegelreflektor	-

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Anzahl			Nach oben gerichtete Lichtstromrate
		Lichtstrom	Lichtquellen	Optik	
	PSU-E C GR				

### Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	8,2 W	Ja
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	8,2 W	Ja
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
83897000	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	220 bis 240 V	13,5 W	Nein
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	220/240 V	13,8 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Nein
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Nein
83900700	DN500B 20S/840	220 bis 240 V	13,5 W	Nein

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
	PSU-E OC WH PCC			
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W	Ja
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Ja
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Ja
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Ja
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	13,3 W	Ja
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	13,3 W	Ja
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Ja
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Ja
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Ja
94584800	DN471B LED30S/840	220-240 V	20,9 W	Ja

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
	PSU-E C WH P			
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Nein
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Nein
83895600	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	220 bis 240 V	13,5 W	Nein
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W	Ja
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Ja
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Ja
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Ja
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	13,3 W	Ja
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	13,3 W	Ja
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Ja
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Ja
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Ja
94576300	DN470B LED30S/840	220-240 V	20,9 W	Ja

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
	PSU-E C WH P			
83906900	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	220 bis 240 V	13,5 W	Nein
83863500	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	220 bis 240 V	7,7 W	Nein
83893200	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	220 bis 240 V	13,5 W	Nein
83894900	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	220 bis 240 V	13,5 W	Nein
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	8,2 W	Ja
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Ja
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Ja
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	13,3 W	Ja
79348700	DN472B LED20S/840	220-240 V	13,3 W	Ja

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
	PSU-E C WH PCO P			
83904500	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	220 bis 240 V	13,5 W	Nein
83909000	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	220 bis 240 V	19,1 W	Nein
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	220/240 V	13,3 W	Nein
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Nein
83896300	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	220 bis 240 V	13,5 W	Nein
83907600	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	220 bis 240 V	13,5 W	Nein
83903800	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	220 bis 240 V	13,5 W	Nein
83905200	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	220 bis 240 V	13,5 W	Nein
83864200	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	220 bis 240 V	7 W	Nein
83901400	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	220 bis 240 V	13,5 W	Nein

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
83908300	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	220 bis 240 V	19,1 W	Nein
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Nein
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Nein
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Nein
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Nein
83898700	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	220 bis 240 V	13,5 W	Nein
83899400	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	220 bis 240 V	13,5 W	Nein
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Nein
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Nein
83902100	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	220 bis 240 V	13,5 W	Nein

### Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Ja	-	1%
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Ja	-	1%
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nein	-	Nicht anwendbar
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Nein	-	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nein	-	Nicht anwendbar
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nein	-	Nicht anwendbar
83897000	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	Nein	-	-
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	Ja	Interact SNS210 Sensor	-

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	Nein	-	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	Nein	-	-
83900700	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	Nein	-	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Ja	-	1%
98325300	DN471B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH P	Ja	-	1%
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Ja	-	1%
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Ja	-	1%
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nein	-	Nicht anwendbar
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nein	-	Nicht anwendbar
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nein	-	Nicht anwendbar
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nein	-	Nicht anwendbar
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nein	-	Nicht anwendbar
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nein	-	Nicht anwendbar
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	Nein	-	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	Nein	-	-
83895600	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	Nein	-	-
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	Ja	-	1%
98332100	DN472B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	Ja	-	1%
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Ja	-	1%
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Ja	-	1%
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nein	-	Nicht anwendbar
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nein	-	Nicht anwendbar
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nein	-	Nicht anwendbar
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nein	-	Nicht anwendbar
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nein	-	Nicht anwendbar
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nein	-	Nicht anwendbar
83906900	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	Nein	-	-

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
83863500	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	Nein	-	-
83893200	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	Nein	-	-
83894900	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	Nein	-	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Ja	-	1%
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Ja	-	1%
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nein	-	Nicht anwendbar
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nein	-	Nicht anwendbar
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nein	-	Nicht anwendbar
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Nein	-	Nicht anwendbar
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Nein	-	Nicht anwendbar
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Nein	-	Nicht anwendbar
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Nein	-	Nicht anwendbar
83904500	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	Nein	-	-
83909000	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	Nein	-	-
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	Nein	-	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	Nein	-	-
83896300	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	Nein	-	-
83907600	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	Nein	-	-
83903800	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	Nein	-	-
83905200	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	Nein	-	-
83864200	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	Nein	-	-
83901400	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	Nein	-	-
83908300	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	Nein	-	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	Nein	-	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	Nein	-	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	Nein	-	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	Nein	-	-
83898700	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	Nein	-	-

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
83899400	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	Nein	-	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	Nein	-	-

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	Nein	-	-
83902100	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	Nein	-	-

### Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe	Schutzart (IP)
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Weiß	IP20
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Weiß	IP20
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Weiß	IP20/54
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Weiß	IP20/54
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Weiß	IP20
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Weiß	IP20
83897000	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	Weiß	IP20
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	Weiß	IP20/54
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	Weiß	IP20
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	Weiß	IP20
83900700	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	Weiß	IP54/20
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Weiß	IP20
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Weiß	IP20
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Weiß	IP20
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Weiß	IP20
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Weiß	IP20/54
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Weiß	IP20/54
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Weiß	IP20
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Weiß	IP20
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Weiß	IP20
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Weiß	IP20
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	Weiß	IP20
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	Weiß	IP20
83895600	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	Grau	IP20
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	Weiß	IP20
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Weiß	IP20/54
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Weiß	IP20
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Weiß	IP20
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Weiß	IP20/54
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Weiß	IP20/54
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Weiß	IP20
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Weiß	IP20
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Weiß	IP20

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe	Schutzart (IP)
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Weiß	IP20
83906900	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	Weiß	IP54/20
83863500	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	Grau	IP20
83893200	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	Weiß	IP20
83894900	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	Grau	IP20
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Weiß	IP20
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Weiß	IP20
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Weiß	IP20/54
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Weiß	IP20
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Weiß	IP20
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Weiß	IP20/54
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Weiß	IP20/54
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Weiß	IP20/54
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Weiß	IP20/54
83904500	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	Weiß	IP20
83909000	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	Weiß	IP20
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	Weiß	IP20
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	Weiß	IP20
83896300	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	Schwarz	IP20
83907600	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	Grau	IP54/20
83903800	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	Grau	IP20
83905200	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	Weiß	IP54/20
83864200	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	Grau	IP20
83901400	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	Weiß	IP20
83908300	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	Weiß	IP20
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	Weiß	IP20
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	Weiß	IP20
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	Weiß	IP20
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	Weiß	IP20
83898700	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	Weiß	IP54/20
83899400	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	Weiß	IP54/20
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	Weiß	IP20
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	Weiß	IP20
83902100	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	Grau	IP20

### Notfallbetrieb

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Nein
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Nein
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nein
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Nein

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nein
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nein
83897000	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	-
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	Nein

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	Nein	01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Nein
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	Nein	01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Nein
83900700	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	-	38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nein
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Nein	79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nein
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Nein	79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nein
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Nein	79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Nein
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Nein	79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Nein
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nein	79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Nein
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nein	79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Nein
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nein	83904500	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nein	83909000	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nein	56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	Nein
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nein	08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	Nein
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	Nein	83896300	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	Nein	83907600	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	-
83895600	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	-	83903800	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	-
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	Nein	83905200	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Nein	83864200	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Nein	83901400	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Nein	83908300	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nein	56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	Nein
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nein	57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	Nein
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nein	56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	Nein
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nein	08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	Nein
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nein	83898700	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nein	83899400	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	-
83906900	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	-	56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	Nein
83863500	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	-	57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	Nein
83893200	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	-	83902100	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	-
83894900	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	-			

### Genehmigung und Anwendung (1/2)

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	ENECE- Zeichen	Glühfadentest Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	Flackerwert (PstLM) – gemäß EN 61000-3-3	Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	ENECE- Zeichen	Glühfadentest Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	Flackerwert (PstLM) – gemäß EN 61000-3-3
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-	01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-	01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH P	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH P	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-
						38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH P	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-
						79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	ENECE- Zeichen	Glühfadentest	Flackerwert (PstLM) – gemäß EN 61000-3-3		Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	ENECE- Zeichen	Glühfadentest	Flackerwert (PstLM) – gemäß EN 61000-3-3	
					Temperatur:	-						Temperatur:	-
79324100	DN461B LED11S/ 840 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-		38474600	DN473B LED20S/ 830 PSU-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	
83897000	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-		38475300	DN473B LED20S/ 840 PSU-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	0,02		79331900	DN471B LED20S/ 830 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	1		79332600	DN471B LED20S/ 840 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	1		94583100	DN471B LED30S/ 830 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	
83900700	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-		94584800	DN471B LED30S/ 840 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	
98309300	DN471B LED20S/ 840 WIA-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-		57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	1	
98325300	DN471B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-		58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	1	
01309400	DN471B LED20S/ 830 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-		83895600	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	
01310000	DN471B LED20S/ 840 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-		98305500	DN470B LED20S/ 840	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	

# GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	ENECE- Zeichen	Glühfadentest	Flackerwert (PstLM) – gemäß EN 61000-3-3		Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	ENECE- Zeichen	Glühfadentest	Flackerwert (PstLM) – gemäß EN 61000-3-3	
					Temperatur:	-						Temperatur:	-
	WIA-E C WH P							PSU-E C WH P					
98332100	DN472B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-		83906900	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	
01290500	DN470B LED20S/ 830 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-		83863500	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	
01307000	DN470B LED20S/ 840 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-		83893200	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	
38470800	DN472B LED20S/ 830 PSU-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-		83894900	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	
38471500	DN472B LED20S/ 840 PSU-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-		01303200	DN460B LED11S/ 830 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-	
79327200	DN470B LED20S/ 830 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-		01304900	DN460B LED11S/ 840 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-	
79328900	DN470B LED20S/ 840 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-		38462300	DN462B LED11S/ 830 PSU-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	
94575600	DN470B LED30S/ 830 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-		79319700	DN460B LED11S/ 830 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-	
94576300	DN470B LED30S/ 840	+10 bis +40 °C	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-		79320300	DN460B LED11S/ 840 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	
							79335700	DN462B LED11S/ 830	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	

# GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product			Flackerwert (PstLM) – gemäß EN 61000-3-3			Order Code	Full Product			Flackerwert (PstLM) – gemäß EN 61000-3-3		
	Name	Umgebungstemperaturbereich	ENECE- Zeichen	Glühfadentest	Temperatur:	61000-3-3		Name	Umgebungstemperaturbereich	ENECE- Zeichen	Glühfadentest	Temperatur:	61000-3-3
	PSU-E C WH PCO P						83903800	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	
79336400	DN462B LED11S/ 840 PSU-E C WH PCO P	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-		83905200	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	
79347000	DN472B LED20S/ 830 PSU-E C WH PCO P	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-		83864200	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	
79348700	DN472B LED20S/ 840 PSU-E C WH PCO P	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-		83901400	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	
83904500	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-		83908300	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	
83909000	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-		56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	1	
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	1		57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	1	
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	1		56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	1	
83896300	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-		08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	1	
83907600	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-		83898700	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	
							83899400	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	
							56410700	TCTT230 20S/840	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	1	

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	ENEK- Zeichen	Glühfadentest	Flackerwert (PstLM) –	Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	ENEK- Zeichen	Glühfadentest	Flackerwert (PstLM) –
					gemäß EN 61000-3-3						gemäß EN 61000-3-3
	PSU-E WH					83902100	DN510B 20S/840	+10 bis +40 °C	ENEK- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-
57396300	TCTT230 20S/830	+10 bis +40 °C	ENEK- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	1		PSU-E C GR				

### Genehmigung und Anwendung (2/2)

Order Code	Full Product Name	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	Order Code	Full Product Name	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	0,4	83906900	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	0,4	83863500	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-	83893200	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-	83894900	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	-	01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	0,4
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	-	01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	0,4
83897000	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	-	38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	0,003	79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	0,4
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	0,4	79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	0,4	79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	-
83900700	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	-	79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	0,4	83904500	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	0,4	83909000	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-	56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	0,4
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-	08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	0,4
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	-	83896300	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	-	83907600	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	83903800	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	83905200	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	-
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	0,4	83864200	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	0,4	83901400	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	-
83895600	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	-	83908300	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	-
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	0,4
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	0,4
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	0,4	56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	0,4
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	0,4	08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	0,4
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-	83898700	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-	83899400	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	-	56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	0,4
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	-	57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	0,4
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	83902100	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-			

### Initialkennwerte (IEC-konform)

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Anfängliche	
		Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
83897000	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
83900700	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98325300	DN471B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
83895600	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98332100	DN472B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Anfängliche	
		Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
83906900	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
83863500	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
83893200	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
83894900	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
83904500	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
83909000	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
83896300	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Anfängliche	
		Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
83907600	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
83903800	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
83905200	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
83864200	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
83901400	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
83908300	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Anfängliche	
		Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
83898700	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
83899400	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
83902100	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%

### Lebensdauererkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
83897000	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	10 %
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-
83900700	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	10 %
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-
83895600	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	10 %
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
83906900	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	10 %
83863500	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	10 %
83893200	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	10 %
83894900	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	10 %
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
83904500	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	10 %
83909000	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	10 %
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-
83896300	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	10 %
83907600	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	10 %
83903800	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	10 %
83905200	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	10 %
83864200	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	10 %
83901400	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	10 %
83908300	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	10 %
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-
83898700	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	10 %
83899400	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	10 %

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-


Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
83902100	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	10 %

### Produktdaten


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN461B
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN461B
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN463B
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	DN463B
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN461B
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN461B
83897000	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	DN500B
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	TCTTPF
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	TCTTPF
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	TCTTPF
83900700	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	DN500B
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN471B
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN471B
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN471B
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN473B
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN473B
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN471B
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN471B
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	TCTTPF
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	TCTTPF
83895600	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	DN500B
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN470B
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN470B
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN470B
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN470B
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN470B

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
83906900	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	DN510B
83863500	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	-
83893200	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	DN500B
83894900	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	DN500B
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN460B
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN460B
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN462B
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	DN462B
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	DN462B
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	DN472B
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	DN472B
83904500	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	DN510B
83909000	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	DN510B
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	TCTTPF
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	TCTTPF
83896300	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	DN500B
83907600	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	DN510B
83903800	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	DN510B
83905200	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	DN510B
83864200	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	-
83901400	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	DN510B
83908300	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	DN510B
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	TCTTPF
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	TCTTPF
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	TCTTPF
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	TCTTPF
83898700	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	DN500B
83899400	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	DN500B
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	TCTTPF
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	TCTTPF
83902100	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	DN510B


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 910505105013




Polar Normal (separate) - 910505105004




Polar Normal (separate) - 910505105017




Polar Normal (separate) - 910505105005




Polar Normal (separate) - 910505105014




Polar Normal (separate) - 910505105007




Polar Normal (separate) - 910505105018




Polar Normal (separate) - 910505105019




Polar Normal (separate) - 910505105009



Polar Normal (separate) - 910505105010




Polar Normal (separate) - 910505105011




Polar Normal (separate) - 910505105003


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 910505105015




Polar Normal (separate) - 910505105016




Polar Normal (separate) - 910505105008




Polar Normal (separate) - 910505105012




Polar Normal (separate) - 910505105006




Polar Normal (separate) - 910505104972




Polar Normal (separate) - 910505104973




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102113




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102285



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102291




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102271




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102106


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102089**




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102287**




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102290**




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102286**




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102284**




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102085**



**Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102288**




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100062**




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100070**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100071**




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100066**




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100075**




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100067**




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100074**




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100515**



**Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100519**




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100522**




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100523**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100514**




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100527**




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100531**




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100526**




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100518**




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100543**



**Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100542**




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100530**




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101315**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101314**




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101307**




**Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101305**




**Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102943**




**Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500106265**




**Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102954**



**Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102942**




**Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500108336**




**Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103778**


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - TCTTPFI -  
912500103829




Polar Normal (separate) - TCTTPFI -  
912500104075




Polar Normal (separate) - TCTTPFI -  
912500106233




Polar Normal (separate) - TCTTPFI -  
912500103323



Polar Normal (separate) - TCTTPFI -  
912500102953



Polar Normal (separate) - TCTTPFI -  
912500103782



Polar Normal (separate) - TCTTPFI -  
912500104377

