



Philips GreenSpace - Haute efficacité avec des tailles personnalisées (150 mm à 280 mm) disponibles, fabriqué avec >55 % de matériaux recyclés

GreenSpace est une solution parfaite lorsque les clients souhaitent trouver l'équilibre idéal entre leur investissement initial et le coût de l'installation tout au long de sa durée de vie tout en couvrant plusieurs applications. GreenSpace est doté de la technologie LED la plus récente, qui offre une consommation électrique extrêmement faible. Avec son ajustement parfait, vous obtiendrez le downlight LED qui s'adapte toujours tout en ayant belle allure. Cet ajustement parfait est disponible pour des tailles de découpe de 150 mm à 280 mm, ce qui constitue la solution idéale pour votre projet de rénovation. Cela vous épargne des tracas et vous évite d'avoir à utiliser des bagues d'adaptation coûteuses et fastidieuses. GreenSpace est conçu pour favoriser l'économie circulaire avec des performances optimisées, une durée de vie prolongée grâce à des options d'évolutivité et d'intégration, ainsi qu'une facilité de personnalisation, de recyclage et de démontage. Le boîtier et le rebord sont fabriqués avec au moins 55 % de matériaux biocirculaires recyclés ou issus de l'approvisionnement en bilan massique, ce qui en fait un choix conscient pour ceux qui souhaitent contribuer à l'économie circulaire. GreenSpace peut être connecté à des systèmes sans fil pour créer une solution d'éclairage de bureau intelligent avec des capteurs intégrés, en option également.

Avantages

- Retour sur investissement en quelques années grâce à une haute efficacité et une longue durée de vie
- Large gamme d'options de montage pour s'adapter à différents types de plafond
- La solution idéale pour les projets de rénovation, possibilité de créer des tailles personnalisées
- Évite l'utilisation de bagues d'adaptation fastidieuses et coûteuses. Découvrez le downlight qui s'adapte toujours
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux, avec des performances de couleur stables et une grande distribution de lumière
- Des plafonds propres et esthétiques avec des options de détection intégrées pour une commande de la lumière du jour et la détection de présence

Applications

- Bureaux
- Commerces
- Hôtels
- Hôpitaux

Versions

Fonctions

- Tailles mini (DN500B) et compacte (DN510B) pour encastrement
- Existe sur patère, sur rail et suspendu
- Tailles de découpe d'encastrement personnalisées entre 150 mm et 280 mm, au total 28 tailles disponibles
- Réflecteurs haute brillance (CR) et blanc (WR)
- Version UGR19 avec anneau anti-éblouissement (réflecteur OC)
- Disponible en une plage de 700 à 5000 lumens pour couvrir les applications à hauts plafonds.
- Sélection de couleurs de collerette : blanc, argent et noir en standard, autres sur demande
- Version IP54 avec capot avant et capteurs intégrés
- Option d'éclairage de secours disponible
- Configurables avec de nombreux types de pilotes tels que DALI et sans fil avec InterAct ready
- Installation rapide grâce à la diversité des connecteurs et des câbles
- Pièces de boîtier et de bord fabriquées avec 75 % de matériau biocirculaire recyclé ou à équilibre de masse

GreenSpace Mini, office-compliant reflector, white rim



GreenSpace Mini, office-compliant reflector, protection cover clear, white rim



GreenSpace Mini, high-gloss reflector, grey rim



GreenSpace Compact, white reflector, protection cover opal, white rim




GreenSpace Mini, high-gloss reflector, white rim



GreenSpace Compact, office-compliant reflector, white rim



GreenSpace Mini, high-gloss reflector, black rim



GreenSpace Compact, office-compliant reflector, protection cover clear, white rim



GreenSpace Compact, high-gloss reflector, black rim



GreenSpace Compact, high-gloss reflector, protection cover clear, white rim



GreenSpace Compact, high-gloss reflector, white rim



GreenSpace Mini, high-gloss reflector, protection cover clear, white rim




GreenSpace Mini, white reflector, protection cover opal, white rim




GreenSpace Compact, high-gloss reflector, grey rim



Schéma dimensionnel



DN510B 20S/840 PSU-E C WH



DN500B 20S/840 PSU-E OC WH

Informations générales

Nombre d'appareillages	1 unité
Appareillage	-
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Nombre de sources lumineuses	1

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Gris
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <3

Durées de vie (conformes IES)

Mortalité du driver à 5 000h	10 %
------------------------------	------

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Type d'optique
8720169838970	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	2.000 lm	4000 K	149 lm/W	Miroir brillant
8720169839007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	1.950 lm	4000 K	146 lm/W	Miroir brillant
8720169838956	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	2.100 lm	4000 K	157 lm/W	Miroir brillant
8720169839069	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	1.950 lm	4000 K	146 lm/W	Miroir brillant Réflecteur blanc sans grille
8720169838635	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	1.150 lm	3000 K	149 lm/W	Miroir brillant
8720169838932	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	1.950 lm	3000 K	146 lm/W	Miroir brillant
8720169838949	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	2.100 lm	4000 K	157 lm/W	Miroir brillant
8720169839045	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	2.000 lm	4000 K	149 lm/W	Miroir brillant
8720169839090	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	3.000 lm	4000 K	156 lm/W	Miroir brillant
8720169838963	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	2.100 lm	4000 K	157 lm/W	Miroir brillant
8720169839076	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	1.950 lm	4000 K	146 lm/W	Miroir brillant
8720169839038	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	2.100 lm	4000 K	157 lm/W	Miroir brillant
8720169839052	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	2.000 lm	4000 K	149 lm/W	Miroir brillant
8720169838642	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	1.950 lm	3000 K	146 lm/W	Miroir brillant
8720169839014	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	2.100 lm	4000 K	157 lm/W	Miroir brillant
8720169839083	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	3.100 lm	4000 K	161 lm/W	Miroir brillant
8720169838987	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	2.000 lm	4000 K	149 lm/W	Miroir brillant
8720169838994	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	1.850 lm	4000 K	138 lm/W	Miroir brillant Réflecteur blanc sans grille
8720169839021	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	2.100 lm	4000 K	157 lm/W	Miroir brillant

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169838970	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	13,4 W
8720169839007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	13,4 W
8720169838956	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	13,4 W
8720169839069	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	13,4 W
8720169838635	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	7,7 W
8720169838932	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	13,4 W
8720169838949	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	13,4 W
8720169839045	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	13,4 W
8720169839090	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	19,2 W
8720169838963	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	13,4 W
8720169839076	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	13,4 W
8720169839038	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	13,4 W
8720169839052	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	13,4 W
8720169838642	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	13,4 W
8720169839014	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	13,4 W
8720169839083	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	19,2 W
8720169838987	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	13,4 W
8720169838994	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	13,4 W
8720169839021	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	13,4 W


Mécanique et boîtier


Order Code	Full Product Name	Indice de protection
8720169838970	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	IP20
8720169839007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	IP20/54
8720169838956	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	IP20
8720169839069	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	IP20/54
8720169838635	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	IP20
8720169838932	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	IP20
8720169838949	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	IP20
8720169839045	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	IP20
8720169839090	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	IP20
8720169838963	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	IP20
8720169839076	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	IP20/54
8720169839038	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	IP20
8720169839052	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	IP20/54
8720169838642	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	IP20
8720169839014	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	IP20
8720169839083	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	IP20
8720169838987	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	IP20/54
8720169838994	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	IP20/54
8720169839021	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	IP20

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169838970	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	DN500B
8720169839007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	DN500B
8720169838956	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	DN500B
8720169839069	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	DN510B
8720169838635	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	-
8720169838932	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	DN500B
8720169838949	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	DN500B
8720169839045	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	DN510B
8720169839090	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	DN510B
8720169838963	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	DN500B
8720169839076	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	DN510B
8720169839038	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	DN510B
8720169839052	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	DN510B
8720169838642	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	-
8720169839014	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	DN510B
8720169839083	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	DN510B
8720169838987	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	DN500B
8720169838994	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	DN500B
8720169839021	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	DN510B

PDiagramme photométrique polaire







910505105005




910505105014




910505105007




910505105018




910505105019




910505105009




910505105010




910505105011




910505105003




910505105015




910505105016




910505105008




910505105012



910505105006



910505104972



910505104973