



GreenSpace – la solution LED hautement efficace et durable

GreenSpace

Les clients souhaitent établir un équilibre idéal entre leur investissement initial et le coût de l'installation au cours de la durée d'utilisation. GreenSpace est un encastré rentable et durable permettant de remplacer les luminaires CFL conventionnels utilisés dans les applications d'éclairage général. Il intègre la technologie LED la plus récente, qui offre une consommation électrique nettement inférieure, tout en fournissant un flux lumineux confortable, des performances en couleur stables et un excellent rendu des couleurs. La longue durée de vie du produit en fait une solution fidèle à l'adage « l'installer, c'est l'oublier ».

Avantages

- Retour sur investissement en quelques années grâce à une haute efficacité et une longue durée de vie
- Large gamme d'options de montage pour s'adapter à différents types de plafond
- La solution idéale pour les projets de rénovation, possibilité de créer des tailles personnalisées
- Évite l'utilisation de bagues d'adaptation fastidieuses et coûteuses. Découvrez le downlight qui s'adapte toujours
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux, avec des performances de couleur stables et une grande distribution de lumière
- Des plafonds propres et esthétiques avec des options de détection intégrées pour une commande de la lumière du jour et la détection de présence

Fonctions

- Tailles mini (DN460B) et compacte (DN470B) pour encastrement
- Versions en saillie, sur rail et suspendues disponibles (DRUM)
- Tailles de découpe d'encastrement personnalisées entre 150 mm et 280 mm, au total 28 tailles disponibles
- Version UGR19 avec dispositif anti-éblouissement
- Disponible en 700–4 000 lumens pour les applications avec des plafonds plus élevés
- Sélection de couleurs : Blanc, argent et noir en standard
- Version IP54 avec capot avant et option d'éclairage de secours disponible
- Configurable avec de nombreux types de drivers : DALI, POE et sans fil avec Interact Ready
- Installation rapide grâce à la diversité des connecteurs et des câbles
- Pièces imprimées avec au moins 55 % de matériaux biosourcés recyclés ou issus de l'approvisionnement en bilan massique

Application

- Bureaux
- Commerces
- Hôtels
- Hôpitaux

Versions



GreenSpace perfect fit 200mm
cut-out with sensor



Greenspace EU gen 2-DN462B



GreenSpace perfect fit 230mm
cut-out



GreenSpace perfect fit 230mm
cut-out

Schéma dimensionnel





Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

Greenspace_EU_gen_2-DN473B-DPP.TIF




Greenspace_EU_gen_2-DN472B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-3DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462B-DPP.TIF



Détails sur le produit

Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-2DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN463B-
DPP.TIF



Informations générales	
Driver inclus	Oui
Appareillage	-
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	-
Couleur du corps	Blanc
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	-

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	11S	Non
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	11S	Non
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	LED11S	Non
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	LED11S	Non
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	Non
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	Non
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	20S	Non
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	20S	Non
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	20S	Non
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	20S	Non
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Non
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Non
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Non
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Non
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	Non
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	Non
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	-
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	20S	Non
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	Non
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	20S	Non
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	20S	Non
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Non
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Non
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Non
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Non
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	Non
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	Non
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	11S	Non
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	11S	Non
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	LED11S	Non
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	Non
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	Non

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	LED11S	Non
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	LED11S	Non
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	LED20S	Non
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	LED20S	Non
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	-	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	131 lm/W	1'050 lm
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	135 lm/W	1'100 lm
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	- degré(s)	3000 K	120 lm/W	1'000 lm
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	- degré(s)	4000 K	124 lm/W	1'000 lm
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	- degré(s)	3000 K	130 lm/W	1'050 lm
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	- degré(s)	4000 K	134 lm/W	1'100 lm
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	60 degré(s)	3000 K	125 lm/W	1'729 lm
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	90 degré(s)	4000 K	138 lm/W	1'130 lm
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	90 degré(s)	3000 K	134 lm/W	1'098 lm

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	- degré(s)	4000 K	141 lm/W	1'850 lm
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	- degré(s)	4000 K	136 lm/W	1'850 lm
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	135 lm/W	1'800 lm
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	139 lm/W	1'850 lm
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	- degré(s)	3000 K	130 lm/W	1'750 lm
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- degré(s)	4000 K	134 lm/W	1'800 lm
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	- degré(s)	3000 K	137 lm/W	1'800 lm
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	- degré(s)	4000 K	141 lm/W	1'850 lm
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	- degré(s)	3000 K	131 lm/W	2'700 lm

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	- degré(s)	4000 K	135 lm/W	2'800 lm
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	90 degré(s)	3000 K	135 lm/W	1'797 lm
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	90 degré(s)	4000 K	139 lm/W	1'849 lm
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	- degré(s)	4000 K	148 lm/W	1'950 lm
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- degré(s)	4000 K	136 lm/W	1'850 lm
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	142 lm/W	1'900 lm
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	146 lm/W	1'950 lm
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	- degré(s)	3000 K	137 lm/W	1'800 lm
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- degré(s)	4000 K	141 lm/W	1'850 lm
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	- degré(s)	3000 K	143 lm/W	1'900 lm
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	- degré(s)	4000 K	147 lm/W	1'950 lm
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	- degré(s)	3000 K	137 lm/W	2'900 lm
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	- degré(s)	4000 K	141 lm/W	2'900 lm
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	134 lm/W	1'100 lm
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	138 lm/W	1'150 lm
38462300	DN462B LED11S/830	- degré(s)	3000 K	127 lm/W	1'050 lm

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
	PSU-E C WH PCC P				
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	- degré(s)	3000 K	133 lm/W	1'100 lm
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	- degré(s)	4000 K	137 lm/W	1'150 lm
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	- degré(s)	3000 K	119 lm/W	980 lm
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	- degré(s)	4000 K	122 lm/W	1'000 lm
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	- degré(s)	3000 K	121 lm/W	1'600 lm
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	- degré(s)	4000 K	125 lm/W	1'650 lm
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	90 degré(s)	4000 K	139 lm/W	1'849 lm
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	90 degré(s)	3000 K	135 lm/W	1'797 lm
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	90 degré(s)	4000 K	148 lm/W	1'964 lm
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	90 degré(s)	3000 K	144 lm/W	1'909 lm
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	90 degré(s)	4000 K	138 lm/W	1'130 lm
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	90 degré(s)	3000 K	134 lm/W	1'098 lm
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	90 degré(s)	4000 K	148 lm/W	1'964 lm
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	90 degré(s)	3000 K	144 lm/W	1'909 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources		Type d'optique	Rendement du flux lumineux vers le haut
		lumineuses			
01305600	DN461B LED11S/830 PSD- E C WH P	-	-	-	0
01306300	DN461B LED11S/840 PSD- E C WH P	-	-	-	0
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU- E C WH P	1	-	-	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU- E C WH P	1	-	-	-
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	-	Angle d'ouverture de faisceau 60°	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	-	0
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-	0
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	-	0
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	-	0
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-	-
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources		Type d'optique	Rendement du flux lumineux vers le haut
		lumineuses			
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	-	0
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-	0
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	-	0
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	-	0
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	-	0
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	-	0
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-	-
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-	-
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-	-
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	-	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources		Rendement du flux lumineux vers le haut	
		lumineuses	Type d'optique		
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-	
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-	
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-	

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources		Rendement du flux lumineux vers le haut	
		lumineuses	Type d'optique		
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-	
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-	

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire	
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	8.2 W	Oui	
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	8.2 W	Oui	
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 à 240 V	8.2 W	Oui	
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	220 à 240 V	8.2 W	Oui	
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8.2 W	Oui	
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8.2 W	Oui	
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	220/240 V	13.8 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)	
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	220/240 V	8.2 W	Non	
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	220/240 V	8.2 W	Non	
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	13.2 W	Oui	
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13.7 W	Oui	
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	13.5 W	Oui	
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	13.5 W	Oui	
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 à 240 V	13.3 W	Oui	

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire	
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 à 240 V	13.3 W	Oui	
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13.3 W	Oui	
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13.3 W	Oui	
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	20.9 W	Oui	
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	20.9 W	Oui	
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13.3 W	Non	
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13.3 W	Non	
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	13.2 W	Oui	
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13.7 W	Oui	
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	13.5 W	Oui	
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	13.5 W	Oui	
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 à 240 V	13.3 W	Oui	
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 à 240 V	13.3 W	Oui	
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13.3 W	Oui	
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13.3 W	Oui	
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	20.9 W	Oui	

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	20.9 W	Oui
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	8.2 W	Oui
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	8.2 W	Oui
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 à 240 V	8.2 W	Oui
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8.2 W	Oui
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8.2 W	Oui
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	8.2 W	Oui
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	8.2 W	Oui
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	13.3 W	Oui

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	13.3 W	Oui
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	220/240 V	13.3 W	Non
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13.3 W	Non
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13.3 W	Non
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13.3 W	Non
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	220/240 V	8.2 W	Non
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	220/240 V	8.2 W	Non
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13.3 W	Non
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13.3 W	Non

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Oui	-	1%
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Oui	-	1%
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Non	-	Non applicable
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Non	-	Non applicable
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Non	-	Non applicable
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Non	-	Non applicable
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	Oui	Capteur InterAct SNS210	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	Non	-	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	Non	-	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Oui	-	1%
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Oui	-	1%
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Oui	-	1%
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Oui	-	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Non	-	Non applicable
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Non	-	Non applicable
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Non	-	Non applicable
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Non	-	Non applicable
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Non	-	Non applicable
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Non	-	Non applicable
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	Non	-	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	Non	-	-
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	Oui	-	1%
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Oui	-	1%
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Oui	-	1%
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Oui	-	1%
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Non	-	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Non	-	Non applicable
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Non	-	Non applicable
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Non	-	Non applicable
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Non	-	Non applicable
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Non	-	Non applicable
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Oui	-	1%
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Oui	-	1%
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Non	-	Non applicable
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Non	-	Non applicable
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Non	-	Non applicable
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Non	-	Non applicable

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	IP20
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	IP20
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IP20/54
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	IP20/54
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	IP20
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	IP20
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	IP20/54
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	IP20
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	IP20
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	IP20
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IP20
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	IP20
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	IP20
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IP20/54
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IP20/54
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IP20
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IP20
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	IP20
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	IP20
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	IP20
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	IP20
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	IP20
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IP20/54
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	IP20

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Non	-	Non applicable
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Non	-	Non applicable
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Non	-	Non applicable
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	Non	-	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	Non	-	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	Non	-	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	Non	-	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	Non	-	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	Non	-	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	Non	-	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	Non	-	-

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	IP20
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IP20/54
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IP20/54
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	IP20
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IP20
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	IP20
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	IP20
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	IP20
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	IP20
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IP20/54
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IP20
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IP20
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	IP20/54
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	IP20/54
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	IP20/54
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	IP20/54
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	IP20
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	IP20
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	IP20
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	IP20
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	IP20
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	IP20
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	IP20
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	IP20

Approbation et application (1/2)

Order	Full Product	Gamme de températures	Marquage	Essai au fil	Valeur de scintillement
Code	Name	ambiantes	ENEC	incandescent	(PstLM)
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	-
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	0.02
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	1
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	1
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	+10 à +40 °C	-	Température 750 °C, durée 30 s	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 à +40 °C	-	Température 750 °C, durée 30 s	-
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	1
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	1
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-15 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	-
38470800	DN472B LED20S/830	-15 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	-

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Marquage ENEC	Essai au fil incandescent	Valeur de scintillement (PstLM)
	PSU-E C WH PCC P				
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	+10 à +40 °C	-	Température 750 °C, durée 30 s	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 à +40 °C	-	Température 750 °C, durée 30 s	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	-
79320300	DN460B LED11S/840	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	-

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Marquage ENEC	Essai au fil incandescent	Valeur de scintillement (PstLM)
	PSU-E C WH P				
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	-15 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-15 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-15 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-15 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	-
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	1
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	1
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	1
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	1
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	1
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	1
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	1
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	+10 à +40 °C	Marquage ENEC	Température 750 °C, durée 30 s	1

Approbation et application (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	0.4
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	0.4

Order Code	Full Product Name	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-

Order Code	Full Product Name	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	-
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	0.003
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	0.4
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	0.4
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	0.4
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	0.4
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	0.4
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	0.4
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	0.4
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	0.4
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-

Order Code	Full Product Name	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	0.4
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	0.4
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	0.4
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	-
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	0.4
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	0.4
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	0.4
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	0.4
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	0.4
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	0.4
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	0.4
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	0.4

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%

Durées de vie (conformes IES)

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-

Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN461B


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN463B
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	DN463B
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN461B
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN461B
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	TCTTPF
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	TCTTPF
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	TCTTPF
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN471B
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN471B
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN471B
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN473B
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN473B
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN471B
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN471B
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	TCTTPF
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	TCTTPF
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN470B
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN470B
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN470B

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN470B
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN470B
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN460B
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN460B
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN462B
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	DN462B
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	DN462B
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	DN472B
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	DN472B
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	TCTTPF
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	TCTTPF
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	TCTTPF
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	TCTTPF
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	TCTTPF
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	TCTTPF
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	TCTTPF
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	TCTTPF


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102113




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102285




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102291



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102271




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102106




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102089


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102287




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102290




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102286




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102284




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102085




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102288



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100062




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100070




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100071


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100066




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100075




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100067




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100074




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100515




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100519



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100522




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100523




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100514


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100527




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100531




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100526




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100518




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100543




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100542



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100530




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101315




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101314


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101307




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101305




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102943




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500106265




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102954




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102942



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500108336




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103778




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103829


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - TCTTPI - 912500104075




Polar Normal (separate) - TCTTPI - 912500106233




Polar Normal (separate) - TCTTPI - 912500103323



Polar Normal (separate) - TCTTPI - 912500102953



Polar Normal (separate) - TCTTPI - 912500103782



Polar Normal (separate) - TCTTPI - 912500104377

