



GreenSpace – nagy hatásfokú, fenntartható LED-es megoldás

A vásárlók szeretnék megtalálni az ideális egyensúlyt a kezdeti beruházási költség és a megoldás teljes élettartama alatt jelentkező költségek között. A GreenSpace egy költséghatékony és fenntartható lámpatest, amely a hagyományos CFL mennyezeti lámpák helyettesítésére használható az általános világítási alkalmazásokban. A legújabb LED-technológiát tartalmazza, ami hihetetlenül kis fogyasztást eredményez, és konzisztens fénykibocsátás, stabil színhőmérséklet és kiváló színvisszaadás jellemzi. Hosszú élettartamának köszönhetően a felszerelést követően nincs szükség karbantartásra, így gyakorlatilag meg is feledkezhet róla.

Előnyök

- Kiváló ár-érték arányú LED-es mennyezeti lámpatest, amely energiatakarékosságával és hosszú élettartamával gyors megtérülést garantál.
- Széles termékválaszték a különféle ügyféligények és alkalmazási területek lefedésére
- Megfelel az irodai világításra vonatkozó előírásoknak, állandó szintteljesítményt és kiváló színmegjelenítést nyújt

Applications

- Irodák
- Üzletek
- Szállodák és kórházak

Szolgáltatások

- Energiatakarékos, tartós LED-es technológia
- <p>Magas rendszerhatékonyság: jellemzően 111 lm/W (mini, DN460B/DN461B)</p>jellemzően 111 lm/W (kompakt, DN470B LED30S)</p>jellemzően 114 lm/W (kompakt, DN470B/DN471B LED20S)</p>
- Stabil színteljesítmény (maximum SDCM 5) és kiváló színvisszaadás (CRI80+)
- Elérhető IP44 védelmet biztosító védőüveggel és vészvilágítási funkcióval is
- UGR22 és UGR19 változatban is kapható
- Elérhető 3000 lumenes változatban is az extra magas mennyezetekhez

- Kompatibilis szabályozó rendszerekkel 1–10 V-on keresztül

- Gyors felszerelés a számos csatlakoztatási és kábelezési megoldásnak köszönhetően

Versions



GreenSpace Compact, white reflector, protection cover opal, white rim



GreenSpace Compact, office-compliant reflector, white rim



GreenSpace Compact, office-compliant reflector, protection cover clear, white rim



GreenSpace Compact, high-gloss reflector, black rim



GreenSpace Compact, high-gloss reflector, protection cover clear, white rim




GreenSpace Compact, high-gloss reflector, white rim



GreenSpace Compact, high-gloss reflector, grey rim

Méretezett rajza



DN510B 20S/840 PSU-E OC WH

Általános információ

Előtét egységek száma	1 egység
Működtető szerelvény	-
Előtét mellékelve	Igen
Szervíz címke	Igen

Technikai adatok

Színvisszaadási index (CRI)	80
A fényforrások száma	1

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Ház színe	Szürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyűlékonysági jelzés	-
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM <3

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Az előtét meghibásodási aránya 5000 órára 10 %
vetítve

Termékadatok

Termékcsalád kódja	DN510B [GreenSpace]
--------------------	---------------------

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Az optika típusa
83906900	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	1 950 lm	4000 K	146 lm/W	Magasfényű tükör Fehér reflektor, káprázásgátló rács nélkül
83904500	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	2 000 lm	4000 K	149 lm/W	Magasfényű tükör
83909000	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	3 000 lm	4000 K	156 lm/W	Magasfényű tükör
83907600	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	1 950 lm	4000 K	146 lm/W	Magasfényű tükör
83903800	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	2 100 lm	4000 K	157 lm/W	Magasfényű tükör
83905200	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	2 000 lm	4000 K	149 lm/W	Magasfényű tükör
83864200	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	1 950 lm	3000 K	146 lm/W	Magasfényű tükör
83901400	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	2 100 lm	4000 K	157 lm/W	Magasfényű tükör
83908300	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	3 100 lm	4000 K	161 lm/W	Magasfényű tükör
83902100	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	2 100 lm	4000 K	157 lm/W	Magasfényű tükör

Működtetés és elektronika


Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
83906900	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	13,4 W
83904500	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	13,4 W
83909000	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	19,2 W
83907600	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	13,4 W
83903800	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	13,4 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
83905200	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	13,4 W
83864200	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	13,4 W
83901400	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	13,4 W
83908300	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	19,2 W
83902100	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	13,4 W


Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja
83906900	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	IP20/54
83904500	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	IP20
83909000	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	IP20
83907600	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	IP20/54
83903800	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	IP20
83905200	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	IP20/54
83864200	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	IP20
83901400	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	IP20
83908300	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	IP20
83902100	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	IP20


Polar normal diagrams




910505105013




910505105017




910505105014




910505105018




910505105019




910505105011




910505105015



910505105016



910505105012



910505104973