



GreenSpace – La soluzione a LED sostenibile ad alta efficienza

GreenSpace Downlight

GreenSpace è un downlight ideale per l'illuminazione dall'ottimo rapporto costi-benefici e dal consumo energetico estremamente basso grazie alla tecnologia LED. Garantisce un'emissione luminosa costante ed una resa cromatica elevata.

Vantaggi

- Ritorno dell'investimento rapido grazie all'elevata efficienza e alla lunga durata
- Ampia scelta di opzioni di montaggio per soddisfare diversi tipi di soffitto
- La soluzione perfetta per progetti di retrofit, possibilità di creare dimensioni personalizzate
- Non richiede gli anelli adattatori, dispendiosi in termini di costo e tempo e ottieni il downlight che si adatta sempre
- Ideale per gli uffici, con prestazioni colore stabili e un'ampia distribuzione della luce
- Soffitti lineari e bellissimi con opzioni di rilevamento integrate per il controllo della luce naturale e il rilevamento della presenza

GreenSpace Downlight

Caratteristiche

- Dimensioni "mini" (DN460B) e "compatte" (DN470B) per l'installazione a incasso
- Disponibili versioni a superficie, a binario e a sospensione (DRUM)
- Dimensioni dell'incasso personalizzabili da 150 mm-280 mm, per un totale di 28 versioni disponibili
- Versione UGR19 con anello antiriflesso
- Disponibile in 700-4000 lumen per coprire applicazioni con soffitti più alti
- Scelta dei colori: bianco, argento e nero di serie
- Versione IP54 con la copertura anteriore e l'opzione dell'illuminazione di emergenza
- Configurabili con diversi tipi di driver, come DALI, POE e wireless con InterAct Ready
- Disponibilità di diverse opzioni di cavi e connettori per offrire rapidità di installazione
- Parti stampate con almeno il 55% di materiale riciclato o biocircolare nel bilancio di massa

Applicazione

- Uffici
- Vendita al dettaglio
- Ospedali e case di cura
- Hotel, ristoranti e bar

Versions



GreenSpace perfect fit 200mm
cut-out with sensor



Greenspace EU gen 2-DN462B




GreenSpace perfect fit 230mm
cut-out




GreenSpace perfect fit 230mm
cut-out

Disegno tecnico



GreenSpace Downlight

Disegno tecnico



Dati del prodotto

Greenspace_EU_gen_2-DN473B-DPP.TIF




Greenspace_EU_gen_2-DN472B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-3DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462B-DPP.TIF



GreenSpace Downlight

Dati del prodotto

Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-2DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN463B-
DPP.TIF



Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Unità elettrica/alimentatore	-
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Meccanica e corpo	
Tipo copertura ottica	-
Colore alloggiamento	Bianco
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02
Funzionamento di emergenza	
Emergenza centralizzata	No
Approvazione e applicazione	
Marchio CE	Sì
Marchio di infiammabilità	-

Informazioni generali

Order Code Full Product Name		Codice famiglia lampada	Sorgente luminosa sostituibile
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	11S	No
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	11S	No
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	11S	No
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	11S	No
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	20S	No
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	11S	No
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	11S	No
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	11S	No
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	11S	No
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	LED11S	No
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	LED11S	No
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	No
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S	No
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S	No
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	-
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	20S	No
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	20S	No
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	20S	No
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	20S	No
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	20S	No
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	20S	No
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	30S	No
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	30S	No
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	30S	No
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	30S	No
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	No
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	No
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	30S	No
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	30S	No
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	20S	No
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	20S	No
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S	No
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	No
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	No

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada	Sorgente luminosa sostituibile
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	No
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	No
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	No
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	No
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	No
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	No
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	No
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	-
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	11S	No
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	20S	No
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	20S	No
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	20S	No
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	20S	No
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	20S	No
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	20S	No
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	30S	No
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	30S	No
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	30S	No
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	30S	No
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	No
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	No
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	30S	No
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	30S	No
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	20S	No
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	20S	No
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	30S	No
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	20S	No
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	30S	No
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S	No
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	No
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	No
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	No
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	No
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	No
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	No
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	No
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	No
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	No
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	11S	No
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	11S	No
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	11S	No
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	20S	No
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	11S	No
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	11S	No
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	11S	No
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	11S	No
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	LED11S	No
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	No
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	No
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S	No

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada	Sorgente luminosa sostituibile
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S	No
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	11S	No
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	11S	No
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	LED11S	No
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	LED11S	No
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	20S	No
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	20S	No
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	11S	No
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	11S	No
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	LED20S	No
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	LED20S	No
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	-	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-	-

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio della sorgente luminosa	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	125 lm/W	1.050 lm
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	125 lm/W	1.050 lm
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	129 lm/W	1.100 lm
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	129 lm/W	1.100 lm
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	131 lm/W	1.800 lm
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	116 lm/W	1.000 lm
98298000	DN463B LED11S/840	- °	4000 K	119 lm/W	1.000 lm

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio della sorgente luminosa	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	131 lm/W	1.050 lm
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	135 lm/W	1.100 lm
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	120 lm/W	1.000 lm
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	124 lm/W	1.000 lm
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	130 lm/W	1.050 lm
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	130 lm/W	1.050 lm
79344900	DN461B LED11S/840	- °	4000 K	134 lm/W	1.100 lm

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio della sorgente luminosa	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
	PSU-E C ELP3 WH P				
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	60 °	3000 K	125 lm/W	1.729 lm
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	138 lm/W	1.130 lm
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	134 lm/W	1.098 lm
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	- °	3000 K	137 lm/W	1.800 lm
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	- °	4000 K	141 lm/W	1.850 lm
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	133 lm/W	1.800 lm
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	133 lm/W	1.800 lm
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	136 lm/W	1.850 lm
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	136 lm/W	1.850 lm
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	130 lm/W	2.700 lm
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	130 lm/W	2.700 lm
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	134 lm/W	2.800 lm
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	134 lm/W	2.800 lm

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio della sorgente luminosa	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	126 lm/W	1.750 lm
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	130 lm/W	1.800 lm
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	124 lm/W	2.600 lm
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	128 lm/W	2.700 lm
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	135 lm/W	1.800 lm
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	139 lm/W	1.850 lm
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	130 lm/W	1.750 lm
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	134 lm/W	1.800 lm
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	137 lm/W	1.800 lm
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	141 lm/W	1.850 lm
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	137 lm/W	1.800 lm
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	141 lm/W	1.850 lm
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	131 lm/W	2.700 lm

GreenSpace Downlight

		Angolo del fascio della sorgente	Temperatura di colore correlata	Efficienza luminosa (specificata)	Flusso luminoso
Order Code	Full Product Name	luminosa	(Nom)	(Nom)	luminoso
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	135 lm/W	2.800 lm
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	131 lm/W	2.700 lm
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	135 lm/W	2.800 lm
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	135 lm/W	1.797 lm
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	139 lm/W	1.849 lm
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	138 lm/W	1.200 lm
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	139 lm/W	1.900 lm
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	139 lm/W	1.900 lm
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	143 lm/W	1.950 lm
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	- °	4000 K	148 lm/W	1.950 lm
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	- °	3000 K	137 lm/W	1.800 lm
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	- °	4000 K	141 lm/W	1.850 lm
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	137 lm/W	2.900 lm

		Angolo del fascio della sorgente	Temperatura di colore correlata	Efficienza luminosa (specificata)	Flusso luminoso
Order Code	Full Product Name	luminosa	(Nom)	(Nom)	luminoso
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	137 lm/W	2.900 lm
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	133 lm/W	1.800 lm
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	136 lm/W	1.850 lm
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	130 lm/W	2.700 lm
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	134 lm/W	2.800 lm
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	- °	3000 K	144 lm/W	1.900 lm
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	142 lm/W	1.900 lm
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	136 lm/W	2.900 lm
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	146 lm/W	1.950 lm
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	139 lm/W	2.900 lm
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	137 lm/W	1.800 lm

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio della sorgente luminosa	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	141 lm/W	1.850 lm
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	143 lm/W	1.900 lm
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	147 lm/W	1.950 lm
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	143 lm/W	1.900 lm
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	147 lm/W	1.950 lm
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	137 lm/W	2.900 lm
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	137 lm/W	2.900 lm
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
98252200	DN460B LED11S/830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	128 lm/W	1.100 lm
98253900	DN460B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH P	- °	3000 K	128 lm/W	1.100 lm
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	132 lm/W	1.150 lm
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	135 lm/W	1.850 lm

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio della sorgente luminosa	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
98292800	DN462B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	122 lm/W	1.050 lm
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	126 lm/W	1.100 lm
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	134 lm/W	1.100 lm
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	138 lm/W	1.150 lm
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	127 lm/W	1.050 lm
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	133 lm/W	1.100 lm
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	137 lm/W	1.150 lm
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	133 lm/W	1.100 lm
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	137 lm/W	1.150 lm
98293500	DN462B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH PCO P	- °	3000 K	114 lm/W	980 lm
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	- °	4000 K	118 lm/W	1.000 lm
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	- °	3000 K	119 lm/W	980 lm
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	- °	4000 K	122 lm/W	1.000 lm

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio della sorgente	Temperatura di colore correlata	Efficienza luminosa (specificata)	Flusso luminoso
		luminosa (Nom)	(Nom)	(Nom)	luminoso
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	- °	3000 K	118 lm/W	1.600 lm
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	- °	4000 K	121 lm/W	1.650 lm
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-	3000 K	115 lm/W	940 lm
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-	4000 K	118 lm/W	960 lm
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	- °	3000 K	121 lm/W	1.600 lm
79348700	DN472B LED20S/840	- °	4000 K	125 lm/W	1.650 lm

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio della sorgente	Temperatura di colore correlata	Efficienza luminosa (specificata)	Flusso luminoso
		luminosa (Nom)	(Nom)	(Nom)	luminoso
	PSU-E C WH PCO P				
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	90 °	4000 K	139 lm/W	1.849 lm
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	148 lm/W	1.964 lm
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	144 lm/W	1.909 lm
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	138 lm/W	1.130 lm
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	134 lm/W	1.098 lm
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	148 lm/W	1.964 lm
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	144 lm/W	1.909 lm

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti		Rapporto di emissione luminosa verso l'alto
		luminose	Tipo di ottica	
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	0
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	0
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	0

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti		Rapporto di emissione luminosa verso l'alto
		luminose	Tipo di ottica	
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	Angolo del fascio 60°	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	Angolo del fascio 90°	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	Angolo del fascio 90°	-

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica	Rapporto di emissione luminosa verso l'alto
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	0
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	0
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	0
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	0
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	0
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	0
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica	Rapporto di emissione luminosa verso l'alto
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	Angolo del fascio 90°	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	Angolo del fascio 90°	-
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	0
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	0
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	0
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-	-	0
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-	-	0
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	0
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	0
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	0
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica	Rapporto di emissione luminosa verso l'alto
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	0
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica	Rapporto di emissione luminosa verso l'alto
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	0
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	0
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	0
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	0
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-	-	0
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-	-	0
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	-	Angolo del fascio 90°	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	Angolo del fascio 90°	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	Angolo del fascio 90°	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	Angolo del fascio 90°	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	Angolo del fascio 90°	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	Angolo del fascio 90°	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-	Angolo del fascio 90°	-

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,6 W	Si
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Si
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,6 W	Si
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Si
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Si
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	8,6 W	Si
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	8,6 W	Si
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Si
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Si
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Da 220 a 240 V	8,2 W	Si
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Da 220 a 240 V	8,2 W	Si
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Si
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W	Si
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W	Si
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	220/240 V	13,8 W	Si (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/ movimento/luce naturale)
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	No
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	No
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W	Si
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W	Si
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,7 W	Si
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Si
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,7 W	Si
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Si

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Si
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Si
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Si
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Si
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Si
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Si
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	20,9 W	Si
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	20,9 W	Si
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Si
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Si
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Da 220 a 240 V	13,3 W	Si
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Da 220 a 240 V	13,3 W	Si
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Si
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Si
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Si
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Si
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Si
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Si
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Si
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Si
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	No
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	No
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Si
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,7 W	Si
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Si

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,7 W	Si
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W	Si
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	220-240 V	13,2 W	Si
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	220-240 V	13,2 W	Si
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Si
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Si
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Si
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Si
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Si
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Si
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	20,9 W	Si
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	20,9 W	Si
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W	Si
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Si
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	21,2 W	Si
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Si
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	21,2 W	Si
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Da 220 a 240 V	13,3 W	Si
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Da 220 a 240 V	13,3 W	Si
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Si
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Si
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Si
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Si
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Si
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Si

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Si
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Si
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,6 W	Si
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Si
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Si
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Si
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	8,6 W	Si
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	8,6 W	Si
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Si
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Si
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Da 220 a 240 V	8,2 W	Si
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Si
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Si
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W	Si
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W	Si
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	8,6 W	Si
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	8,6 W	Si
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Si
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Si
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	13,7 W	Si
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	13,7 W	Si
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Si
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Si
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	13,3 W	Si
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	13,3 W	Si

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	220/240 V	13,3 W	No
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	No
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	No
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	No

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Controllo integrato	Livello massimo di attenuazione
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Si	-	1%
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Si	-	1%
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Si	-	1%
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Si	-	1%
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Si	-	1%
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Si	-	1%
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Si	-	1%
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Si	-	1%
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Si	-	1%
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	No	-	Non applicabile
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	No	-	Non applicabile
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	No	-	Non applicabile
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No	-	Non applicabile
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No	-	Non applicabile
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	Si	Sensore Interact SNS210	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	No	-	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	No	-	-
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	Si	-	1%
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Si	-	1%

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	No
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	No
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Controllo integrato	Livello massimo di attenuazione
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Si	-	1%
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Si	-	1%
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Si	-	1%
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Si	-	1%
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Si	-	1%
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	Si	-	1%
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Si	-	1%
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	Si	-	1%
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Si	-	1%
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Si	-	1%
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Si	-	1%
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Si	-	1%
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Si	-	1%
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Si	-	1%
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	No	-	Non applicabile
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	No	-	Non applicabile
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	No	-	Non applicabile
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	No	-	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Controllo integrato	Livello massimo di attenuazione
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No	-	Non applicabile
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No	-	Non applicabile
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	No	-	Non applicabile
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	No	-	Non applicabile
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No	-	Non applicabile
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No	-	Non applicabile
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	No	-	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	No	-	-
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Si	-	1%
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Si	-	1%
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Si	-	1%
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Si	-	1%
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	Si	-	1%
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	Si	-	1%
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	Si	-	1%
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Si	-	1%
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	Si	-	1%
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Si	-	1%
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	Si	-	1%
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Si	-	1%
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Si	-	1%
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Si	-	1%
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Si	-	1%
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	Si	-	1%
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Si	-	1%
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	Si	-	1%

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Controllo integrato	Livello massimo di attenuazione
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Si	-	1%
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	Si	-	1%
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	No	-	Non applicabile
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	No	-	Non applicabile
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	No	-	Non applicabile
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	No	-	Non applicabile
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No	-	Non applicabile
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No	-	Non applicabile
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	No	-	Non applicabile
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	No	-	Non applicabile
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No	-	Non applicabile
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No	-	Non applicabile
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Si	-	1%
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Si	-	1%
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Si	-	1%
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Si	-	1%
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Si	-	1%
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Si	-	1%
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Si	-	1%
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Si	-	1%
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	No	-	Non applicabile
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	No	-	Non applicabile
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	No	-	Non applicabile
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No	-	Non applicabile
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No	-	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Controllo		Livello massimo di attenuazione
		Dimmerabile	integrato	
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	Si	-	1%
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Si	-	1%
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	No	-	Non applicabile
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	No	-	Non applicabile
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	Si	-	1%
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Si	-	1%
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	Si	-	1%
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	Si	-	1%

Order Code	Full Product Name	Controllo		Livello massimo di attenuazione
		Dimmerabile	integrato	
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	No	-	Non applicabile
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	No	-	Non applicabile
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	No	-	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	No	-	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	No	-	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	No	-	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	No	-	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	No	-	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	No	-	-

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IP20
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	IP20
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IP20
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IP20
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IP20
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IP20/54
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IP20/54
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	IP20
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	IP20
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IP20/54
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	IP20/54
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	IP20
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IP20
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IP20
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	IP20/54
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	IP20
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	IP20
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	IP20
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	IP20
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IP20
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	IP20
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IP20
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IP20
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IP20
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	IP20
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IP20
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	IP20
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IP20/54
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IP20/54
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IP20/54
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IP20/54

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	IP20
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	IP20
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IP20/54
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IP20/54
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IP20
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IP20
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IP20
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IP20
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	IP20
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	IP20
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IP20
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IP20
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	IP20
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	IP20
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IP20
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IP20
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	IP20
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IP20
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	IP20
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	IP20/54
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	IP20/54
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IP20
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	IP20
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IP20
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	IP20
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IP20/54
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IP20/54
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IP20/54
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IP20/54
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	IP20
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	IP20

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	IP20
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	IP20
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	IP20
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IP20/54
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IP20/54
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	IP20
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IP20
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IP20
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IP20
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	IP20
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	IP20
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IP20
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IP20
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IP20
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	IP20
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IP20
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IP20
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IP20/54
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IP20/54
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	IP20
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	IP20
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IP20/54

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IP20
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IP20
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IP20
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IP20
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	IP20/54
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	IP20/54
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	IP20/54
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	IP20/54
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	IP20/54
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	IP20/54
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	IP20/54
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	IP20/54
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	IP20/54
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	IP20/54
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	IP20
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	IP20
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	IP20
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	IP20
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	IP20
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	IP20
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	IP20

Funzionamento di emergenza

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro	390 lm	3 ore
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro	390 lm	3 ore
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-	-	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-	-	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro	-	3 ore
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro	-	3 ore
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	-	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	-	-
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	-
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P versione Pro	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3	380 lm	3 ore
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P versione Pro	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3	380 lm	3 ore
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P versione Pro	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3	380 lm	3 ore
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P versione Pro	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3	380 lm	3 ore
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-	-	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-	-	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P versione Pro	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3	-	3 ore
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P versione Pro	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3	-	3 ore
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P versione Pro	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3	-	3 ore
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P versione Pro	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3	-	3 ore
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	-	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro	398 lm	3 ore
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro	398 lm	3 ore
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	-
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-	-	-
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-	-	-
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro	398 lm	3 ore
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro	398 lm	3 ore
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	-
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-	-	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	-
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	-	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-	-	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-	-	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro	-	3 ore
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro	-	3 ore
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro	-	3 ore
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Illuminazione di emergenza	-	3 ore

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
		durata 3 ore EL3 versione Pro		
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro	409 lm	3 ore
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro	-	3 ore
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro	-	3 ore

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	-
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	-
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	-	-	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-	-	-
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	-
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	-
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-	-	-
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-	-	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-	-	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-	-	-
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	-	-	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	-	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	-	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	-	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	-	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	-	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-	-	-

Approvazione e applicazione (1/2)

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Intervallo			Valore di tremolio (PstLM)
		temperatura ambiente	Marchio ENEC	Test filo incandescente	
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Da -15 a +40 °C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Da -15 a +40 °C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-

Order Code	Full Product Name	Intervallo			Valore di tremolio (PstLM)
		temperatura ambiente	Marchio ENEC	Test filo incandescente	
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	0,02
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	1
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	1
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98329100	DN471B LED30S/840	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Intervallo	Marchio ENEC	Test filo incandescente	Valore di tremolio (PstLM)
		temperatura ambiente			
	DIA-VLC-E C WH P				
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da -15 a +40 °C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da -15 a +40 °C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da -15 a +40 °C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da -15 a +40 °C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Da -15 a +40 °C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Da -15 a +40 °C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Da +10 a +40° C	-	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-

Order Code	Full Product Name	Intervallo	Marchio ENEC	Test filo incandescente	Valore di tremolio (PstLM)
		temperatura ambiente			
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Da +10 a +40° C	-	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C	-	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C	-	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
57442700	TCTT175 20S/830 PSU- E WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	1
58137100	TCTT175 20S/840 PSU- E WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	1
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	Da -15 a +40 °C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	Da -15 a +40 °C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98319200	DN470B LED30S/830	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Intervallo	Marchio ENEC	Test filo incandescente	Valore di tremolio (PstLM)
		temperatura ambiente			
	DIA-VLC-E C WH P				
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da -15 a +40 °C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da -15 a +40 °C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da -15 a +40 °C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da -15 a +40 °C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Da -15 a +40 °C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Da -15 a +40 °C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-

Order Code	Full Product Name	Intervallo	Marchio ENEC	Test filo incandescente	Valore di tremolio (PstLM)
		temperatura ambiente			
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Da +10 a +40° C	-	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Da +10 a +40° C	-	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C	-	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C	-	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-
98294200	DN462B LED11S/840	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 750 °C, durata 30 s	-

Order Code	Full Product Name	Intervallo		Test filo incandescente	Valore di tremolio (PstLM)
		temperatura ambiente	Marchio ENEC		
01303200	DIA-VLC-E C WH PCC P				
	DN460B	Da +10 a +40° C	Marchio	Temperatura 650	-
	LED11S/830 PSD-E C WH P		ENEC	°C, durata 30 s	
01304900	DN460B	Da +10 a +40° C	Marchio	Temperatura 650	-
	LED11S/840		ENEC	°C, durata 30 s	
	PSD-E C WH P				
38462300	DN462B	Da -15 a +40 °C	Marchio	Temperatura 750	-
	LED11S/830		ENEC	°C, durata 30 s	
	PSU-E C WH PCC P				
79319700	DN460B	Da +10 a +40° C	Marchio	Temperatura 650	-
	LED11S/830		ENEC	°C, durata 30 s	
	PSU-E C WH P				
79320300	DN460B	Da +10 a +40° C	Marchio	Temperatura 750	-
	LED11S/840		ENEC	°C, durata 30 s	
	PSU-E C WH P				
79339500	DN460B	Da +10 a +40° C	Marchio	Temperatura 750	-
	LED11S/830		ENEC	°C, durata 30 s	
	PSU-E C ELP3 WH P				
79340100	DN460B	Da +10 a +40° C	Marchio	Temperatura 750	-
	LED11S/840		ENEC	°C, durata 30 s	
	PSU-E C ELP3 WH P				
98293500	DN462B	Da +10 a +40° C	Marchio	Temperatura 750	-
	LED11S/830		ENEC	°C, durata 30 s	
	DIA-VLC-E C WH PCO P				
98295900	DN462B	Da +10 a +40° C	Marchio	Temperatura 750	-
	LED11S/840		ENEC	°C, durata 30 s	
	DIA-VLC-E C WH PCO P				
79335700	DN462B	Da -15 a +40 °C	Marchio	Temperatura 750	-
	LED11S/830		ENEC	°C, durata 30 s	
	PSU-E C WH PCO P				
79336400	DN462B	Da -15 a +40 °C	Marchio	Temperatura 750	-
	LED11S/840		ENEC	°C, durata 30 s	
	PSU-E C WH PCO P				
98331400	DN472B	Da -15 a +40 °C	Marchio	Temperatura 750	-
	LED20S/830		ENEC	°C, durata 30 s	
	DIA-VLC-E C WH PCO P				

Order Code	Full Product Name	Intervallo		Test filo incandescente	Valore di tremolio (PstLM)
		temperatura ambiente	Marchio ENEC		
98333800	DN472B	Da -15 a +40 °C	Marchio	Temperatura 750	-
	LED20S/840		ENEC	°C, durata 30 s	
	DIA-VLC-E C WH PCO P				
01311700	DN472B	Da -15 a +40 °C	Marchio	Temperatura 650	-
	LED11S/830		ENEC	°C, durata 30 s	
	PSD-E C WH PCO P				
01312400	DN472B	Da -15 a +40 °C	Marchio	Temperatura 650	-
	LED11S/840		ENEC	°C, durata 30 s	
	PSD-E C WH PCO P				
79347000	DN472B	Da -15 a +40 °C	Marchio	Temperatura 750	-
	LED20S/830		ENEC	°C, durata 30 s	
	PSU-E C WH PCO P				
79348700	DN472B	Da -15 a +40 °C	Marchio	Temperatura 750	-
	LED20S/840		ENEC	°C, durata 30 s	
	PSU-E C WH PCO P				
56795500	TCTT180	Da +10 a +40° C	Marchio	Temperatura 750	1
	20S/840 PSU-E WH281		ENEC	°C, durata 30 s	
56409100	TCTT225	Da +10 a +40° C	Marchio	Temperatura 750	1
	20S/840 PSU-E WH		ENEC	°C, durata 30 s	
57392500	TCTT225	Da +10 a +40° C	Marchio	Temperatura 750	1
	20S/830 PSU-E WH		ENEC	°C, durata 30 s	
56398800	TCTT160	Da +10 a +40° C	Marchio	Temperatura 750	1
	11S/840 PSU-E WH		ENEC	°C, durata 30 s	
08188800	TCTT160	Da +10 a +40° C	Marchio	Temperatura 750	1
	11S/830 PSU-E WH		ENEC	°C, durata 30 s	
56410700	TCTT230	Da +10 a +40° C	Marchio	Temperatura 750	1
	20S/840 PSU-E WH		ENEC	°C, durata 30 s	
57396300	TCTT230	Da +10 a +40° C	Marchio	Temperatura 750	1
	20S/830 PSU-E WH		ENEC	°C, durata 30 s	

Approvazione e applicazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Effetto stroboscopico
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	0,4
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	0,4
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	0,4
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	-
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	0,003
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	0,4
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	0,4
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	0,4
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	0,4
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	-
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	0,4
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	0,4
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	0,4
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-

Order Code	Full Product Name	Effetto stroboscopico
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	0,4
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	0,4
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	0,4
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	0,4
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	-
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	0,4
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	0,4
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	0,4
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	0,4
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	-
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	0,4
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	0,4
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	0,4
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	0,4
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	0,4
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	0,4
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	0,4
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	0,4
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	0,4

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Tolleranza al
			flusso luminoso
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Tolleranza al
			flusso luminoso
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%

			Tolleranza al flusso
Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	luminoso
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%

			Tolleranza al flusso
Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	luminoso
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5.000 h
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5.000 h
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5.000 h
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5.000 h
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-

Dati del prodotto

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN461B
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN461B
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN461B
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN461B
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN461B
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN463B
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN463B
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN461B
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN461B
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN463B
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	DN463B
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN461B
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN461B
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN461B
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	TCTTPF
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	TCTTPF
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	TCTTPF
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	DN471B
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN471B
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN471B
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN471B
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN471B
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN471B
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN471B
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN471B
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN473B
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN473B
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN471B
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN471B
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	TCTTPF




Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	TCTTPF
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN470B
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN470B
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN470B
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	DN472B
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	DN472B
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN470B
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN470B
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	DN470B
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN470B
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	DN470B
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN470B
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	DN470B
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN470B
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN470B
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN460B
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN462B
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN462B
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN460B
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN460B
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN462B
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN460B
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN460B

GreenSpace Downlight


Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN462B
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN462B
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	DN462B
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	DN462B
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN472B
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN472B
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	DN472B
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	DN472B
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	DN472B

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	DN472B
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	TCTTPF
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	TCTTPF
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	TCTTPF
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	TCTTPF
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	TCTTPF
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	TCTTPF
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	TCTTPF


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102113




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102118




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102035




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102082




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102036



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102119



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102087




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102091




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102285




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102110




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102040




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102293




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102291




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102102




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102120



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102107




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102081




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102103


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102111




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102108




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102271




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102093




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102106




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102272



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102109




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102098




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102292


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102104




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102089




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102287




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102115




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102116




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102075



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102038




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102077




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102071


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102290




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102078




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102037




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102034




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102286




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102079



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102039




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102284




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102073


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102099




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102105




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102033




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102121




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102074




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102085



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102288




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100062




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100070


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100071




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100066




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100075




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100067




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100074




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100515



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100522




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100523




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100514


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100527




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100531




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100526




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100538




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100518




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100535



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100534




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100543




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100542


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100530




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100539




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100550




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100551




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100547




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101315



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100546




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101314




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101322


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101307




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101323




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101326




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101305




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101327




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102072



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102080




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102101




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102114


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102112




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102147




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102289




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102943




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500106265




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102954



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102942




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500108336




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103778


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - TCTTPFI -
912500103829




Polar Normal (separate) - TCTTPFI -
912500104075




Polar Normal (separate) - TCTTPFI -
912500103323



Polar Normal (separate) - TCTTPFI -
912500102953



Polar Normal (separate) - TCTTPFI -
912500103782



Polar Normal (separate) - TCTTPFI -
912500104377

