



Philips GreenSpace – Høyeffektiv, bærekraftig LED-løsning med 75 % biosirkulære materialer

GreenSpace er en perfekt løsning der kundene ønsker å finne den ideelle balansen mellom sin første investering og kostnaden for installasjonen i løpet av levetiden mens de dekker flere applikasjoner. GreenSpace har den nyeste LED-teknologien som muliggjør ekstremt lavt strømforbruk. Med sin perfekte passform får du LED-downlighten som alltid passer og ser perfekt ut på samme tid. Denne perfekte passformen er tilgjengelig for utskjøringsstørrelser fra 150 mm til 280 mm, noe som er den ideelle løsningen for ditt renoveringsprosjekt. Dermed sparer du bry og unngår tidkrevende og kostbare adapterringer. GreenSpace er designet for sirkulær økonomi med optimert ytelse, forlenget levetid gjennom oppgraderingsmuligheter og integreringsalternativer, enkel tilpasning, resirkulering og demontering. Hus og kant er laget av 75 % resirkulert eller massebalansert biosirkulært materiale, noe som gjør det til et bevisst valg for de som ønsker å bidra til en sirkulær økonomi. GreenSpace kan kobles til trådløse systemer for å skape en smart kontorbelysningsløsning med integrerte sensorer som tilvalg. Den lange levetiden med 100 000 timer på L100 (CLO), L90 (700lm/1400lm/på forespørsel 2000lm) gjør den til en ekte installér-og-glem-løsning.

Fordeler

- Avkastning på investeringen i løpet av få år på grunn av høy energisparing og lang levetid
- Bredt utvalg av monteringsmuligheter for ulike taktyper

- Den perfekte passformen for ettermonteringsprosjekter, mulighet for å lage tilpassede størrelser
- Unngår tidkrevende og kostbare adapterringer og få downlighten som alltid passer

- Passer til kontorer, med stabil fargeytelse og bred lysfordeling
- Ryddige og vakre tak med integrerte sensoralternativer for dagslyskontroll og nærværddeteksjon

Applications

- Kontorer
- Detaljhandel
- Sykehus og omsorgsboliger
- Kommunale bygg
- Utdanning
- Helsevesen

Funksjoner

- Miniversjon (DN500B) og kompakt størrelse (DN510B) for innfelling
- Finnes som overflatemonterte, skinnemonterte og hengende versjoner

Versions

- Tilpassede åpningsstørrelser mellom 150 mm–280 mm, totalt 28 størrelser tilgjengelig
- Høyglans (CR) og hvit (WR) reflektortyper
- UGR19-versjon med antiblendingsring (OC-reflektor)
- Tilgjengelig med 700–5000 lumen til bruksområder med høyere takhøyde
- Utvalg av kantfarger: Hvit, sølv og svart som standard, andre på forespørsel
- IP54-versjon med frontdeksel og integrerte sensorer
- Nødbelysningsalternativ tilgjengelig
- Kan konfigureres med mange drivertyper, som DALI og trådløse løsninger som er InterAct-klare
- Rask installasjon på grunn av et utvalg av tilkoblinger og kabler
- 3D-printet hus og kantdeler med 75 % resirkulert eller massebalansert biosirkulært materiale

GreenSpace Mini, office-compliant reflector, white rim



GreenSpace Mini, office-compliant reflector, protection cover clear, white rim



GreenSpace Mini, high-gloss reflector, grey rim



GreenSpace Compact, white reflector, protection cover opal, white rim




GreenSpace Mini, high-gloss
reflector, white rim



GreenSpace Compact, office-
compliant reflector, white rim



GreenSpace Mini, high-gloss
reflector, black rim



GreenSpace Compact, office-
compliant reflector,
protection cover clear, white rim



GreenSpace Compact, high-
gloss reflector, black rim



GreenSpace Compact, high-
gloss reflector, protection
cover clear, white rim



GreenSpace Compact, high-
gloss reflector, white rim



GreenSpace Mini, high-gloss
reflector, protection cover
clear, white rim







GreenSpace Mini, white
reflector, protection cover
opal, white rim



GreenSpace Compact, high-
gloss reflector, grey rim



Målskisse



DN510B 30S/840 PSU-E C WH

DN500B 20S/830 PSU-E C WH

Generell informasjon	
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Forkobling	-
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Antall lyskilder	1
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Grå
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02 [0,2] standard]

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer	10 %
----------------------------------	------

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelert fargetempera- tur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Optikktype
910505105007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	2 000 lm	4000 K	149 lm/W	Speil med høy glans
910505105010	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	1 950 lm	4000 K	146 lm/W	Speil med høy glans
910505105005	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	2 100 lm	4000 K	157 lm/W	Speil med høy glans
910505105016	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	1 950 lm	4000 K	146 lm/W	Speil med høy glans Hvit reflektor uten rastefilter
910505104972	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	1 150 lm	3000 K	149 lm/W	Speil med høy glans
910505105003	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	1 950 lm	3000 K	146 lm/W	Speil med høy glans
910505105004	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	2 100 lm	4000 K	157 lm/W	Speil med høy glans
910505105014	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	2 000 lm	4000 K	149 lm/W	Speil med høy glans
910505105019	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	3 000 lm	4000 K	156 lm/W	Speil med høy glans
910505105006	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	2 100 lm	4000 K	157 lm/W	Speil med høy glans
910505105017	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	1 950 lm	4000 K	146 lm/W	Speil med høy glans
910505105013	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	2 100 lm	4000 K	157 lm/W	Speil med høy glans
910505105015	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	2 000 lm	4000 K	149 lm/W	Speil med høy glans
910505104973	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	1 950 lm	3000 K	146 lm/W	Speil med høy glans
910505105011	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	2 100 lm	4000 K	157 lm/W	Speil med høy glans
910505105018	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	3 100 lm	4000 K	161 lm/W	Speil med høy glans
910505105008	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	2 000 lm	4000 K	149 lm/W	Speil med høy glans
910505105009	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	1 850 lm	4000 K	138 lm/W	Speil med høy glans Hvit reflektor uten rastefilter
910505105012	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	2 100 lm	4000 K	157 lm/W	Speil med høy glans

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505105007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	13,4 W
910505105010	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	13,4 W
910505105005	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	13,4 W
910505105016	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	13,4 W
910505104972	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	7,7 W
910505105003	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	13,4 W
910505105004	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	13,4 W
910505105014	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	13,4 W
910505105019	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	19,2 W
910505105006	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	13,4 W
910505105017	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	13,4 W
910505105013	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	13,4 W
910505105015	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	13,4 W
910505104973	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	13,4 W
910505105011	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	13,4 W
910505105018	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	19,2 W
910505105008	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	13,4 W
910505105009	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	13,4 W
910505105012	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	13,4 W


Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Ingress beskyttelseskode
910505105007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	IP20
910505105010	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	IP20/54
910505105005	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	IP20
910505105016	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	IP20/54
910505104972	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	IP20
910505105003	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	IP20
910505105004	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	IP20
910505105014	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	IP20
910505105019	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	IP20
910505105006	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	IP20
910505105017	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	IP20/54
910505105013	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	IP20
910505105015	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	IP20/54
910505104973	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	IP20
910505105011	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	IP20
910505105018	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	IP20
910505105008	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	IP20/54
910505105009	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	IP20/54
910505105012	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	IP20

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505105007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	DN500B
910505105010	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	DN500B
910505105005	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	DN500B
910505105016	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	DN510B
910505104972	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	-
910505105003	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	DN500B
910505105004	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	DN500B
910505105014	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	DN510B
910505105019	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	DN510B
910505105006	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	DN500B
910505105017	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	DN510B
910505105013	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	DN510B
910505105015	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	DN510B
910505104973	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	-
910505105011	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	DN510B
910505105018	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	DN510B
910505105008	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	DN500B
910505105009	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	DN500B
910505105012	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	DN510B


Polarkoordinatsystem




910505105013

910505105004


910505105017




910505105005




910505105014




910505105007




910505105018




910505105019




910505105009




910505105010




910505105011




910505105003




910505105015




910505105016




910505105008




910505105012



910505105006



910505104972



910505104973