



GreenSpace – solução LED sustentável de eficiência elevada

GreenSpace

Os clientes procuram obter o equilíbrio ideal entre o investimento inicial que efectuem e o custo da instalação durante a respectiva duração. GreenSpace apresenta-se como uma solução de iluminação descendente sustentável e económica que pode ser utilizada para substituir a iluminação descendente CFL convencional em aplicações de iluminação geral. Incluindo a mais recente tecnologia LED, que permite um consumo de energia extremamente reduzido, oferece uma emissão de luz constante, um desempenho de cor estável e uma composição de cores elevada. A duração prolongada do produto proporciona uma verdadeira solução do tipo "instalar e esquecer".

Benefícios

- Elevada eficiência do sistema: 80 lm/W (DN460B/DN461B); 100 lm/W (DN470B/DN471B)
- Poupança de energia até 70%: custo total de propriedade recuperado em menos de dois anos
- Iluminação de escritórios compatível com as normas, com desempenho de cor estável e elevada composição de cores

Características

- Tecnologia LED, durável, com eficiência energética
- Elevada eficiência do sistema: 80 lm/W (DN460B/DN461B); 100 lm/W (DN470B/DN471B)
- Desempenho de cor estável e elevada composição de cores
- Disponível com IP44 ou iluminação de emergência
- Disponível em versões UGR22 e UGR19

Aplicação

- Escritórios
- Revenda
- Hotéis e hospitais

Versions



GreenSpace perfect fit 200mm
cut-out with sensor



GreenSpace perfect fit 225mm cut-
out



Greenspace EU gen 2-DN462B




Greenspace Compact DN472B with
Poycarbonate Cover Opal




GreenSpace perfect fit 230mm
cut-out

Desenho dimensional



Desenho dimensional



Detalhes do produto

Greenspace_EU_gen_2-DN473B-DPP.TIF




Greenspace_EU_gen_2-DN472B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-3DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462B-DPP.TIF



Detalhes do produto

Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-2DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN463B-
DPP.TIF



Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Equipamento	-
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Service tag	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Índice de Restituição Cromática (IRC)	>80
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Características mecânicas e compartimento	
Tipo de difusor ótico	-
Cor do compartimento	Branco
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Funcionamento de emergência	
Central de emergência	Não
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Marca de inflamabilidade	-

Informações gerais

		Código da família das lâmpadas	
Order Code	Full Product Name		Fonte de luz substituível
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	11S	Não
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	11S	Não
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	LED11S	Não
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	LED11S	Não
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	Não
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S	Não
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S	Não
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	20S	Não
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	20S	Não
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Não
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Não
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Não
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Não
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	Não
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	Não
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	Não
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	Não
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	Não
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	Não
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	20S	Não
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	30S	Não
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	20S	Não
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	30S	Não
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Não
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Não
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Não
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Não
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	Não
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	Não
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	Não
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	Não

		Código da família das lâmpadas		Fonte de luz substituível
Order Code	Full Product Name			
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P -			Não
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P -			Não
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	11S		Não
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	11S		Não
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	LED11S		Não
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S		Não
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S		Não
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S		Não
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S		Não
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	LED11S		Não
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	LED11S		Não
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	11S		Não
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	11S		Não
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	LED20S		Não
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	LED20S		Não
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	-		-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-		-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-		-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-		-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-		-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-		-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-		-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-		-

Caraterísticas técnicas da luz (1/2)

		Ângulo do feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
Order Code	Full Product Name				
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	131 lm/W	1.050 lm
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	135 lm/W	1.100 lm
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	120 lm/W	1.000 lm
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	124 lm/W	1.000 lm
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	130 lm/W	1.050 lm
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	130 lm/W	1.050 lm
79344900	DN461B LED11S/840	- °	4000 K	134 lm/W	1.100 lm
		Ângulo do feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
		PSU-E C ELP3 WH P			
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	60 °	3000 K	125 lm/W	1.729 lm
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	138 lm/W	1.130 lm
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	134 lm/W	1.098 lm
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	135 lm/W	1.800 lm
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	139 lm/W	1.850 lm
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	130 lm/W	1.750 lm
38475300	DN473B LED20S/840	- °	4000 K	134 lm/W	1.800 lm

Order Code	Full Product Name	Ângulo do feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
	PSU-E C WH PCC P				
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	137 lm/W	1.800 lm
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	141 lm/W	1.850 lm
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	137 lm/W	1.800 lm
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	141 lm/W	1.850 lm
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	131 lm/W	2.700 lm
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	135 lm/W	2.800 lm
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	131 lm/W	2.700 lm
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	135 lm/W	2.800 lm
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	135 lm/W	1.797 lm
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	139 lm/W	1.849 lm
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	142 lm/W	1.900 lm
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	136 lm/W	2.900 lm
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	146 lm/W	1.950 lm
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	139 lm/W	2.900 lm
38470800	DN472B LED20S/830	- °	3000 K	137 lm/W	1.800 lm

Order Code	Full Product Name	Ângulo do feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
	PSU-E C WH PCC P				
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	141 lm/W	1.850 lm
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	143 lm/W	1.900 lm
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	147 lm/W	1.950 lm
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	143 lm/W	1.900 lm
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	147 lm/W	1.950 lm
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	137 lm/W	2.900 lm
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	137 lm/W	2.900 lm
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	134 lm/W	1.100 lm
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	138 lm/W	1.150 lm
38462300	DN462B LED11S/830 PSU- E C WH PCC P	- °	3000 K	127 lm/W	1.050 lm
79319700	DN460B LED11S/830 PSU- E C WH P	- °	3000 K	133 lm/W	1.100 lm
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	137 lm/W	1.150 lm

Order Code	Full Product Name	Ângulo	Temperatura de	Eficácia	Fluxo Luminoso
		do feixe da fonte de luz	cor correlacionada (Nom.)	luminosa (nominal) (Nom.)	
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	133 lm/W	1.100 lm
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	137 lm/W	1.150 lm
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	- °	3000 K	119 lm/W	980 lm
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	- °	4000 K	122 lm/W	1.000 lm
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-	3000 K	115 lm/W	940 lm
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-	4000 K	118 lm/W	960 lm
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	- °	3000 K	121 lm/W	1.600 lm
79348700	DN472B LED20S/840	- °	4000 K	125 lm/W	1.650 lm

Caraterísticas técnicas da luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Número de fontes de luz		Rácio de fluxo luminoso ascendente	
			Tipo de ótica		
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	-	0
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	-	0
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-	-
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-	-
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Ângulo	Temperatura de	Eficácia	Fluxo Luminoso
		do feixe da fonte de luz	cor correlacionada (Nom.)	luminosa (nominal) (Nom.)	
	PSU-E C WH PCO P				
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	90 °	4000 K	139 lm/W	1.849 lm
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	135 lm/W	1.797 lm
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	148 lm/W	1.964 lm
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	144 lm/W	1.909 lm
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	138 lm/W	1.130 lm
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	134 lm/W	1.098 lm
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	148 lm/W	1.964 lm
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	144 lm/W	1.909 lm

Order Code	Full Product Name	Número de fontes de luz		Rácio de fluxo luminoso ascendente	
			Tipo de ótica		
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	Abertura de feixe 60°	-	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	Abertura de feixe 90°	-	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	Abertura de feixe 90°	-	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	-	0
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	-	0
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Número de fontes de luz	Tipo de ótica	Rácio de fluxo luminoso ascendente
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	Abertura de feixe 90°	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	Abertura de feixe 90°	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Número de fontes de luz	Tipo de ótica	Rácio de fluxo luminoso ascendente
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-	-	0
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-	-	0
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	-	Abertura de feixe 90°	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-	Abertura de feixe 90°	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	Abertura de feixe 90°	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	Abertura de feixe 90°	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	Abertura de feixe 90°	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	Abertura de feixe 90°	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	Abertura de feixe 90°	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-	Abertura de feixe 90°	-

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de Energia	Adequado para uma comutação aleatória
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Sim
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Sim
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	8,2 W	Sim
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	8,2 W	Sim
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Sim
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W	Sim
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W	Sim
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	220/240 V	13,8 W	Sim (relacionado com detecção de presença/ movimento e aproveitamento da luz diurna)
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Não
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Não
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Sim
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Sim
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	13,3 W	Sim
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	13,3 W	Sim
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Sim
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Sim
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Sim
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Sim
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Sim
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Sim
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Sim
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Sim
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Não

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de Energia	Adequado para uma comutação aleatória
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Não
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Sim
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	21,2 W	Sim
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Sim
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	21,2 W	Sim
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	13,3 W	Sim
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	13,3 W	Sim
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Sim
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Sim
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Sim
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Sim
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Sim
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Sim
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Sim
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Sim
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Sim
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Sim
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	8,2 W	Sim
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Sim
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Sim
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W	Sim
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W	Sim
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Sim
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Sim
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Sim

Order Code	Full Product Name	Tensão de		Consumo de		Adequado para uma comutação aleatória
		entrada	Energia			
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W		Sim	
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	13,3 W		Sim	
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	13,3 W		Sim	
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	220/240 V	13,3 W		Não	
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W		Não	
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W		Não	

Order Code	Full Product Name	Tensão de		Consumo de		Adequado para uma comutação aleatória
		entrada	Energia			
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W		Não	
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W		Não	
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W		Não	
56410700	TCTT230 20S/840 PSU- E WH	220/240 V	13,3 W		Não	
57396300	TCTT230 20S/830 PSU- E WH	220/240 V	13,3 W		Não	

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Controlo		Nível de regulação máximo
		Regulável	incorporado	
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Sim	-	1%
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Sim	-	1%
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Não	-	Não aplicável
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Não	-	Não aplicável
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Não	-	Não aplicável
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Não	-	Não aplicável
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Não	-	Não aplicável
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	Sim	Sensor Interact SNS210	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	Não	-	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	Não	-	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Sim	-	1%
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Sim	-	1%
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Não	-	Não aplicável
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Não	-	Não aplicável
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Não	-	Não aplicável
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Não	-	Não aplicável
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Não	-	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Controlo		Nível de regulação máximo
		Regulável	incorporado	
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Não	-	Não aplicável
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Não	-	Não aplicável
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Não	-	Não aplicável
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Não	-	Não aplicável
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Não	-	Não aplicável
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	Não	-	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	Não	-	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Sim	-	1%
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	Sim	-	1%
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Sim	-	1%
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	Sim	-	1%
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Não	-	Não aplicável
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Não	-	Não aplicável
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Não	-	Não aplicável
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Não	-	Não aplicável
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Não	-	Não aplicável
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Não	-	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Controlo		Nível de regulação máximo
		Regulável	incorporado	
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Não	-	Não aplicável
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Não	-	Não aplicável
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Não	-	Não aplicável
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Não	-	Não aplicável
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Sim	-	1%
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Sim	-	1%
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Não	-	Não aplicável
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Não	-	Não aplicável
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Não	-	Não aplicável
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Não	-	Não aplicável
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Não	-	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Controlo		Nível de regulação máximo
		Regulável	incorporado	
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Não	-	Não aplicável
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Não	-	Não aplicável
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	Sim	-	1%
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	Sim	-	1%
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Não	-	Não aplicável
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Não	-	Não aplicável
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	Não	-	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	Não	-	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	Não	-	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	Não	-	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	Não	-	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	Não	-	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	Não	-	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	Não	-	-

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Código de proteção de entrada
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	IP20
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	IP20
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IP20/54
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	IP20/54
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	IP20
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IP20
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IP20
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	IP20/54
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	IP20
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	IP20
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	IP20
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	IP20
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IP20/54
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IP20/54
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IP20
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IP20
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IP20
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IP20
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	IP20
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	IP20
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IP20
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IP20
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Código de proteção de entrada
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	IP20
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	IP20
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	IP20
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	IP20
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	IP20
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IP20/54
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IP20/54
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	IP20
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IP20
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IP20
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IP20
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	IP20
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	IP20
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IP20
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IP20
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	IP20
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	IP20
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IP20/54
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IP20
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IP20
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IP20
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IP20
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Código de proteção de entrada
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	IP20/54
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	IP20/54
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	IP20/54
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	IP20/54
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	IP20/54
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	IP20
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	IP20

Funcionamento de emergência

Order Code	Full Product Name	Iluminação de emergência	A duração nominal da iluminação de emergência (quando está totalmente carregada)
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	-	-
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro	3 h
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro	3 h
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	-	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	-	-
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro	3 h
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro	3 h

Order Code	Full Product Name	Código de proteção de entrada
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	IP20
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	IP20
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	IP20
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	IP20
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	IP20
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Iluminação de emergência	A duração nominal da iluminação de emergência (quando está totalmente carregada)
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro	3 h
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro	3 h
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	-	-
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro	3 h
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro	3 h

			A duração nominal da iluminação de emergência (quando está totalmente carregada)
Order Code	Full Product Name	Iluminação de emergência	
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro	3 h
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro	3 h
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	-	-
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	-	-
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro	3 h

			A duração nominal da iluminação de emergência (quando está totalmente carregada)
Order Code	Full Product Name	Iluminação de emergência	
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro	3 h
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	-	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-	-
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-	-
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-	-
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	-	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-	-

Aprovação e aplicação (1/2)

				Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade
Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Marca ENEC	Teste de resistência do cabo
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s

				Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade
Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Marca ENEC	Teste de resistência do cabo
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Marca ENEC	Teste de resistência do cabo	Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	0,02
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	1
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	1
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Marca ENEC	Teste de resistência do cabo	Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	+10 a +40 °C	-	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 a +40 °C	-	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 a +40 °C	-	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 a +40 °C	-	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	1
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	1
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
38471500	DN472B LED20S/840	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Marca ENEC	Teste de resistência do cabo	Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3
	PSU-E C WH PCC P				
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	+10 a +40 °C	-	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 a +40 °C	-	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 a +40 °C	-	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 a +40 °C	-	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-
38462300	DN462B LED11S/830	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Marca ENEC	Teste de resistência do cabo	Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3
	PSU-E C WH PCC P				
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	1

					Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade
Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Marca ENEC	Teste de resistência do cabo	
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	1
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	1
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	1
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	1

Aprovação e aplicação (2/2)

Order Code	Full Product Name	Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	0,4
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	0,4
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	-
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	0,003
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	0,4
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	0,4
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	0,4
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	0,4
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	-
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	0,4
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	0,4
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	0,4
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	0,4
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	0,4
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	0,4

					Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade
Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Marca ENEC	Teste de resistência do cabo	
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	1
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	1
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	1

Order Code	Full Product Name	Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	-
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	0,4
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	0,4
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	0,4
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	-
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	0,4
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	0,4
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	0,4
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	0,4
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	0,4
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	0,4
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	0,4

Order Code	Full Product Name	Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	0,4
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	0,4

Order Code	Full Product Name	Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	0,4

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Tolerância do fluxo luminoso
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Tolerância do fluxo luminoso
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Tolerância do
			fluxo luminoso
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Tolerância do
			fluxo luminoso
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Order Code	Full Product Name	Taxa de falhas do driver a
		5000 h
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %


Order Code	Full Product Name	Taxa de falhas do driver a
		5000 h
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-

Dados do produto


Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN461B
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN461B
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN463B
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	DN463B
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN461B
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN461B
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN461B
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	TCTTPF
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	TCTTPF
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	TCTTPF
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN471B
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN471B
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN473B
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN473B
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN471B
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN471B
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	TCTTPF
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	TCTTPF
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN470B
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	DN470B
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN470B
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	DN470B
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN470B
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN470B
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN460B
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN460B
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN462B
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN460B
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN460B
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	DN462B
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	DN462B
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	DN472B
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	DN472B
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	DN472B
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	DN472B
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	TCTTPF
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	TCTTPF
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	TCTTPF
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	TCTTPF
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	TCTTPF
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	TCTTPF
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	TCTTPF
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	TCTTPF


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102285




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102293




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102291


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102271




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102272




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102292




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102287




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102290




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102286



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102284




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102288




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100062


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100070




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100071




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100066




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100075




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100067




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100074



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100515




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100522




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100523


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100514




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100527




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100531




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100526




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100538




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100518



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100535




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100534




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100543


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100542




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100530




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100539




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100550




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100551




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100547



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101315




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100546




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101314


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101322




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101307




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101323




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101326




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101305




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101327



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102289




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102943




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500106265


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102954




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102942




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500108336




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103778




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103829




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500104075



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500106233




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103323




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102953

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - TCTTPFI -
912500103782



Polar Normal (separate) - TCTTPFI -
912500104377

