



Philips GreenSpace – högeffektiv med anpassade storlekar (150–280 mm), tillverkad av >55% återvunnet material

GreenSpace är en perfekt lösning när kunderna vill hitta den perfekta balansen mellan sin initiala investering och kostnaden för installationen under dess livslängd samtidigt som de vill täcka flera applikationer. GreenSpace har den senaste LED-tekniken som möjliggör extremt låg energiförbrukning. Med sin perfekta passform får du en LED-downlight som alltid passar och samtidigt ser perfekt ut. Den är tillgänglig i utskärningsstorlekar från 150 mm till 280 mm, vilket gör det till den optimala lösningen för ditt renoveringsprojekt. Slipp allt krångel och undvik tidskrävande och kostsamma adapterringar. GreenSpace är utformad för cirkulär ekonomi med en optimerad prestanda, utökad livslängd genom uppgraderingsmöjligheter och integrationsalternativ, enkel anpassning, återvinning och demontering. Armaturhus och list är tillverkade av minst 55% återvunnet eller massbalanserat biocirkulärt material - ett medvetet val för den som vill bidra till en cirkulär ekonomi. GreenSpace kan uppkopplas till trådlösa system för att skapa en smart belysningslösning för kontoret med valfria integrerade sensorer.

Fördelar

- Kort återbetalningstid tack vare hög effektivitet och lång livslängd
- Stort urval av monteringsalternativ för att passa olika typer av tak
- Den perfekta passformen för eftermonteringsprojekt med möjligheten att skapa anpassade storlekar
- Få en downlight som alltid passar och slipp tidskrävande och kostsamma adapterringar
- Kontorskompatibel, stabil färgprestanda och bred ljusfördelning
- Stilrena tak med integrerade sensoralternativ för dagsljusstyrning och närvarodetektering

Applications

- Kontor
- Butiker
- Sjukhus och vårdcentraler
- Hotell och restaurang

Funktioner

- Mini (DN460B) och kompakta (DN470B) storlekar för infällt montage
- Utanpåliggande, pendlande och skenmonterade versioner finns tillgängliga (DRUM)
- Anpassade utskärningsstorlekar mellan 150 mm till 280 mm, totalt 28 storlekar tillgängliga

- UGR19-version med bländskyddsring
- Finns i 700–4 000 lumen för att klara applikationer med högre takhöjd
- Urval av färger: vit, silver och svart som standard
- IP54-version med frontlucka och nödbelysning som tillval finns
- Kan konfigureras med olika typer av drivdon som DALI, POE och trådlöst med Interact Ready
- Snabb installation tack vare en mängd olika anslutningar och kablar
- Printade delar med minst 55% återvunnet eller massbalanserat biocirkulärt material

Versions



GreenSpace Mini, office-compliant reflector, white rim



GreenSpace Mini, office-compliant reflector, protection cover clear, white rim



GreenSpace Mini, high-gloss reflector, grey rim



GreenSpace Compact, white reflector, protection cover opal, white rim




GreenSpace Mini, high-gloss reflector, white rim



GreenSpace Compact, office-compliant reflector, white rim

GreenSpace Mini, high-gloss
reflector, black rim



GreenSpace Compact, office-
compliant reflector,
protection cover clear, white
rim



GreenSpace Compact, high-
gloss reflector, black rim



GreenSpace Compact, high-
gloss reflector, protection
cover clear, white rim



GreenSpace Compact, high-
gloss reflector, white rim



GreenSpace Mini, high-gloss
reflector, protection cover
clear, white rim




GreenSpace Mini, white
reflector, protection cover
opal, white rim




GreenSpace Compact, high-
gloss reflector, grey rim



Måttskiss



DN510B 20S/840 PSU-E C GR



DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC

Allmän information	
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon	-
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	80
Antal ljuskällor	1
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Grå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]

Användning och godkännande

Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Drivdonsbortfallskvot vid 5 000 tim	10 %
-------------------------------------	------

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Optiktyp
910505105007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	2 000 lm	4000 K	149 lm/W	Högglangspolerad spegeloptik
910505105010	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	1 950 lm	4000 K	146 lm/W	Högglangspolerad spegeloptik
910505105005	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	2 100 lm	4000 K	157 lm/W	Högglangspolerad spegeloptik
910505105016	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	1 950 lm	4000 K	146 lm/W	Högglangspolerad spegeloptik Vit reflektor utan lamellbländskydd
910505104972	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	1 150 lm	3000 K	149 lm/W	Högglangspolerad spegeloptik
910505105003	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	1 950 lm	3000 K	146 lm/W	Högglangspolerad spegeloptik
910505105004	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	2 100 lm	4000 K	157 lm/W	Högglangspolerad spegeloptik
910505105014	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	2 000 lm	4000 K	149 lm/W	Högglangspolerad spegeloptik
910505105019	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	3 000 lm	4000 K	156 lm/W	Högglangspolerad spegeloptik
910505105006	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	2 100 lm	4000 K	157 lm/W	Högglangspolerad spegeloptik
910505105017	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	1 950 lm	4000 K	146 lm/W	Högglangspolerad spegeloptik
910505105013	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	2 100 lm	4000 K	157 lm/W	Högglangspolerad spegeloptik
910505105015	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	2 000 lm	4000 K	149 lm/W	Högglangspolerad spegeloptik
910505104973	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	1 950 lm	3000 K	146 lm/W	Högglangspolerad spegeloptik
910505105011	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	2 100 lm	4000 K	157 lm/W	Högglangspolerad spegeloptik
910505105018	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	3 100 lm	4000 K	161 lm/W	Högglangspolerad spegeloptik
910505105008	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	2 000 lm	4000 K	149 lm/W	Högglangspolerad spegeloptik
910505105009	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	1 850 lm	4000 K	138 lm/W	Högglangspolerad spegeloptik Vit reflektor utan lamellbländskydd
910505105012	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	2 100 lm	4000 K	157 lm/W	Högglangspolerad spegeloptik

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505105007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	13,4 W
910505105010	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	13,4 W
910505105005	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	13,4 W
910505105016	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	13,4 W
910505104972	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	7,7 W
910505105003	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	13,4 W
910505105004	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	13,4 W
910505105014	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	13,4 W
910505105019	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	19,2 W
910505105006	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	13,4 W
910505105017	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	13,4 W
910505105013	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	13,4 W
910505105015	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	13,4 W
910505104973	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	13,4 W
910505105011	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	13,4 W
910505105018	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	19,2 W
910505105008	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	13,4 W
910505105009	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	13,4 W
910505105012	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	13,4 W


Mekanik och armaturhus


Order Code	Full Product Name	Kod för kapslingsklass
910505105007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	IP20
910505105010	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	IP20/54
910505105005	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	IP20
910505105016	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	IP20/54
910505104972	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	IP20
910505105003	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	IP20
910505105004	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	IP20
910505105014	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	IP20
910505105019	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	IP20
910505105006	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	IP20
910505105017	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	IP20/54
910505105013	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	IP20
910505105015	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	IP20/54
910505104973	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	IP20
910505105011	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	IP20
910505105018	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	IP20
910505105008	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	IP20/54
910505105009	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	IP20/54
910505105012	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	IP20

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505105007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	DN500B
910505105010	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	DN500B
910505105005	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	DN500B
910505105016	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	DN510B
910505104972	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	-
910505105003	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	DN500B
910505105004	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	DN500B
910505105014	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	DN510B
910505105019	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	DN510B
910505105006	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	DN500B
910505105017	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	DN510B
910505105013	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	DN510B
910505105015	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	DN510B
910505104973	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	-
910505105011	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	DN510B
910505105018	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	DN510B
910505105008	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	DN500B
910505105009	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	DN500B
910505105012	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	DN510B

Polar normal diagrams







910505105005




910505105014




910505105007




910505105018




910505105019




910505105009




910505105010




910505105011




910505105003




910505105015




910505105016




910505105008




910505105012



910505105006



910505104972



910505104973