

LuxSpace Mini Downlight

DN560B



LuxSpace Mini Downlight – høj effektivitet, god lyskvalitet, i et stilrent design

Kunderne ønsker at optimere alle deres ressourcer – ikke kun driftsomkostninger som strøm, men også personalets tid og indsats. Energibesparelser har derfor høj prioritet, men aldrig på bekostning af medarbejdernes eller kundernes velbefindende. Et behageligt lysmiljø øger medarbejdernes produktivitet og giver kunderne en bedre indkøbsoplevelse. LuxSpace kombinerer effektivitet, komfortabel belysning og stilfuldt design uden at gå på kompromis med belysningskvaliteten – både farvegengivelse og farveensartethed. Det brede udvalg af ekstraudstyr gør det desuden nemt at skabe den ønskede stemning, uanset anvendelsesområde.

Fordele

- Bedste energiudnyttelse i sin kategori
- Giver et blødt og naturligt lys med god lyskvalitet
- Den tynde og smalle kant sikrer perfekt indbygning i loftet, mens versionen uden kant er ideel til gipslofter

Applications

- Kontorer
- Butikker
- Hospitaler
- Hoteller
- Lufthavne

Funktioner

- Valg mellem fire optikker: højglans, facetteret, mat og hvid
- Højder: dyb (op til UGR 19), lav (op til UGR 22)
- Kanter leveres som standard i højglansmetallisk, hvid (RAL 9003), grå eller sort (RAL 9004). Ønskes andre RAL-farver, kan de fås på bestilling.
- Fås i en version uden kant


- Vælg mellem følgende kelvingrader: 830, 840, 927, 930 og 940. Ra90-versioner kan bestilles efter behov.
- Kompatibel med central nødbelysning med jævnstrømsforsyning (på efterspørgsel)
- Andet ekstraudstyr: PG og PGO (IP54-front), nødbelysning (ét batteri til 3 timer), ledningsgennemføring, Eca- og B2ca-kabel- og stikmuligheder

Versions



IPPR_DN560Bi_0001-Product photo

Målskitse



DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH

Generelle oplysninger

Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	-

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Strømforbrug	8,1 W
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +25 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
-------------------	--------

Produktdata

Produktseriekode	DN561B [LuxSpace2 Mini Deep recessed]
------------------	---------------------------------------


Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)
910505100919	DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH	1.200 lm	3000 K	150 lm/W
910505100920	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	1.250 lm	4000 K	158 lm/W


Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505100919	DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
910505100920	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2

Polar normal diagrams



DN560BI - 910505100920



DN560BI - 910505100919