



# LuxSpace Mini Downlight – høj effektivitet, god lyskvalitet, i et stilrent design

## LuxSpace Mini Downlight

Kunderne ønsker at optimere alle deres ressourcer – ikke kun driftsomkostninger som strøm, men også personalets tid og indsats. Energibesparelser har derfor høj prioritet, men aldrig på bekostning af medarbejdernes eller kundernes velbefindende. Et behageligt lysmiljø øger medarbejdernes produktivitet og giver kunderne en bedre indkøbsoplevelse. LuxSpace kombinerer effektivitet, komfortabel belysning og stilfuldt design uden at gå på kompromis med belysningskvaliteten – både farvegengivelse og farveensartethed. Det brede udvalg af ekstraudstyr gør det desuden nemt at skabe den ønskede stemning, uanset anvendelsesområde.

### Fordele

- Bedste energiudnyttelse i sin kategori
- Giver et blødt og naturligt lys med god lyskvalitet
- Den tynde og smalle kant sikrer perfekt indbygning i loftet, mens versionen uden kant er ideel til gipslofter

# LuxSpace Mini Downlight

## Funktioner

- Valg mellem fire optikker: højglans, facetteret, mat og hvid
- Højder: dyb (op til UGR 19), lav (op til UGR 22)
- Kanter leveres som standard i højglansmetallisk, hvid (RAL 9003), grå eller sort (RAL 9004). Ønskes andre RAL-farver, kan de fås på bestilling.
- Fås i en version uden kant
- Vælg mellem følgende kelvingrader: 830, 840, 927, 930 og 940. Ra90-versioner kan bestilles efter behov.
- Kompatibel med central nødbelysning med jævnstrømsforsyning (på efterspørgsel)
- Andet ekstraudstyr: PG og PGO (IP54-front), nødbelysning (ét batteri til 3 timer), ledningsgennemføring, Eca- og B2ca-kabel- og stikmuligheder

## Anvendelsesområder


- Kontorer
- Butikker
- Hospitaler
- Hoteller
- Lufthavne

## Versions



IPPR\_DN560Bi\_0001-Product photo

## Målskitse



# LuxSpace Mini Downlight

## Generelle oplysninger

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Driver inkluderet        | Ja      |
| Udskiftelig lyskilde     | Nej     |
| Antal forkoblingsenheder | 1 enhed |
| Service-kode             | Ja      |

## Lysteknisk

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Farvegengivelsesindeks (CRI) | >80 |
| Optiktype                    | -   |

## Drift og el

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Beskyttelsesklasse IEC        | Sikkerhedsklasse II |
| Indgangsspænding              | 220 til 240 V       |
| Linjefrekvens                 | 50 to 60 Hz         |
| Strømforbrug                  | 8,1 W               |
| Velegnet til tilfældigt skift | Ja                  |

## Lysstyringssystemer og dæmpning

|         |     |
|---------|-----|
| Dæmpbar | Nej |
|---------|-----|

## Mekanik og armaturhus

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Farve på armaturhus               | Hvid |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse | IK02 |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20 |

## Godkendelse og anvendelsesområde

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperaturområde | +10 til +25 °C                                  |
| CE-mærke                   | Ja                                              |
| ENEC-mærke                 | ENEC-mærke                                      |
| Mærke for brændbarhed      | Til montering på normalt antændelige overflader |
| Glødetrådtest              | Temperatur 650 °C, varighed 30 s                |

## Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Lysstrømtolerance | +/-10% |
|-------------------|--------|

## Produktdata

|                  |        |
|------------------|--------|
| Produktseriekode | DN561B |
|------------------|--------|

## Lysteknisk


| Order Code   | Full Product Name              | Korreleret             | Lyseffekt (nominel) | Lysstrøm |
|--------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|----------|
|              |                                | farvetemperatur (nom.) | (nom.)              |          |
| 910505100919 | DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH | 3000 K                 | 150 lm/W            | 1.200 lm |
| 910505100920 | DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH | 4000 K                 | 158 lm/W            | 1.250 lm |

## Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)


| Order Code   | Full Product Name              | Indledende kromaticitet | Order Code   | Full Product Name              | Indledende kromaticitet |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| 910505100919 | DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH | (0.43, 0.40) SDCM <2    | 910505100920 | DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH | (0.38, 0.38) SDCM <2    |

# LuxSpace Mini Downlight

## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN560BI -  
910505100920



Polar Normal (separate) - DN560BI -  
910505100919

