



Philips LuxSpace Mini recessed – Tehokas, laadukas ja tyylikäs valaistusratkaisu

LuxSpace Mini recessed

LuxSpace-alasvalo tarjoaa erittäin tehokkaan, laadukkaan ja tyylikkään valaistusratkaisun. Monipuolisesta valaisimesta on saatavilla monia eri versioita, joista löytyy sopiva jokaiseen käyttökohteeseen. LuxSpace takaa miellyttävän valaistuksen, laadukkaat valonjaot sekä hyvän värintoiston.

Hyödyt

- Korkea valotehokkuus, jopa 150 lm/W
- Miellyttävää, luonnollista valoa
- Saatavilla kapeareunainen tai reunaton versio kipsilevykattoihin
- Parannettu häikäisy-suodatin toimistokohteisiin
- Leveä valonjako takaa tasaisen valaistuksen

Ominaisuudet


- Uppoasennettava mini-versio sopii 150 mm:n asennusaukkoon (DN560B/DN561B)
- Saatavana kehyksetön versio
- Saatavilla UGR19- ja UGR22-versiot ja eri kokoja
- Saatavilla vakioväreissä kiiltävä metalli, valkoinen (RAL9003), harmaa (RAL9006), musta (RAL9004), muut RAL-värit tilauksesta
- Saatavilla versio keskusastolliseen turvavalaitukseen (DC-virransyöttö, 3 h akku)
- Läpijohdotettava versio, Eca- ja B2ca-kaapeli- ja liitinvaihtoehdot
- Pitkä hyötykäyttöikä, jopa 50 000 tuntia (L90)
- Monia eri optiikoita saatavilla

LuxSpace Mini recessed

Käyttökohteet

- Toimistot
- Myymälät
- Sairaalat ja hoitolaitokset
- Hotellit ja ravintolat

Mittapiirros



LuxSpace Mini recessed

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	-
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tehonkulutus	8,1 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon väri	Valkoinen
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokan koodi	IP20
Merkinnät ja luokitukset	
Käyttölämpötila-alue	+10...+25 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	DN561B

Valaistuksen tekniset tiedot


Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus	
			(nimellinen)	Valovirta
910505100919	DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH	3000 K	150 lm/W	1 200 lm
910505100920	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	4000 K	158 lm/W	1 250 lm

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)


Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505100919	DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505100920	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100920



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100919

