



LuxSpace 2, – hoog rendement, visueel comfort en stijlvol ontwerp

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

Klanten willen graag al hun resources optimaliseren. Niet alleen de bedrijfskosten, zoals energiekosten, maar ook gebruikerskosten die een grote invloed hebben op het rendement. LuxSpace is daarom de ideale combinatie van efficiëntie, visueel comfort en ontwerp, zonder compromissen op verlichtingsprestaties (kleurweergave en lichtverdeling). LuxSpace biedt een brede keuze aan opties voor het creëren van de gewenste sfeer voor gebruikerscomfort, ongeacht de toepassing.

Voordelen

- Creëert een vriendelijk, natuurlijk licht en garandeert visueel comfort
- Perfecte integratie met plafond dankzij dunne, smalle sierrand; randloze uitvoering ideaal voor integratie in stucwerkplafonds

Kenmerken



- Keuze uit vier optieken: hoogglanzend, gefacetteerd, mat en wit
- Hoogten: diep (tot UGR 19), laag (tot UGR 22)
- Kleuren montagerand: hoogglanzend gemetalliseerd, wit (RAL9003), grijs, zwart (RAL9004) standaard (elke andere RAL-kleur verkrijgbaar op aanvraag)
- Randloze uitvoering verkrijgbaar
- Lichtkleur: 830, 840, 927, 930 en 940
- Geschikt voor centrale noodverlichting met gelijkspanning (op aanvraag)
- Diverse aanvullende opties: PG en PGO (IP 54 frontplaat), noodverlichting (één batterij 3 uur), doorvoerbedrading, Eca- en B2ca-kabel- en -connectoropties

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

Toepassing

- Kantoren
- Detailhandel
- Ziekenhuizen
- Hotels
- Luchthavens

Maatschets



LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	>80
Optiektype	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit
IK-classificatie	IK02

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +25 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtstroom
		kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
8718699970482	DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH	3000 K	150 lm/W	1.200 lm
8718699970499	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	4000 K	158 lm/W	1.250 lm
8718699970550	DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	4000 K	144 lm/W	1.250 lm
8718699970444	DN560B LED12S/830UE PSU-E C WH	3000 K	150 lm/W	1.200 lm
8718699970451	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	4000 K	158 lm/W	1.250 lm
8718699970468	DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH	3000 K	144 lm/W	1.150 lm
8718699970475	DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH	4000 K	152 lm/W	1.200 lm
8718699970505	DN560B LED12S/830UE PSU-E C ELP3 WH	3000 K	100 lm/W	1.200 lm
8718699970512	DN560B LED12S/840UE PSU-E C ELP3 WH	4000 K	106 lm/W	1.250 lm
8718699970529	DN560B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH	3000 K	137 lm/W	1.200 lm
8718699970536	DN560B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	4000 K	144 lm/W	1.250 lm
8718699970567	DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH	3000 K	163 lm/W	2.100 lm
8718699970574	DN560B LED20S/840UE PSU-E C WH	4000 K	172 lm/W	2.200 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699970482	DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH	8,1 W
8718699970499	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	8,1 W
8718699970550	DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	8,9 W
8718699970444	DN560B LED12S/830UE PSU-E C WH	8,1 W
8718699970451	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	8,1 W
8718699970468	DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH	8,1 W
8718699970475	DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH	8,1 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699970505	DN560B LED12S/830UE PSU-E C ELP3 WH	12 W
8718699970512	DN560B LED12S/840UE PSU-E C ELP3 WH	12 W
8718699970529	DN560B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH	8,9 W
8718699970536	DN560B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	8,9 W
8718699970567	DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH	13 W
8718699970574	DN560B LED20S/840UE PSU-E C WH	13 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde		Maximaal dimniveau
		Dimbaar	regeling	
8718699970482	DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH	Nee	-	-

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde		Maximaal dimniveau
		Dimbaar	regeling	
8718699970499	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	Nee	-	-

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8718699970550	DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	Ja	zichtbaar licht communicatie	1%
8718699970444	DN560B LED12S/830UE PSU-E C WH	Nee	-	-
8718699970451	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	Nee	-	-
8718699970468	DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH	Nee	-	-
8718699970475	DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH	Nee	-	-
8718699970505	DN560B LED12S/830UE PSU-E C ELP3 WH	Nee	-	-

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8718699970512	DN560B LED12S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Nee	-	-
8718699970529	DN560B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH	Ja	zichtbaar licht communicatie	1%
8718699970536	DN560B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	Ja	zichtbaar licht communicatie	1%
8718699970567	DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH	Nee	-	-
8718699970574	DN560B LED20S/840UE PSU-E C WH	Nee	-	-

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8718699970482	DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH	IP 20
8718699970499	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	IP 20
8718699970550	DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970444	DN560B LED12S/830UE PSU-E C WH	IP 20
8718699970451	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	IP 20
8718699970468	DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH	IP 20/54
8718699970475	DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH	IP 20/54

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8718699970505	DN560B LED12S/830UE PSU-E C ELP3 WH	IP 20
8718699970512	DN560B LED12S/840UE PSU-E C ELP3 WH	IP 20
8718699970529	DN560B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970536	DN560B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970567	DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH	IP 20
8718699970574	DN560B LED20S/840UE PSU-E C WH	IP 20

Werking op noodstroom

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8718699970482	DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH	-	-	-
8718699970499	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	-	-	-
8718699970550	DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	-	-	-
8718699970444	DN560B LED12S/830UE PSU-E C WH	-	-	-
8718699970451	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	-	-	-
8718699970468	DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8718699970475	DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH	-	-	-
8718699970505	DN560B LED12S/830UE PSU-E C ELP3 WH	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	3 hr
8718699970512	DN560B LED12S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	3 hr
8718699970529	DN560B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH	-	-	-
8718699970536	DN560B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	-	-	-
8718699970567	DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH	-	-	-

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8718699970574	DN560B LED20S/840UE PSU-E C WH	-	-	-

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699970482	DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970499	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970550	DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970444	DN560B LED12S/830UE PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970451	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970468	DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970475	DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM <2


Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699970505	DN560B LED12S/830UE PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970512	DN560B LED12S/840UE PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970529	DN560B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970536	DN560B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970567	DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970574	DN560B LED20S/840UE PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2

Productgegevens


Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699970482	DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH	DN561B
8718699970499	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN561B
8718699970550	DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	DN561B
8718699970444	DN560B LED12S/830UE PSU-E C WH	DN560B
8718699970451	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN560B
8718699970468	DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH	DN560B
8718699970475	DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH	DN560B

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699970505	DN560B LED12S/830UE PSU-E C ELP3 WH	DN560B
8718699970512	DN560B LED12S/840UE PSU-E C ELP3 WH	DN560B
8718699970529	DN560B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH	DN560B
8718699970536	DN560B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	DN560B
8718699970567	DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH	DN560B
8718699970574	DN560B LED20S/840UE PSU-E C WH	DN560B


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100928




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100920




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100926


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100927




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100921




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100918




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100917




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100922




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100916



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100924




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100919



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100915

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505100923**

