

LuxSpace Mini, recessed

DN560B



LuxSpace Mini, innfelt – høy effektivitet, visuell komfort og elegant design

Kundene er opptatt av å utnytte ressursene sine best mulig. Besparelser på drift og energi er viktig, men like viktig er det å ta vare på de ansattes arbeidsmiljø og kundenes opplevelse i butikken eller foretningen. LuxSpace er den perfekte kombinasjonen av effektivitet, komfort og design uten at det går på bekostning av lysytelsen (fargegjengivelse og -ensartethet). Uavhengig av bruksområde kan du velge mellom en rekke alternativer for å skape den helt riktige belysningen.

Fordeler

- Industriens beste effektivitet med opptil 150 lm/W
- Gir et diskret og naturlig lys som er behagelig for øynene
- Perfekt takintegrasjon med smal kant eller kantløs versjon for gipstak
- Forbedret blendingskontroll med kontorstandard
- Gir jevn belysning takket være bred lysfordeling

Applications

- Kontorer
- Detaljhandel
- Sykehus og omsorgsboliger
- Hotell, restaurant og catering

Funksjoner

- Miniversjon for innfelt med 150 mm åpningsdiameter (DN560B/DN561B)
- Fire optikkvalg: høyglans, fasettert, matt og hvit
- UGR19- og UGR22-versjoner med ulike produkthøyder
- Fargeutvalg: høyglans metallisk, hvit (RAL9003), grå, svart (RAL9006), svart (RAL9004) som standard (alle andre RAL-farger kan fås på forespørsel)


- I samsvar med krav til sentral nødbelysning med DC (på forespørsel)
- Flere tilleggsalternativer: Nødbelysning (enkelt batteri 3 timer), gjennomkobling, Eca- og B2ca-kabel og koblingsalternativer
- Forlenget brukstid: 50 000 timer ved L90

Versions



IPPR_DN560Bi_0001-Product photo

Målskisse



DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH

Generell informasjon

Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja

Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optikktype	-

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	8,1 W
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +25 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

Produktdata

Produktseriekode	DN561B [LuxSpace2 Mini Deep recessed]
------------------	---------------------------------------


Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)
910505100919	DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH	1 200 lm	3000 K	150 lm/W
910505100920	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	1 250 lm	4000 K	158 lm/W


Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505100919	DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
910505100920	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2

Polarkoordinatsystem



DN560BI - 910505100920



DN560BI - 910505100919