

LuxSpace Mini, recessed

DN560B



LuxSpace Mini, вбудований – висока ефективність, візуальний комфорт та стильний дизайн

Клієнти прагнуть оптимізувати всі свої ресурси, і це означає не лише поточні витрати (витрати на електроенергію тощо), а й ті споживчі витрати, які набагато більше впливають на прибуток. Тому LuxSpace створено для забезпечення ідеального поєднання ефективності, візуального комфорту та дизайну без шкоди для світлових характеристик (таких як передача кольору та розподіл світла). Він пропонує широкий вибір варіантів для створення бажаної атмосфери для підтримки комфорту користувача, незалежно від сфери застосування.

Переваги

- Найкраща у своєму класі ефективність до 150 лм/Вт
- Створює м'яке природне світло, забезпечуючи візуальний комфорт
- Ідеальна інтеграція зі стелею — вузький обідок або без нього для стелі з гіпсокартону
- Покращений контроль, відповідає стандартам щодо освітлення в офісних приміщеннях
- Забезпечує рівномірне освітлення завдяки широкому розподілу світла

Applications

- Офіси
- Крамниці
- Лікарні та центри догляду
- Готелі

Характеристики

- Міні-версія для втоплення з діаметром вирізу 150 мм (DN560B/DN561B)
- Чотири варіанти оптики: глянцева, гранчаста, матова та біла
- Варіанти UGR 19 і UGR 22 з різною висотою виробу
- Вибір кольорів: глянцевий металізований, білий (RAL9003), сірий, чорний (RAL9006), чорний (RAL9004) в стандартній комплектації (будь-який інший колір RAL доступний за запитом)


- Сумісний із центральним просторовим освітленням із живленням від джерела постійного струму (за запитом)
- Багато додаткових опцій: просторове освітлення (одна батарея, 3 години), наскрізна проводка, кабелі Еса та В2са та варіанти роз'ємів
- Подовжений термін служби 50 000 годин за L90

Версії



IPPR_DN560Bi_0009-Product photo

Розміри



DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH

Загальна інформація

Заміна джерела світла	Ні
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Так

Світлотехнічні

Світловий потік	1 200 lm
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	152 lm/W
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Тип оптичного пристрою	-

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Споживана потужність	8,1 W
Підходить для довільного перемикання	Так
Клас захисту IEC	II клас безпеки

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Білий
Код захисту від проникнення	IP20/54 [Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок]
Код захисту від механічного впливу	IK02 [0,2 Дж стандарт]

Затвердження й застосування

Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC
Діапазон температури довкілля	від +10 °C до +25 °C


Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
Початкова колірність	(0.38, 0.38) SDCM <2

Дані про виріб

Код сімейства продуктів	DN560B [LuxSpace2 Mini Low height recessed]
-------------------------	---

Polar normal diagrams



DN560BI - 910505100918

