



Kvadratisk LuxSpace til indbygning – høj effektivitet, god lyskvalitet og et elegant design

Vores kunder har et ønske om at optimere alle deres ressourcer. Det gælder ikke kun deres driftsomkostninger, men også arbejdsforholdene for deres ansatte. Energibesparelser har derfor høj prioritet, men ikke på bekostning af medarbejdernes eller kundernes velbefindende. Medarbejderne bliver mere produktive i et behageligt arbejdsmiljø, og kunderne vil ligeledes få en bedre oplevelse. LuxSpace er den perfekte kombination af effektivitet, god lyskvalitet og design, og går ikke på kompromis med hensyn til belysningsydelsen (farvegengivelse og farveensartethed). De mange variantmuligheder gør det nemt at skabe den ønskede stemning uanset anvendelsesområdet.

Fordele

- Produktklassens bedste energiudnyttelse
- Giver et blødt og naturligt lys med god lyskvalitet
- Perfekt indbygning i loftet takket være den tynde og smalle kant, versionen uden kant er ideel til indbygning i pudsede lofter

Applications

- Kontorer
- Detailhandel
- Hospitaler
- Hoteller
- Lufthavne

Funktioner


- Valg mellem fire optikker: højglans, facetslebet, matteret og hvid
- Kantfarver: højglansmetallisk, hvid (RAL9010), grå, sort (RAL9004) som standard (alle andre RAL-farver kan fås på bestilling)
- Fås i en version uden kant
- Kompatibel med central nødbelysning med jævnstrømsforsyning
- Andet ekstraudstyr: nødbelysning (enkelt batteri 3 timer), ledningsgennemføring

Versions



IPPR DN570Bi 0051

Målskitse



DN572B LED12S/840UE PSU-E C WH

Generelle oplysninger

Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Lysstrøm	1.250 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	160 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	-

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Strømforbrug	7,9 W
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus Hvid
Kode for indtrængningsbeskyttelse IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse IK02 [0,2 J, standard]

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke Ja
ENEC-mærke ENEC-mærke
Omgivelsestemperaturområde +10 til +25 °C


Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance +/-10%
Indledende kromaticitet (0.38, 0.38) SDCM <2

Produktdata

Produktseriekode DN572B [LuxSpace2 Square]

Polar normal diagrams



DN572BI - 910505100944