



LuxSpace, kvadratisk, innfelt – høy effektivitet, behagelig for øynene og stilfull design

Kundene er opptatt av å utnytte ressursene sine best mulig – ikke bare ressursene de bruker på drift (f.eks. energi), men også de ansatte. Energibesparelser prioriteres derfor høyt – men uten at det går på bekostning av velværet til de ansatte, som er avhengig av et behagelig miljø for å være produktive, eller kundene, som ønsker en best mulig shoppingopplevelse. LuxSpace gir den perfekte kombinasjonen av effektivitet, komfort og design uten at det går på bekostning av belysningsytelsen (fargegjengivelse og -ensartethet). Uavhengig av bruksområde kan du velge mellom en rekke alternativer for å skape det riktige omgivelseslyset.

Fordeler

- Høy effektivitet
- Gir et diskret og naturlig lys som er behagelig for øynene
- Perfekt integrering i taket takket være den tynne og smale innfatningen. Versjonen uten innfatning er ideell for gipstak

Applications

- Kontorer
- Butikker
- Sykehus
- Hoteller
- Flyplasser

Funksjoner


- Fire optikkalternativer: høy glans, fasettert, matt og hvit
- Farger på innfatning: høyglans metallisk, hvit (RAL9010), grå, svart (RAL9004) som standard (alle andre RAL-farger kan fås på forespørsel)
- Versjon uten innfatning tilgjengelig
- I samsvar med krav til sentral nødbelysning med DC
- Flere tilleggsalternativer: nødbelysning (ett batteri, 3 timer), gjennomkobling

Versions



IPPR DN570Bi 0051

Målskisse



DN572B LED12S/840UE PSU-E C WH

Generell informasjon	
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lysytelse	1 250 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	160 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optikktype	-
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	7,9 W
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Kan dimmes Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge Hvit
Ingress beskyttelseskode IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode IK02 [0,2 J standard]

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke Ja
ENEC-merke ENEC-merke
For omgivelsestemperaturer mellom +10 til +25 °C


Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse +/-10%
Innledende kromatisitet (0.38, 0.38) SDCM <2

Produktdata

Produktseriekode DN572B [LuxSpace2 Square]

Polarkoordinatsystem



DN572BI - 910505100944