



LuxSpace Square, infälld – hög effektivitet, visuell komfort och elegant design

Våra kunder är alltid intresserade av att optimera sina resurser, såväl löpande kostnader för t.ex. energi som de anställdas tid och arbete. Därför är energibesparingar en viktig prioritering, men samtidigt får det inte ha en negativ inverkan på medarbetarna som behöver ha en trivsamt arbetsmiljö för att kunna vara produktiva, eller kunderna som vill att besöket i butiken ska vara en trevlig upplevelse. LuxSpace är den perfekta kombinationen mellan effektivitet, komfort och design, och tummar inte på prestandan (färgåtergivning och enhetlighet). Med ett brett urval av alternativ kan önskad atmosfär skapas, oavsett användningsområde.

Fördelar

- Den effektivaste i sin produktklass
- Skapar ett mjukt, naturligt ljus med garanterat hög visuell komfort
- Smälter perfekt in i taket tack vare den tunna smala listen. Utföranden utan list passar perfekt i gipstak.

Applications

- Kontor
- Butik
- Sjukhus
- Hotell
- Flygplatser

Funktioner


- Välj mellan fyra olika optik: höglanspolerad, fasetterad, matt och vit
- Listfärger: höglanspolerad metalliserad yta, vit (RAL9010), grå, svart (RAL9004) som standard (övriga RAL-färger finns vid förfrågan)
- Finns i utföranden utan list
- Uppfyller normerna för användning som central nödbelysning med DC-matning
- Flera tillval: nödbelysning (ett batteri, 3 timmar) samt genomgående kabel

Versions



IPPR DN570Bi 0051

Måttskiss



DN572B LED12S/840UE PSU-E C WH

Allmän information	
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Ljusflöde	1 250 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	160 lm/W
Färgåtergivningningsindex	>80
Optiktyp	-
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Strömförbrukning	7,9 W
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Styrenheter och dimring

Dimbar

Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg

Vit

Kod för kapslingsklass

IP20 [Petsyddad]

Skyddskod för mekanisk påverkan

IK02 [0.2 J standard]

Användning och godkännande

Glödtrådtest

Temperatur 650 °C, under 30 s

Säkerhetsmärkning, antändlighet

För montering på normalt lättantändliga ytor

CE-märkning

Ja

ENEC-märkning

ENEC-märkning

Omgivningstemperatur

+10 till +25 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde

+/-10%

Initial kromaticitet


(0.38, 0.38) SDCM <2

Produktdata

Produktfamiljskod

DN572B [LuxSpace2 Square]

Polar normal diagrams



DN572BI - 910505100944