



Світильник LuxSpace квадратний, вбудований — висока ефективність, візуальний комфорт і стильний дизайн

Клієнти прагнуть оптимізувати всі свої ресурси, і це означає не лише поточні витрати (енергія тощо), а й людські ресурси. Таким чином, енергозбереження є пріоритетом, але воно не має негативно впливати на благополуччя співробітників, яким потрібна приємна атмосфера, щоби бути більш продуктивними, або на клієнтів, які хочуть отримати задоволення від покупок. Лінійка LuxSpace забезпечує ідеальне поєднання ефективності, комфорту світла та дизайну без негативного впливу на продуктивність освітлення (кольоропередача та рівномірність кольорів). Вона пропонує широкий вибір варіантів для створення бажаної атмосфери незалежно від застосування.

Переваги

- Найкраща в своєму класі ефективність
- Створює м'яке природне світло, забезпечуючи візуальний комфорт
- Ідеальна інтеграція зі стелею завдяки тонкому вузькому обідку; модель без обідка ідеально підходить для інтеграції в стелі з гіпсокартону

Applications

- Офіси
- Крамниці
- Лікарні

- Готелі
- Аеропорти

Характеристики

- Чотири варіанти оптики: глянцева, гранчаста, матова та біла
- Кольори обідків: глянцевий металізований, білий (RAL9010), сірий, чорний (RAL9004) в стандартній комплектації (будь-який інший колір RAL доступний за запитом)
- Доступний варіант без обідка


- Сумісний із центральним просторовим освітленням із живленням від джерела постійного струму
- Кілька додаткових опцій: просторове освітлення (одна батарея, 3 години), наскрізна проводка

Версії



IPPR DN570Bi 0051

Розміри



DN572B LED24S/840UE PSU-E C WH

Загальна інформація	
Заміна джерела світла	Ні
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Так
Світлотехнічні	
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Тип оптичного пристрою	-
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Так
Клас захисту IEC	II клас безпеки

Елементи керування й затемнення

Максимальний рівень зменшення яскравості	1%
Вбудований контроль	Технологія обміну даними через видиме світло

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Білий
Код захисту від проникнення	IP20 [Захист пальців]
Код захисту від механічного впливу	IK02 [0,2 Дж стандарт]

Затвердження й застосування

Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC
Діапазон температури довкілля	від +10 °C до +25 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
Початкова колірність	(0.38, 0.38) SDCM <2

Дані про виріб

Код сімейства продуктів	DN572B [LuxSpace2 Square]
-------------------------	---------------------------

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Світловіддача (номінальна) (ном.)
910505100946	DN572B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	1 250 lm	161 lm/W
910505100952	DN572B LED24S/840UE PSU-E C WH	2 500 lm	173 lm/W


Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505100946	DN572B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	7,9 W
910505100952	DN572B LED24S/840UE PSU-E C WH	14,8 W

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910505100946	DN572B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	Так
910505100952	DN572B LED24S/840UE PSU-E C WH	Ні

Polar normal diagrams



DN572BI - 910505100946

DN572BI - 910505100952

