

Einbauleuchte LuxSpace Compact

DN610B



LuxSpace Compact, Einbauleuchte: ultraeffizient, stilvoll und auf die Kreislaufwirtschaft ausgelegt

LuxSpace wurde entwickelt, um die Bedürfnisse des Endverbrauchers optimal zu erfüllen, indem es die perfekte Kombination aus höchster Effizienz mit 185 lm/W, hohem visuellen Komfort und stilvollem Design bietet. All dies ohne Kompromisse bei der Beleuchtungsleistung wie Farbwiedergabe, Lichtverteilung und lange Lebensdauer, die großen Einfluss auf die visuellen und nicht-visuellen Effekte des Lichts im menschlichen Körper haben. LuxSpace Downlights bieten eine große Auswahl an Optionen, um unabhängig von der Anwendung das gewünschte Ambiente zu schaffen und den Komfort und das Wohlbefinden der Benutzer zu unterstützen. Für Büroanwendungen bietet LuxSpace Produkte mit speziell abstimmbarem White und Lichtregelsysteme für Human Centric Lighting.

Vorteile

- Erstklassige Lichtausbeute mit bis zu 185 lm/W
- Erzeugt ein angenehmes, natürliches Licht, um Sehkomfort zu gewährleisten
- Umfangreiche Designoptionen mit verschiedenen Befestigungsarten, Einfassungsfarben und Reflektoren
- Perfekte Deckenintegration als randlose oder schmalrandige Ausführungen für Gipsdecken
- Verbesserter Blendschutz mit standardmäßiger Bürokonformität
- Hohe Farbqualität mit CRI90-Option (R9>50)
- Gleichmäßige Beleuchtung dank breiter Lichtverteilung
- Unterstützt Human Centric Lighting mit abstimmbarem White und integrierter Lichtsteuerung

Applications

- Büros
- Einzelhandel
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Hotel- und Gastgewerbe
- Flughäfen
- Städtische Gebäude
- Innenhöfe

Merkmale

- Typen Mini (DN560B/DN561B), Compact (DN610B) und Square (DN572B) für den Einbau
- Aufputz-Versionen rund (DN570C/DN571C) in kompakter Ausführung

Versions

- Vier Optiken zur Auswahl: Hochglanz, verblasste Linien, matt und weiß
- UGR19 als Standard bei DN610B und UGR19 optional für andere Typen erhältlich
- Auswahl von Einfassungsfarben: Standardfarben White (RAL9003), Grey (RAL9006), Black (RAL9004) (alle anderen RAL-Farben auf Anfrage)
- Geeignet für eine zentrale Notfallbeleuchtung mit DC (für PSED-Treiber)
- Mehrere Zusatzoptionen: PG und PGO (IP54-Frontplatte), Notfallbeleuchtung (einzelne Batterie für 3 Stunden), Durchgangsverdrahtung, Kabel- und Anschlussoptionen Eca und B2ca
- Verlängerte Nutzlebensdauer: 50.000 Stunden bei L90



LuxSpace Compact, Recessed
- Faded lines reflector, Black
Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Matt reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Faded lines reflector, White
Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Matt reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Matt reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Clear reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Clear reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Clear reflector, White Rim,
240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed
- Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Clear reflector, White Rim,
225mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed
- Faded lines reflector, White
Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Matt reflector, Rimless



LuxSpace Compact, Recessed
- Faded lines reflector, Silver
Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Black reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Protection Glass Opal




LuxSpace Compact, Recessed
- Clear reflector, White Rim,
240mm cut-out

LuxSpace Compact, Recessed
- White reflector, White Rim



Abmessungsskizzen



DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH

Produktdetails

LuxSpace Compact, Recessed
- Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Matt reflector, Rimless



LuxSpace Compact, Recessed
- Rimless accessory



LuxSpace Compact, Recessed
- Black reflector, White Rim





LuxSpace Compact, Recessed
- White adaptor ring 240mm
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed
- Silver adaptor ring 240mm
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed
- White adaptor ring 225mm
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed
- Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Faded lines reflector, White
Rim, Tunable-white



LuxSpace Compact, Recessed
- Black adaptor ring 240mm
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed
- Clear reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Matt reflector, Silver Rim

Allgemeine Informationen

Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Betriebsgerät inklusive	Ja
Service Tag	Ja

Lichttechnische Daten

Optik	-
-------	---

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Notfallbetrieb

Zentrale Notbeleuchtung	Nein
Notbeleuchtung	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
CE-Zeichen	Ja
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	-10% / +10%
--------------------	-------------

Produktdaten

Produktfamiliencode	DN610B [LuxSpace Compact, recessed]
---------------------	-------------------------------------

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)
8720169835856	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	2.000 lm	4000 K	185 lm/W	>80
8720169835672	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	2.100 lm	4000 K	117 lm/W	>80
8720169835726	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	2.300 lm	4000 K	116 lm/W	>80
8720169836433	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	4.000 lm	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	80
8720169835900	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	2.100 lm	4000 K	117 lm/W	>80
8720169835863	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	2.100 lm	4000 K	117 lm/W	>80
8720169835849	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	2.000 lm	4000 K	185 lm/W	>80
8720169835887	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	2.000 lm	4000 K	185 lm/W	>80
8720169836396	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	2.000 lm	4000 K	185 lm/W	>80
8720169835870	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	2.200 lm	4000 K	96 lm/W	>80
8720169836389	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	2.000 lm	4000 K	185 lm/W	>80
8720169835658	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	2.000 lm	4000 K	185 lm/W	>80
8720169835702	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	2.500 lm	4000 K	187 lm/W	>80

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)
8720169835924	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	1.950 lm	3000 K	181 lm/W	>80
8720169835955	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	2.400 lm	3000 K	179 lm/W	>80
8720169836419	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	1.900 lm	4000 K	176 lm/W	>90
8720169836372	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	2.000 lm	4000 K	185 lm/W	>80
8720169835894	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	2.000 lm	4000 K	185 lm/W	>80
8720169835689	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	2.300 lm	4000 K	98 lm/W	>80
8720169835733	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	2.700 lm	4000 K	95 lm/W	>80
8720169835818	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	2.000 lm	4000 K	185 lm/W	>80
8720169835832	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	2.500 lm	4000 K	187 lm/W	>80
8720169835641	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	2.000 lm	4000 K	185 lm/W	>80
8720169835696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	2.500 lm	4000 K	187 lm/W	>80
8720169835740	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	4.200 lm	4000 K	168 lm/W	>80
8720169835788	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	5.900 lm	4000 K	159 lm/W	>80
8720169835917	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	1.950 lm	3000 K	181 lm/W	>80
8720169835948	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	2.400 lm	3000 K	179 lm/W	>80
8720169836020	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	2.100 lm	4000 K	162 lm/W	>80
8720169836051	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	2.500 lm	4000 K	169 lm/W	>80
8720169836082	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	4.200 lm	4000 K	162 lm/W	>80
8720169836112	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	2.200 lm	4000 K	169 lm/W	>80
8720169836143	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	2.200 lm	4000 K	169 lm/W	>80
8720169836174	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	5.900 lm	4000 K	157 lm/W	>80
8720169836198	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	2.000 lm	4000 K	185 lm/W	>80
8720169836280	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	2.200 lm	4000 K	159 lm/W	>80
8720169836310	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	2.500 lm	4000 K	158 lm/W	>80
8720169836341	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	4.200 lm	4000 K	142 lm/W	>80
8720169836402	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	1.900 lm	4000 K	176 lm/W	>90
8720169835665	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	2.000 lm	4000 K	185 lm/W	>80
8720169835719	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	2.300 lm	4000 K	172 lm/W	>80
8720169835931	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	1.950 lm	3000 K	181 lm/W	>80
8720169835962	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	2.200 lm	3000 K	164 lm/W	>80

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
8720169835856	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	10,8 W
8720169835672	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	18 W
8720169835726	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	19,8 W
8720169836433	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	33 W
8720169835900	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	18 W
8720169835863	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	18 W
8720169835849	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	10,8 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
8720169835887	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	10,8 W
8720169836396	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	10,8 W
8720169835870	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	23 W
8720169836389	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	10,8 W
8720169835658	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	10,8 W
8720169835702	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	13,4 W
8720169835924	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	10,8 W
8720169835955	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	13,4 W
8720169836419	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	10,8 W
8720169836372	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	10,8 W
8720169835894	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	10,8 W
8720169835689	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	23,5 W
8720169835733	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	28,5 W
8720169835818	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	10,8 W
8720169835832	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	13,4 W
8720169835641	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	10,8 W
8720169835696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	13,4 W
8720169835740	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	25 W
8720169835788	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	37 W
8720169835917	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	10,8 W
8720169835948	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	13,4 W
8720169836020	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	13 W
8720169836051	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	14,8 W
8720169836082	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	26 W
8720169836112	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	13 W
8720169836143	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	13 W
8720169836174	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	37,5 W
8720169836198	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	10,8 W
8720169836280	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	13,8 W
8720169836310	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	15,8 W
8720169836341	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	29,5 W
8720169836402	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	10,8 W
8720169835665	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	10,8 W
8720169835719	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	13,4 W
8720169835931	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	10,8 W
8720169835962	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	13,4 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
8720169835856	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	Nein
8720169835672	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	Nein
8720169835726	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
8720169836433	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Ja
8720169835900	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	Nein
8720169835863	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	Nein
8720169835849	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	Nein
8720169835887	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	Nein
8720169836396	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	Nein
8720169835870	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	Nein
8720169836389	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	Nein
8720169835658	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	Nein
8720169835702	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	Nein
8720169835924	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	Nein
8720169835955	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	Nein
8720169836419	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	Nein
8720169836372	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	Nein
8720169835894	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	Nein
8720169835689	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	Nein
8720169835733	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	Nein
8720169835818	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	Nein
8720169835832	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	Nein
8720169835641	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	Nein
8720169835696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	Nein
8720169835740	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	Nein
8720169835788	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	Nein
8720169835917	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	Nein
8720169835948	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	Nein
8720169836020	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	Ja
8720169836051	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	Ja
8720169836082	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	Ja
8720169836112	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	Ja
8720169836143	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	Ja
8720169836174	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	Ja
8720169836198	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Nein
8720169836280	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	Ja
8720169836310	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	Ja
8720169836341	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	Ja
8720169836402	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	Nein
8720169835665	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	Nein
8720169835719	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	Nein
8720169835931	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	Nein
8720169835962	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	Nein

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe	Schutzart (IP)	Schlagfestigkeit (IK)
8720169835856	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	Schwarz	IP20	IK03
8720169835672	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	Weiß	IP20	IK03
8720169835726	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	Weiß	IP20	IK03
8720169836433	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Weiß	IP20	IK02
8720169835900	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	Silber	IP20	IK03
8720169835863	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	Schwarz	IP20	IK03
8720169835849	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	Schwarz	IP20	IK03
8720169835887	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	Silber	IP20	IK03
8720169836396	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	Weiß	IP20	IK03
8720169835870	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	Schwarz	IP20	IK03
8720169836389	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	Weiß	IP20	IK03
8720169835658	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	Weiß	IP20	IK03
8720169835702	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	Weiß	IP20	IK03
8720169835924	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	Weiß	IP20	IK03
8720169835955	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	Weiß	IP20	IK03
8720169836419	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	Weiß	IP20	IK03
8720169836372	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	Weiß	IP20	IK03
8720169835894	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	Silber	IP20	IK03
8720169835689	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	Weiß	IP20	IK03
8720169835733	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	Weiß	IP20	IK03
8720169835818	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	Weiß	IP20/54	IK03
8720169835832	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	Weiß	IP20/54	IK03
8720169835641	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	Weiß	IP20	IK03
8720169835696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	Weiß	IP20	IK03
8720169835740	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	Weiß	IP20	IK02
8720169835788	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	Weiß	IP20	IK02
8720169835917	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	Weiß	IP20	IK03
8720169835948	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	Weiß	IP20	IK03
8720169836020	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	Weiß	IP20	IK02
8720169836051	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	Weiß	IP20	IK02
8720169836082	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	Weiß	IP20	IK02
8720169836112	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	Weiß	IP20	IK02
8720169836143	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	Weiß	IP20	IK02
8720169836174	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	Weiß	IP20	IK02
8720169836198	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Weiß	IP20	IK03
8720169836280	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	Weiß	IP20	IK02
8720169836310	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	Weiß	IP20	IK02
8720169836341	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	Weiß	IP20	IK02
8720169836402	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	Weiß	IP20	IK03
8720169835665	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	Weiß	IP20	IK03
8720169835719	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	Weiß	IP20	IK03

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe	Schutzart (IP)	Schlagfestigkeit (IK)
8720169835931	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	Weiß	IP20	IK03
8720169835962	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	Weiß	IP20	IK03

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	ENEC-Zeichen
8720169835856	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	ENEC-Zeichen
8720169835672	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	ENEC-Zeichen
8720169835726	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	ENEC-Zeichen
8720169836433	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	-
8720169835900	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	ENEC-Zeichen
8720169835863	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	ENEC-Zeichen
8720169835849	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	ENEC-Zeichen
8720169835887	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	ENEC-Zeichen
8720169836396	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	ENEC-Zeichen
8720169835870	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	ENEC-Zeichen
8720169836389	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	ENEC-Zeichen
8720169835658	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	ENEC-Zeichen
8720169835702	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	ENEC-Zeichen
8720169835924	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	ENEC-Zeichen
8720169835955	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	ENEC-Zeichen
8720169836419	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	ENEC-Zeichen
8720169836372	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	ENEC-Zeichen
8720169835894	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	ENEC-Zeichen
8720169835689	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	ENEC-Zeichen
8720169835733	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	ENEC-Zeichen
8720169835818	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	ENEC-Zeichen
8720169835832	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	ENEC-Zeichen
8720169835641	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	ENEC-Zeichen
8720169835696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	ENEC-Zeichen
8720169835740	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	ENEC-Zeichen
8720169835788	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	ENEC-Zeichen
8720169835917	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	ENEC-Zeichen
8720169835948	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	ENEC-Zeichen
8720169836020	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	ENEC-Zeichen
8720169836051	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	ENEC-Zeichen
8720169836082	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	ENEC-Zeichen
8720169836112	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	ENEC-Zeichen
8720169836143	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	ENEC-Zeichen
8720169836174	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	ENEC-Zeichen
8720169836198	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	ENEC-Zeichen
8720169836280	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	ENEC-Zeichen
8720169836310	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	ENEC-Zeichen


Order Code	Full Product Name	ENEC-Zeichen
8720169836341	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	ENEC-Zeichen
8720169836402	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	ENEC-Zeichen
8720169835665	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	ENEC-Zeichen
8720169835719	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	ENEC-Zeichen
8720169835931	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	ENEC-Zeichen
8720169835962	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	ENEC-Zeichen

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
8720169835856	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	(0.38,0.38)
8720169835672	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	(0.38,0.38)
8720169835726	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	(0.38,0.38)
8720169836433	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	-
8720169835900	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	(0.38,0.38)
8720169835863	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	(0.38,0.38)
8720169835849	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	(0.38,0.38)
8720169835887	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	(0.38,0.38)
8720169836396	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	(0.38,0.38)
8720169835870	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	(0.38,0.38)
8720169836389	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	(0.38,0.38)
8720169835658	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
8720169835702	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
8720169835924	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	(0.44,0.40)
8720169835955	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	(0.44,0.40)
8720169836419	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
8720169836372	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	(0.38,0.38)
8720169835894	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	(0.38,0.38)
8720169835689	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	(0.38,0.38)
8720169835733	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	(0.38,0.38)
8720169835818	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	(0.38,0.38)
8720169835832	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	(0.38,0.38)
8720169835641	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
8720169835696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
8720169835740	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
8720169835788	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
8720169835917	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	(0.44,0.40)
8720169835948	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	(0.44,0.40)
8720169836020	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
8720169836051	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
8720169836082	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
8720169836112	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	(0.38,0.38)
8720169836143	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	(0.38,0.38)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
8720169836174	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
8720169836198	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	(0.38,0.38)
8720169836280	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
8720169836310	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
8720169836341	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
8720169836402	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
8720169835665	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	(0.38,0.38)
8720169835719	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	(0.38,0.38)
8720169835931	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	(0.44,0.40)
8720169835962	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	(0.44,0.40)


Lichtverteilungskurve



DN610BI - 910505104691

DN610BI - 910505104678


DN610BI - 910505104696




DN610BI - 910505104757

DN610BI - 910505104677


DN610BI - 910505104753




DN610BI - 910505104728




DN610BI - 910505104708




DN610BI - 910505104751




DN610BI - 910505104704




DN610BI - 910505104701




DN610BI - 910505104733




DN610BI - 910505104686




DN610BI - 910505104698




DN610BI - 910505104680




DN610BI - 910505104697




DN610BI - 910505104682




DN610BI - 910505104687




DN610BI - 910505104694




DN610BI - 910505104683




DN610BI - 910505104681




DN610BI - 910505104685




DN610BI - 910505104679




DN610BI - 910505104684




DN610BI - 910505104722




DN610BI - 910505104719




DN610BI - 910505104706




DN610BI - 910505104754




DN610BI - 910505104707




DN610BI - 910505104752




DN610BI - 910505104703




DN610BI - 910505104731




DN610BI - 910505104755




DN610BI - 910505104716




DN610BI - 910505104748




DN610BI - 910505104702




DN610BI - 910505104745




DN610BI - 910505104705




DN610BI - 910505104709




DN610BI - 910505104699



DN610BI - 910505104742



DN610BI - 910505104725



DN610BI - 910505104710