



Produkt

MASTER SDW-TG Mini

Højtryksnatriumdampplamper med en udladningslampe i sintret aluminiumsoxid, der er indeholdt i en lille klar yderkolbe (CDM-T)

Fordele

- Utrolig luminans og meget god farvegengivelse (CRI>80), specielt med de varme farver
- Forbedret farvestabilitet på grund af U-processor med farvestyring
- Ingen synlig flimren takket være elektronisk lavfrekvensdrift (typisk 130 Hz)
- Mere stabil drift og hurtigere opstartstid
- Optimal beskyttelse, når lampen er udtjent, inklusive stop af kredsløbssystem og termisk afbrydelse

Funktioner

- GX12-præfokuslampesokkel
- Varm hvid, farvetemperatur på 2550K
- Kompakt form med samme størrelse som CDM-T-lamper
- Glas med UV-kontrol
- Ledningslængde på op til 3 m

Anvendelsesområder

- Fødevareforretninger, modebutikker, møbelforretninger
- Detailhandel, kontorer, offentlige bygninger, vestibuler

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes sammen med dedikerede Philips forkoblinger
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

MASTER SDW-TG Mini

Versions




LPPR_SDW-TG_50W_GX12-1-Product photo



LPPR SDW-TG 100W GX12-1

Målskitse



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1	20 mm	0,75 in	18 mm	54,5 mm	57,5 mm	56 mm	110 mm
1CT/12							
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm
1CT/12							

Generelle oplysninger

Fod	GX12-1
Driftsposition	UNIVERSAL

Lyssteknisk

Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,478
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,415
Farvebetegnelse	Gylden-hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2500 K

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	T19

Lyssteknisk

Order Code	Full Product Name	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
928159905131	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	81	44 lm/W	2.400 lm
928158905131	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	82	52 lm/W	5.300 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928159905131	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	85 V	54,0 W

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928158905131	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	91 V	102,0 W

MASTER SDW-TG Mini

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug	Indhold af	Indhold af
		kWh/1000 t.	kviksolv (Hg) (maks.)	kviksolv (Hg) (nom.)
928159905131	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	54 kWh	5,7 mg	5,7 mg

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug	Indhold af	Indhold af
		kWh/1000 t.	kviksolv (Hg) (maks.)	kviksolv (Hg) (nom.)
928158905131	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	102 kWh	15,2 mg	15,2 mg

