



Beschrijving:

MASTER SDW-TG Mini

Hogedruk-natriumdamlampen met een ontladingsbuis van gesinterd aluminiumoxide, omsloten door een kleine heldere (CDM-T) buitenballon.

Voordelen

- Uitzonderlijk helder, met excellente kleurweergave (CRI>80), met name van warme kleuren
- Verbeterde kleurstabiliteit door 'Colour-Control' U-processor
- Geen zichtbare knippering dankzij elektronische laagfrequent-techniek (typisch 130 Hz)
- Stabieler werking en snellere opstarttijd
- Optimale bescherming na einde levensduur, inclusief sperkring en thermische uitschakeling

Kenmerken

- Prefocus- GX12 lampvoet
- Warm wit, kleurtemperatuur 2550K
- Compacte vorm, zelfde afmetingen als CDM-T lampen
- UV-block glas
- Kabellengte tot 3 m

Toepassing

- Levensmiddelenzaken, modezaken, meubelzaken
- verkoopcentra kantoren, openbare gebouwen, vestibules

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met speciale VSA's van Philips
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

MASTER SDW-TG Mini

Versions




LPPR_SDW-TG_50W_GX12-1-Product photo



LPPR SDW-TG 100W GX12-1

Maatschets



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	18 mm	54,5 mm	57,5 mm	56 mm	110 mm
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm

Algemene informatie

Lampvoet	GX12-1
Gebruiksstand	UNIVERSEEL

Gegevens lichttechniek

Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,478
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,415
Kleuraanduiding	Goud wit
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2500 K

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	T19

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8711500203236	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	81	44 lm/W	2.400 lm
8711500203238	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	82	52 lm/W	5.300 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

MASTER SDW-TG Mini

Order Code	Full Product Name	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8711500203236	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	85 V	54,0 W

Order Code	Full Product Name	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8711500202338	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	91 V	102,0 W

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur	Kwikhoud (Hg) (max.)	Kwikhoud (Hg) (nom.)
8711500203236	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	54 kWh	5,7 mg	5,7 mg

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur	Kwikhoud (Hg) (max.)	Kwikhoud (Hg) (nom.)
8711500202338	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	102 kWh	15,2 mg	15,2 mg

