



Niewiarygodne kolory, przyjemna atmosfera

MASTER SDW-TG Mini

Seria lamp wyładowczych o wysokiej skuteczności świetlnej emitujących ciepłe światło do zastosowań w małych, otwartych oprawach zaprojektowanych dla lamp MASTERColour CDM-T

Korzyści

- Wyjątkowa luminancja i wierne oddawanie zwłaszcza ciepłych barw, np. czerwonej i złotej
- Duża skuteczność świetlna lamp przy niskich kosztach eksploatacji i niewielkiej ilości wytwarzanego ciepła
- Znacznie większa trwałość lamp w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami i lampami halogenowymi

Cechy

- Jedyna w swoim rodzaju jakość ciepłego światła
- Konstrukcja lamp dopasowana do stosowania w oprawach oświetleniowych MASTERColour CDM-T
- Szyba blokująca promieniowanie ultrafioletowe

Zastosowanie

- Oświetlenie sklepów (tworzenie przytulnej atmosfery np. w sklepach meblowych) i doskonała ekspozycja świeżych produktów (np. w sklepie mięsnym, piekarni, kwiaciarni)

MASTER SDW-TG Mini

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać wyłącznie z dedykowanymi statecznikami firmy Philips
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Wersje




LPPR_SDW-TG_50W_GX12-1-Product photo



LPPR SDW-TG 100W GX12-1

Rysunki techniczne



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini	20 mm	0,75 in	18 mm	54,5 mm	57,5 mm	56 mm	110 mm
100W/825 GX12-1							
1CT/12							
MST SDW-TG Mini	20 mm	0,75 in	14,5	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm
50W/825 GX12-1 1CT/12			mm				

MASTER SDW-TG Mini

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GX12-1
Pozycja robocza	UNIWERSALNE
Dane techniczne oświetlenia	
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,478
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,415
Oznaczenie koloru	Złoto-biały
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2500 K
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	T19

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Wskaźnik		
		oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	81	44 lm/W	2 400 lm
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	82	52 lm/W	5 300 lm

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Napięcie (Nom)	Zużycie energii
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	85 V	54,0 W

Order Code	Full Product Name	Napięcie (Nom)	Zużycie energii
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	91 V	102,0 W

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	Zawartość rtęci (Hg) (Max)	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	54 kWh	5,7 mg	5,7 mg

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	Zawartość rtęci (Hg) (Max)	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	102 kWh	15,2 mg	15,2 mg

