



Culori incredibile, atmosferă caldă

MASTER SDW-TG Mini

Gamă de produse cu o eficacitate ridicată, sursele cu descărcare în gaz redau o lumină colorată caldă în corpuri de iluminat mici, deschise, create pe modelul MASTERColour CDM-T

Beneficii

- Strălucire excepțională și redare excelentă a culorilor, în special a culorilor calde, ex: roșu și auriu
- Eficacitate ridicată a sursei prin costuri de exploatare scăzute și un volum mai mic de emisii de căldură
- Durată de funcționare lungă comparativ cu sursele incandescente sau cu halogen

Caracteristici

- Lumină unică de culoare caldă
- Forma sursei este adecvată pentru utilizarea în corpuri de iluminat pentru MASTERColour CDM-T
- Sticlă cu Blocaj-UV

Cerere

- Iluminat în magazine (creează o atmosferă confortabilă (ex. în magazine de mobilă), iluminat excelent de expunere a produselor proaspete (în măcelărie, brutărie, florărie))

Warnings and safety

- A se folosi doar cu echipament de control specializat de la Philips
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

MASTER SDW-TG Mini

Versions




LPPR_SDW-TG_50W_GX12-1-Product photo



LPPR SDW-TG 100W GX12-1

Cote



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini	20 mm	0,75 in	18 mm	54,5 mm	57,5 mm	56 mm	110 mm
100W/825 GX12-1							
1CT/12							
MST SDW-TG Mini	20 mm	0,75 in	14,5	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm
50W/825 GX12-1 1CT/12			mm				

Informații generale	
Baza elementului de fixare	GX12-1
Poziție de funcționare	UNIVERSAL
Date tehnice lumină	
Coordonată cromatică X (nom.)	0,478
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,415
Denumirea culorii	Alb auriu
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2500 K
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Material bec	Sticlă
Formă bec	T19

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	81	44 lm/W	2.400 lm
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	82	52 lm/W	5.300 lm

Funcționare și sistem electric

MASTER SDW-TG Mini

Order Code	Full Product Name	Consum de	
		Tensiune (nom.)	curent
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1	85 V	54,0 W
	1CT/12		

Order Code	Full Product Name	Consum de	
		Tensiune (nom.)	curent
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1	91 V	102,0 W
	1CT/12		

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de	Conținut de	Conținut de
		energie kWh/ 1000 h	mercur (Hg) (max.)	mercur (Hg) (nom.)
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	54 kWh	5,7 mg	5,7 mg
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	102 kWh	15,2 mg	15,2 mg

