



Neuvěřitelné barvy, úžasná atmosféra

Řada vysoce účinných výbojek teplé barvy pro použití v otevřených svítidlech

Výhody

- Výjimečný jas a podání především teplých barev, tj. červené a zlaté
- Vysoká měrná účinnost světelného zdroje zaručuje nízké náklady vlastnictví a nízké vyzařování tepla
- Dlouhá životnost světelného zdroje ve srovnání s běžnými a halogenovými žárovkami

Applications

- Osvětlování obchodů (vytváří příjemné prostředí, například v obchodech s nábytkem), vynikající prezentace vystaveného čerstvého zboží (v řeznictvích, pekárnách či květinářstvích) a dekorativní venkovní osvětlení (imitace plynových svítilen)

Vlastnosti

- Jedinečné světlo teplých barev
- Design zdroje je vhodný pro použití ve svítidlech pro výkonné reflektory (vysoká intenzita) a celkové osvětlení s vysokými stropy

- Používejte pouze s určenými ovládacími předřadníky Philips
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně

s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Versions




LPPR_SDW-T_50W_PG12-1-
Product photo



LPPR_SDW-T_35W_PG12-1-
Product photo

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Obecné informace

Patice krytky	PG12-1
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]

Světelně technické

Barevné konstrukce	Zlatě bílá
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,478
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,415
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2500 K

Řízení a stmívání

Stmívatelné Ne

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky Čiré
Materiál světelného zdroje Měkké sklo
Tvar žárovky T31

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Index podání barev (CRI)
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	2 500 lm	45,45 lm/W	82
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	1 320 lm	40 lm/W	81

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Napětí (jmen.)
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	55,5 W	90 V
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	33,3 W	98 V

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Obsah rtuti (Hg) (max.)	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	Spotřeba energie kWh/1000 h
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	7,6 mg	7,6 mg	56 kWh
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	3,8 mg	3,8 mg	34 kWh