



Neuvěřitelné barvy, úžasná atmosféra

MASTER SDW-T

Řada vysoce účinných výbojek teplé barvy pro použití v otevřených svítidlech

Výhody

- Výjimečný jas a podání především teplých barev, tj. červené a zlaté
- Vysoká měrná účinnost světelného zdroje zaručuje nízké náklady vlastnictví a nízké vyzařování tepla
- Dlouhá životnost světelného zdroje ve srovnání s běžnými a halogenovými žárovkami

Vlastnosti

- Jedinečné světlo teplých barev
- Design zdroje je vhodný pro použití ve svítidlech pro výkonné reflektory (vysoká intenzita) a celkové osvětlení s vysokými stropy

Aplikace

- Osvětlování obchodů (vytváří příjemné prostředí, například v obchodech s nábytkem), vynikající prezentace vystaveného čerstvého zboží (v řeznictvích, pekárnách či květinářstvích) a dekorativní venkovní osvětlení (imitace plynových svítilen)

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s určenými ovládacími předřadníky Philips
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

MASTER SDW-T

Versions




LPPR_SDW-T_50W_PG12-1-Product photo



LPPR_SDW-T_35W_PG12-1-Product photo

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Obecné informace

Patice krytky	PG12-1
Provozní poloha	UNIVERSAL

Světelně technické

Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,478
--	-------

Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,415
--	-------

Barevné konstrukce	Zlatě bílá
--------------------	------------

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2500 K
---	--------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Čiré
Materiál světelného zdroje	Měkké sklo
Tvar žárovky	T31

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Index podání barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	82	45,45 lm/W	2 500 lm
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	81	40 lm/W	1 320 lm

Provozní a elektrické

MASTER SDW-T

Order Code	Full Product Name	Napětí (jmen.)	Spotřeba energie
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	90 V	55,5 W

Order Code	Full Product Name	Napětí (jmen.)	Spotřeba energie
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	98 V	33,3 W

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/ 1000 h	Obsah rtuti (Hg) (max.)	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	56 kWh	7,6 mg	7,6 mg
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	34 kWh	3,8 mg	3,8 mg

