



Der Standard für die Bäckerei-Beleuchtung

MASTER SDW-T ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben.

Vorteile

- Schöner warmweißer Farbeindruck

Applications

- Für die Beleuchtung von Schuh- und Lederwaren, frischen Lebensmitteln, Wein und Backwaren

Merkmale

- Gute Farbwiedergabe insbesondere bei Rot-, Gelb- und Brauntönen


- UV-Block für reduziertes Ausbleichrisiko
- Nur mit speziellem Vorschaltgerät von Philips verwenden.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Versions



LPPR_SDW-T_35W_PG12-1-
 Product photo

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12.7 mm	91 mm	149 mm

Allgemeine Informationen

Socket	PG12-1
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]

Lichttechnische Daten

Lichtstrom	1'320 lm
Lichtfarbe	Goldweiß
Farbkoordinate X (Nom)	0.478
Farbkoordinate Y (nom.)	0.415
Ähnlichste Farbtemperatur	2500 K
Nennlichtausbeute (Nom)	40 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	81

Betrieb und Elektrik

Systemleistung	33.3 W
Spannung (Nom)	98 V

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Weichglas
Kolbenform	T31

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (max.)	3.8 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3.8 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	34 kWh