



# Der Standard für die Bäckerei-Beleuchtung

## MASTER SDW-T

MASTER SDW-T ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben.

### Vorteile

- Schöner warmweißer Farbeindruck

### Merkmale

- Gute Farbwiedergabe insbesondere bei Rot-, Gelb- und Brauntönen
- UV-Block für reduziertes Ausbleichrisiko

### Anwendung

- Für die Beleuchtung von Schuh- und Lederwaren, frischen Lebensmitteln, Wein und Backwaren

### Hinweise

- Nur mit speziellem Vorschaltgerät von Philips verwenden.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

# MASTER SDW-T

## Versions




LPPR\_SDW-T\_50W\_PG12-1-Product photo



LPPR\_SDW-T\_35W\_PG12-1-Product photo

## Abmessungsskizzen



| Product                            | D (max) | O       | L     | C (max) |
|------------------------------------|---------|---------|-------|---------|
| MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12 | 32 mm   | 12,7 mm | 91 mm | 149 mm  |
| MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12 | 32 mm   | 15,4 mm | 91 mm | 149 mm  |

| Allgemeine Informationen  |           |
|---------------------------|-----------|
| Sockel                    | PG12-1    |
| Betriebsstellung          | UNIVERSAL |
| Lichttechnische Daten     |           |
| Farbkoordinate X (Nom)    | 0,478     |
| Farbkoordinate Y (nom.)   | 0,415     |
| Lichtfarbe                | Goldweiß  |
| Ähnlichste Farbtemperatur | 2500 K    |
| Lichtregelung und Dimmen  |           |
| Dimmbar                   | Nein      |
| Mechanik und Gehäuse      |           |
| Kolbenausführung          | Klar      |
| Kolbenmaterial            | Weichglas |
| Kolbenform                | T31       |

## Lichttechnische Daten

| Order Code | Full Product Name                  | Farbwiedergabeindex (CRI) | Nennlichtausbeute (Nom) | Lichtstrom |
|------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| 73403715   | MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12 | 82                        | 45,45 lm/W              | 2.500 lm   |
| 73402015   | MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12 | 81                        | 40 lm/W                 | 1.320 lm   |

## Betrieb und Elektrik

| Order Code | Full Product Name                  | Spannung (Nom) | Systemleistung |
|------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 73403715   | MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12 | 90 V           | 55,5 W         |

| Order Code | Full Product Name                  | Spannung (Nom) | Systemleistung |
|------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 73402015   | MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12 | 98 V           | 33,3 W         |

# MASTER SDW-T

## Genehmigung und Anwendung

| Order Code | Full Product Name                  | Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | Quecksilbergehalt (max.) | Quecksilbergehalt (Nom) |
|------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 73403715   | MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12 | 56 kWh                          | 7,6 mg                   | 7,6 mg                  |
| 73402015   | MASTER SDW-T 35W/825               | 34 kWh                          | 3,8 mg                   | 3,8 mg                  |

| Order Code | Full Product Name | Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | Quecksilbergehalt (max.) | Quecksilbergehalt (Nom) |
|------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|            | PG12-1 1SL/12     |                                 |                          |                         |

