



Υπέροχα χρώματα, υπέροχη ατμόσφαιρα

MASTER SDW-T

Σειρά λαμπτήρων εκκένωσης υψηλής απόδοσης, με θερμό χρώμα για χρήση σε ανοιχτά φωτιστικά

Οφέλη

- Εξαιρετική φωτεινότητα και απόδοση χρωμάτων, ειδικά θερμών χρωμάτων π.χ. κόκκινο και χρυσό
- Η υψηλή αποτελεσματικότητα του λαμπτήρα καταλήγει σε χαμηλό κόστος λειτουργίας και χαμηλές εκπομπές θερμότητας
- Μεγάλη διάρκεια ζωής λαμπτήρα σε σύγκριση με τους λαμπτήρες πυράλτωσης και αλογόνων

Χαρακτηριστικά

- Μοναδική ποιότητα ζεστών χρωμάτων
- Η σχεδίαση του λαμπτήρα είναι κατάλληλη για χρήση στα φωτιστικά για power spot (υψηλή ένταση) και γενικό φωτισμό μεγάλου ύψους

Εφαρμογή

- Φωτισμός καταστημάτων (δημιουργεί «ζεστή» ατμόσφαιρα, π.χ. σε καταστήματα επίπλων), εξαιρετική παρουσίαση φρέσκων προϊόντων (σε κρεοπωλεία, φούρνους, ανθοπωλεία) και διακοσμητικός φωτισμός εξωτερικών χώρων (μιμείται τα φανάρια γκαζιού)

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Χρησιμοποιείτε μόνο με ειδικά όργανα λειτουργίας Philips
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

MASTER SDW-T

Versions




LPPR_SDW-T_50W_PG12-1-Product photo



LPPR_SDW-T_35W_PG12-1-Product photo

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	PG12-1
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,478
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,415
Ανάθεση χρωμάτων	Χρυσάφι λευκό
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2500 K
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Υλικό λαμπτήρα	Μαλακό γυαλί
Σχήμα λαμπτήρα	T31

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού				
Order Code	Full Product Name	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	82	45,45 lm/W	2.500 lm
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	81	40 lm/W	1.320 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	90 V	55,5 W

Order Code	Full Product Name	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	98 V	33,3 W

MASTER SDW-T

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	56 kWh	7,6 mg	7,6 mg
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	34 kWh	3,8 mg	3,8 mg

