



MASTER Sodio Blanco

Lámparas de vapor de sodio a alta presión con tubo de descarga cerámico y bulbo exterior de cristal transparente

Beneficios

- Luminosidad y reproducción cromática excelentes, especialmente de colores cálidos como rojo y oro
- Alta eficacia, bajos costes de funcionamiento y baja emisión de calor
- Larga vida comparada con la de lámparas incandescentes y halógenas

Applications

- Crea un ambiente acogedor en tiendas (muebles, ropa, flores) y mejora el aspecto de la comida (carnicerías, panaderías, etc.)

Características

- Luz blanca cálida con buena reproducción cromática, en especial de los tonos rojos
- Lámpara diseñada especialmente para luminarias tipo spot (alta intensidad)

- Utilizar solo con equipos de control de Philips dedicados
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos,

preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Versions




LPPR_SDW-T_50W_PG12-1-
Product photo



LPPR_SDW-T_35W_PG12-1-
Product photo

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Información general

Base del casquillo	PG12-1
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]

Datos técnicos de la luz

Designación de color	Blanco dorado
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,478
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,415
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2500 K

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio blando
Forma de la bombilla	T31

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Índice de reproducción cromática (IRC)
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	2.500 lm	45,45 lm/W	82
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	1.320 lm	40 lm/W	81

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Voltaje (nom.)
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	55,5 W	90 V
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	33,3 W	98 V

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	Consumo energético kWh/ 1000 h
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	7,6 mg	7,6 mg	56 kWh
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	3,8 mg	3,8 mg	34 kWh

