



MASTER Sodio Blanco

MASTER SDW-T

Lámparas de vapor de sodio a alta presión con tubo de descarga cerámico y bulbo exterior de cristal transparente

Beneficios

- Luminosidad y reproducción cromática excelentes, especialmente de colores cálidos como rojo y oro
- Alta eficacia, bajos costes de funcionamiento y baja emisión de calor
- Larga vida comparada con la de lámparas incandescentes y halógenas

Características

- Luz blanca cálida con buena reproducción cromática, en especial de los tonos rojos
- Lámpara diseñada especialmente para luminarias tipo spot (alta intensidad)

Aplicaciones

- Crea un ambiente acogedor en tiendas (muebles, ropa, flores) y mejora el aspecto de la comida (carnicerías, panaderías, etc.)

Advertencias y seguridad

- Utilizar solo con equipos de control de Philips dedicados
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

MASTER SDW-T

Versions




LPPR_SDW-T_50W_PG12-1-Product photo



LPPR_SDW-T_35W_PG12-1-Product photo

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Información general	
Base del casquillo	PG12-1
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Datos técnicos de la luz	
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0.478
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0.415
Designación de color	Blanco dorado
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2500 K
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio blando
Forma de la bombilla	T31

Datos técnicos de la luz

		Índice de reproducción cromática (IRC)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
Order Code	Full Product Name			
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	82	45,45 lm/W	2.500 lm
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	81	40 lm/W	1.320 lm

Operativos y eléctricos

MASTER SDW-T

Order Code	Full Product Name	Consumo de	
		Voltaje (nom.)	energía
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	90 V	55,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de	
		Voltaje (nom.)	energía
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	98 V	33,3 W

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo	Contenido de	Contenido de
		energético	mercurio (Hg)	mercurio (Hg)
		kWh/1000 h	(máx.)	(nom.)
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	56 kWh	7,6 mg	7,6 mg
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	34 kWh	3,8 mg	3,8 mg

