



Colores increíbles, atmósfera asombrosa

Gama de lámparas de descarga de alta eficiencia con color cálido para uso en luminarias abiertas

Beneficios

- Excepcional brillo y reproducción de color, en especial de los colores cálidos, por ejemplo, rojo y dorado
- La gran eficacia de la lámpara brinda costos operativos bajos y poca generación de calor
- Vida útil prolongada en comparación con las lámparas incandescentes y halógenas

Applications

- Iluminación de comercios (crea una atmósfera acogedora, por ejemplo, mueblerías), presentación excelente de productos frescos (en carnicerías, panaderías, florerías) e iluminación decorativa de exterior (imitación de faroles a gas)

Características

- Calidad única de color cálido
- El diseño de la lámpara es apto para uso en luminarias de gran focalización (alta intensidad) e iluminación general a gran altura

- Usar únicamente con un dispositivo de control Philips dedicado
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara,


ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Versions



LPPR_SDW-T_50W_PG12-1-
Product photo

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15.4 mm	91 mm	149 mm

Información general

Tapa-base

PG12-1

Posición de funcionamiento

UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]

Información técnica sobre la luz

Flujo luminoso

2,500 lm

Designación de color

Blanco dorado

Coordenada de cromaticidad X (nominal)

0.478

Coordenada de cromaticidad Y (nominal)

0.415

Temperatura de color correlacionada (nominal)

2500 K

Eficacia lumínica (promedio) (nominal)

45.45 lm/W

Índice de producción de color (IRC)

82

Operación y aspectos eléctricos

Consumo de energía	55.5 W
Voltaje (nominal)	90 V

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transparente
Material del foco	Cristal suave
Forma del foco	T31

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	7.6 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	7.6 mg
Consumo energético kWh/1000 h	56 kWh