



## Hihetetlen színek, különleges hangulat

Magas hatékonyságú, meleg színű kisüléses lámpák a nyitott lámpatestekhez

### Előnyök

- Kivételes ragyogás és színvisszaadás, főleg meleg színek (pl. piros vagy arany) esetén
- Nagy hatékonyságának köszönhetően alacsony a lámpa üzemeltetési költsége és hőkibocsátása
- Hosszú élettartam a hagyományos izzó- és halogénlámpákhoz képest

### Applications

- Bolti világításhoz (otthonos hangulatot teremt, pl. bútörüzletekben), friss áruk tökéletes megvilágításához (pl. hentesboltokban, pékségekben, virágüzletekben), illetve dekoratív kültéri világításhoz (pl. gázlámpák felidézése)

### Szolgáltatások

- Egyedülállóan meleg, minőségi szín
- Remekül illik az erős (nagy intenzitású) szpotvilágításhoz és nagy belmagasságú helyiségek általános megvilágításához használt lámpatestekhez.

- Csak eredeti Philips előtéttel szabad használni
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a

darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

## Versions




LPPR\_SDW-T\_50W\_PG12-1-  
Product photo



LPPR\_SDW-T\_35W\_PG12-1-  
Product photo

## Méretezett rajza



| Product                            | D (max) | O       | L     | C (max) |
|------------------------------------|---------|---------|-------|---------|
| MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12 | 32 mm   | 12,7 mm | 91 mm | 149 mm  |
| MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12 | 32 mm   | 15,4 mm | 91 mm | 149 mm  |

### Általános információ

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Fejelés - foglalat | PG12-1                                       |
| Működési helyzet   | UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)] |

### Technikai adatok

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Színmegjelölés                       | Aranyfehér |
| Színérték X koordinátája (névleges)  | 0,478      |
| Színérték Y koordinátája (névleges)  | 0,415      |
| Korrelált színhőmérséklet (névleges) | 2500 K     |

### Vezérlők és fényerő-szabályozás

|               |     |
|---------------|-----|
| Szabályozható | Nem |
|---------------|-----|

## Mechanika és tokozás

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Fényforrás kialakítása | Átlátszó  |
| Fényforrás anyaga      | Lágy üveg |
| Fényforrásbúra formája | T31       |

## Technikai adatok

| Order Code | Full Product Name                  | Fényáram | Fényhasznosítás (névleges) (névleges) | Színvisszaadási index (CRI) |
|------------|------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 73403715   | MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12 | 2 500 lm | 45,45 lm/W                            | 82                          |
| 73402015   | MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12 | 1 320 lm | 40 lm/W                               | 81                          |

## Működtetés és elektronika

| Order Code | Full Product Name                  | Teljesítményfelvétel | Feszültség (névleges) |
|------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 73403715   | MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12 | 55,5 W               | 90 V                  |
| 73402015   | MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12 | 33,3 W               | 98 V                  |

## Tanúsítvány és alkalmazási területek

| Order Code | Full Product Name                  | Higanytartalom (Hg) (maximum) | Higanytartalom (Hg) (névleges) | Energiafogyasztás kWh/1000 óra |
|------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 73403715   | MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12 | 7,6 mg                        | 7,6 mg                         | 56 kWh                         |
| 73402015   | MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12 | 3,8 mg                        | 3,8 mg                         | 34 kWh                         |