



Colori incredibili, atmosfera straordinaria

Gamma di lampade a scarica ad alta efficienza con colori caldi, da utilizzare negli apparecchi aperti

Vantaggi

- Luminosità e resa dei colori eccezionali in particolare per i colori caldi, come rosso e oro
- L'efficacia elevata della lampada risulta in costi operativi e generazione di calore ridotti
- Lunga durata della lampada rispetto alle lampade a incandescenza e alogene

Applications

- Illuminazione per i negozi (crea una calda atmosfera, ad esempio nei negozi di arredamento), esposizione eccellente dei prodotti freschi (macellerie, panetterie, fioristi) e illuminazione decorativa per esterni (imitazione delle lanterne a gas)

Caratteristiche

- Esclusiva qualità dei colori caldi
- Il design della lampada è ideale per l'uso negli apparecchi per illuminazione spot ad alta intensità e generale per elevate altezze

- Utilizzare esclusivamente con alimentatore di controllo dedicato Philips
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30

minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Versions




LPPR_SDW-T_50W_PG12-1-
Product photo



LPPR_SDW-T_35W_PG12-1-
Product photo

Disegno tecnico



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Informazioni generali

Attacco	PG12-1
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]

Dati tecnici di illuminazione

Designazione colore	Bianco dorato
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,478
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,415
Temperatura di colore correlata (Nom)	2500 K

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile No

Meccanica e corpo

Finitura lampadina Trasparente

Materiale della lampadina Soft Glass

Forma lampadina T31

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	2.500 lm	45,45 lm/W	82
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	1.320 lm	40 lm/W	81

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Tensione (Nom)
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	55,5 W	90 V
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	33,3 W	98 V

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	Consumo energetico kWh/1000 h
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	7,6 mg	7,6 mg	56 kWh
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	3,8 mg	3,8 mg	34 kWh