



Beschrijving:

Hogedruk-natriumlampen met een keramische ontladingsbuis in zachtglazen heldere buitenballon.

Voordelen

- Zeer helder licht en een goede kleurweergave ($R_a > 80$), met name van warme kleuren, bijvoorbeeld rood en goud

Applications

- Winkelverlichting, downlighters (voor accentuering van warme kleuren) en decoratieve buitenverlichting

Kenmerken

- Hoge druk natriumlamp met uiterst warm wit licht (2500K)


- Universele brandstand
- Alleen te gebruiken met speciale VSA's van Philips
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions



LPPR_SDW-T_50W_PG12-1-
Product photo

Maatschets



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Algemene informatie

Lampvoet	PG12-1
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]

Gegevens lichttechniek

Lichtstroom	2.500 lm
Kleuraanduiding	Goud wit
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,478
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,415
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	45,45 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	55,5 W
Spanning (nom.)	90 V

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Zacht glas
Lampvorm	T31

Keurmerken en classificaties

Kwikhoud (Hg) (max.)	7,6 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	7,6 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	56 kWh